


中継型端子盤

Relay-type Terminal Block

中継型




ピッチ／Pitch 16mm

型 名 Type Number	F1005-60A
定 格 Rating	AC660V 60A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{2}{3}$ 単位／Unit mm



- 注文方法：「型名」——「極数」P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは2.4 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 2.4 N・m.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680P	板 厚 t 3.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M5×0.8×12 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SW-セムスナベ Type⑤
4	記号番号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL	板 厚 t 0.8		白 色 White
5	カバー Cover	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL	板 厚 t 2.0		透 明 Transparence
6	カバー止ビス Cover retaining screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW-セムスナベ Type⑥

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252	268	284	300	316	332	348	364	380
B	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338	354	370

極数／Poles	23	24
A	396	412
B	386	402