


FURTHER CODING
weitere Kodierung

CODING F
Kodierung F




CODING E AS SHOWN
Kodierung E wie gezeigt




DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung


LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung



SECTION A1-A1
Schnitt



PRE LOCKED POSITION OF THE SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung



NOTES
Bemerkungen

- 1

TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer
- 2

MATERIAL MARKING ACC.TO
Werkstoffkennzeichnung nach
- 3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4

LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 5

FITS TO TE COUNTERPART 2.8MM TAB HOUSING, 39POS
5-1718323-1
Passend zu TE Gegenstecker 2.8mm Flachsteckergehäuse, 39pol.
5-1718323-1

VDA 260

- 6

CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
- 7

SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der Zweiten Kontaktsicherung
- 8

-
- 9

MATED WITH COVER TE No. 1418882
Passend zu Kappe TE Nr. 1418882
- 10

WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
- 11

MAX. CABLE TIE WIDTH: 5 mm
max. Kabelbinderbreite: 5 mm
- 12

CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 13


CODING MARKING
Kodierungskennzeichnung
- 14

MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED
BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 15

FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18788
Passend zur Ausführungsvorschrift 114-18788
- 16

POSSIBLE ALTERNATE MATERIAL PA66-GF30 WILL
BE SHOWN ON MARKING (MATERIAL MARKING IS NOT
VISIBLE ON ASSEMBLED PART)
Mögliches alternatives Material PA66-GF30 wird mit der
Materialkennzeichnung angezeigt. Materialkennzeichnung ist
beim assemblierten Teil nicht sichtbar!

CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe



CABLE TIE POSITION FOR
CORRUGATED TUBE NW26
Kabelbinderposition für
Wellrohr NW26

6-2208684-3	A	1	PBT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	8
		2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klemmscheibe	A	7
		1	16 PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
		1	16 PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
		1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	4
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgehäuse	B	3
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC., LOCKING DEV. Zweite Kontaktsicherung	C	2
		1	PBT-GF20	FAWN BROWN reitraun	REC., HOUSING, 39POS., CODE F Buchsengehäuse, 39pol., Kodierung F	B	1
		1	PBT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	8
		2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klemmscheibe	A	7
5-2208684-3	A	1	16 PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
		1	16 PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
		1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	4
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgehäuse	B	3
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC., LOCKING DEV. Zweite Kontaktsicherung	C	2
		1	PBT-GF20	EMERALD GREEN smaragdgrün	REC., HOUSING, 39POS., CODE E Buchsengehäuse, 39pol., Kodierung E	B	1
		1	PBT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	8
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOR/FARBE OBERFL.	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGLEMENTAR KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONÄRKEIT STÖREN, SIND VERBODEN. DIE KAVITÄTSTREICHUNGEN ANZEIGEN DEN ANFANGSSTAND DER FÜR AMP ANGEZEIGT.			OWN N. Pfaffmann 05DEC2012		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)			CHK F. Eltrop 06DEC2012			NAME		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS TO ISO 2768 ALLE ABWICHENUNGEN SOWOHL IN DER GRÖßE ALS IN DER ANZAHL SOWOHL IN DER GRÖßE ALS IN DER ANZAHL			APVD F. Eltrop 07DEC2012			39POS. AMP MCP2.8. REC. CHS, ASSY AMP MCP2.8 Buchsengehäuse, 39pol., gedichtet		