

NUMBER
C-176758


三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


DEPT5170SE16845U.399-355>U.CAD>S.176758 R.1.1.C PROJ NO.399-355
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


AMP-J
REV.10/89




断面
SECT "A"- "A"
(SCALE 10-1)






DETAIL "G"




断面
SECT "D"- "D"




断面
SECT "E"- "E"



DETAIL "G"
(SCALE 10-1)



断面
SECT "B"- "B"
(SCALE 10-1)



断面
SECT "C"- "C"
(SCALE 10-1)

NOTES;

- SPECIFICATION:
PRODUCT SPEC ,108-5315
APPLICATION SPEC,114-5147
- INSTRUCTION SHEET,IS-507J
- LOOSE PIECE P/N;176847-1.

注記;

- 適用規格
製品規格 ,108-5315
取付適用規格 ,114-5147
- 取扱い説明書 ,IS-507J
- バラ状コンタクト型番;176847-1

本図
P/N -1 AS SHOWN.

				Copyright ©1990 年 AMP (Japan) . LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1990 年 AMP (Japan) . LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				適合電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)			
B REVISED ECN NO. FJ00-0525-94 I.E.Y.Y 31-MAY-94				0.5-1.42 mm ² (AWG20-16)				2 - 3.3 mmφ				リセプタクル コンタクト・アンブ ラティス コネクター RECEPTACLE CONTACT, AMP LATTICE CONNECTOR.			
A1 REVISED ECN NO. J-12659 I.E.S.M 22-NOV-90				材料 (MATERIAL) 黄銅 BRASS				仕上 (FINISH) プリティン PRE-TIN				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
A ADDED -2. ECN NO. J-12659 F.F.S.M 31-JAN-90				DR. F.FUTATSUGI 15-NOV-89				DE. F.FUTATSUGI 15-NOV-89				B J C-176758 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
O RELEASED ECN NO. J-12659 F.F.S.M 15-NOV-89				CHK. S.MANABE 15-NOV-89				APP. S.MANABE 15-NOV-89				尺 度 (SCALE) 5-1 REV. B SHEET 1 OF 1			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR				CHK				DATE			