

■ Isolierte Parallelverbinder 0,1 - 6 mm²

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften


- Isolierhülle: PA, halogenfrei
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

Werkstoff

- Cu-ETP

Oberfläche

- verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Farbe	Abmessung mm			Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
			d1	l1	l2		
0,1-0,4	769	■	1,2	13	5	0,020	100
0,5-1	770	■	1,6	17	7	0,030	100
1,5-2,5	780	■	2,3	17	7	0,035	100
4-6	790	■	3,6	21	7	0,105	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 178

■ Nicht-isolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 6 mm²

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften

- Herstellung nach DIN 46247 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- nicht isoliert

Werkstoff


- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinkt

Bestellinfo

- * = Dieser Artikel ist auch in der Ausführung Stahl vernickelt lieferbar; Artikel-Nummer-Zusatz "ST"



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Nenngröße nach DIN	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm						Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
					l1	l2	l3	a1	a2	s		
0,5-1	18251	--	0,5	2,8	12,5	5,0	3,3	5,0	2,8	0,30	0,025	100
	18251A	--	0,8	2,8	12,5	5,0	3,3	5,5	2,5	0,30	0,025	100
	18201A	B 2,8 - 1	0,8	2,8	14,0	6,3	3,3	5,5	2,5	0,25	0,025	100
	18202	--	0,5	4,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,35	0,050	100
	18203	4,8 - 1	0,8	4,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,35	0,050	100
	1720	6,3 - 1	0,8	6,3	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,45	0,085	100
1,5-2,5	18303	4,8 - 2,5	0,8	4,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,35	0,055	100
	*1730	6,3 - 2,5	0,8	6,3	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,45	0,082	100
4-6	*1750	6,3 - 6	0,8	6,3	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,45	0,100	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179



■ Nicht-isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 0,5 - 2,5 mm²

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften


■ Herstellung nach DIN 46247 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen

Werkstoff

■ CuZn (Messing)

Oberfläche

■ verzinkt



Nennquerschnitt mm²	Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Abmessung mm						Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
				l1	l2	l3	a1	a2	s		
0,5-1	18203AZ	0,8	4,8	15,6	7	6,0	6,0	3,4	0,38	0,09	100
1,5-2,5	18303AZ	0,8	4,8	15,6	7	6,0	6,0	3,4	0,38	0,09	100
	1730AZ	0,8	**6,3	19,2	8	7,5	8,5	4,5	0,38	0,13	100

► * = Entsprechen DIN 46345

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179



■ Nicht-isolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 6 mm²

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften

■ Herstellung nach DIN 46340, Blatt 3


■ mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse

Werkstoff

■ CuZn (Messing)

Oberfläche

■ verzinkt



Nennquerschnitt mm²	Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Abmessung mm						Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
				l1	l2	l3	a1	a2	s		
0,5-1	2720	0,8	6,3	19,2	7,4	7	8,5	4,5	0,38	0,070	100
1,5-2,5	2730	0,8	6,3	19,2	7,4	7	8,5	4,5	0,38	0,075	100
4-6	2750	0,8	6,3	19,2	7,4	7	8,5	4,5	0,38	0,090	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179

■ Nicht-isolierte Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 0,5 - 2,5 mm²

- für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften


- nicht isoliert

Werkstoff

- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Type	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm							Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
					l1	l2	l3	l4	a1	a2	s		
0,5-1	3720	B	0,8	6,3	12,50	7,4	4,0	7,2	11,0	3,0	0,38	0,080	100
0,5-1,5	3725	C	0,8	6,3	11,00	7,4	4,0	7,2	7,5	4,0	0,45	0,085	100
1,5-2,5	3735	B	0,8	6,3	13,50	7,0	4,0	7,2	11,0	3,0	0,38	0,085	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179

■ Nicht-isolierte Flachstecker 0,5 - 6 mm²

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften


- nicht isoliert

Werkstoff

- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Nenngröße nach DIN	Type	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm					Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
						d2	l1	l2	a1	a2		
0,5-1	2235	DIN 46244	A	0,8	2,8	1,30	22,5	12,7	6,0	3,2	0,045	100
	2220	DIN 46343 B 6,3 - 1 Teil 3	A	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,085	100
1,5-2,5	1830	DIN 46248 A 6,3 - 2,5 Teil 3	B	0,8	6,3	1,65	20,0	8,0	9,0	4,5	0,065	100
	2230	DIN 46343 B 6,3 - 2,5 Teil 3	A	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,090	100
4-6	2250	DIN 46343 B 6,3 - 6 Teil 3	A	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,100	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179




■ Isolierhülsen 0,5 - 6 mm²

■ Für nicht isolierte Flachsteckverbindungen

Werkstoff

■ siehe unten stehende Tabelle



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Farbe	Nenngröße nach DIN	für Artikel-Nr.	Type	Abmessung mm			Isolier- stoff	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
						l	b1	h1			
0,5-1	2755	□	2,8	1825,18251,18251A, 18201,18201A	A	20,0	6,5	4,0	PE	0,015	100
0,5-1,5	2760	□	4,8	18202,18203	A	20,0	7,0	5,0	PE	0,015	100
1,5-2,5	2765	■	4,8	18302,18303	A	20,0	9,5	5,5	PE	0,025	100
0,5-2,5	2770	□	6,3	1720,1730	A	23,0	12,5	8,5	PE	0,035	100
	2775	□	6,3	1820,1830	A	25,0	9,5	5,0	PE	0,030	100
0,5-4	2780	□	6,3	1720,1730,1820,1830	A	25,0	9,5	6,0	PE	0,030	100
0,5-6	2785	□		1720,1730,1750,2720, 2730,2750	B	24,5	9,2	5,6	PA	0,055	100
	2790	□		3720,3725,3735	C	15,0	13,5	3,1	PVC	0,060	100