




SOLDERING SIDE
LOETSEITE



LOC	DIST	REVISED					
A I	-	F.	LTR	DESCRIPTION AEDERMINEN BEST-OF-RANGE	DATE	DWN	APPRD
PROJECT NO.: EGLP(0107)		A1	E600-0576-01		18JUN2001	NG	GF
		B1	ITEM NO. 5 QUANTITY 1 WAS 2		23-FEB-04	EW	GF

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2 SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN FINISH / BESCHÜTTUNG: TRIBOR 4 µm
WIRE GAGE / DRAHTGRÖSSE IN mm ² : 0.25
WIRE GAGE / DRAHTGRÖSSE IN mm ² : 0.14
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LÖTKONTAKTE
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

TYCO NO. / TYCO-NR.						
2-1437719-7	2-1437719-4	2-1437719-1	1-1437719-8	1-1437719-5		
1	1	1	1	1	MOUNTING WRENCH / MONTAGESCHLUESSEL	18
1	1	1	1	1	COMPLETELY IN MINI-GRIP / KOMPLETT IN MINI-GRIP: 70x100mm	17
1	1	1	1	1	MOUNTING INSTRUCTION / MONTAGEANLEITUNG	16
1	1	1	1	1	INSULATION TUBE / ISOLIERHUELSE	15
1	1	1	1	1	SCREWING TUBE / SCHRAUBHUELSE	14
1	1	1	1	1	SPRING / FEDER	13
1	1	1	1	1	TUBE / INNENHUELSE	12
1	1	1	1	1	O-RING / O-RING	11
1					CONTACT CARRIER 8 WAY / STIFTSTECKER 8 POLIG	10
	1				CONTACT CARRIER 7 WAY / STIFTSTECKER 7 POLIG	9
		1			CONTACT CARRIER 5 WAY / STIFTSTECKER 5 POLIG	8
			1		CONTACT CARRIER 4 WAY / STIFTSTECKER 4 POLIG	7
				1	CONTACT CARRIER 3 WAY / STIFTSTECKER 3 POLIG	6
1	1	1	1	1	GROUNDING PLATE FOR 360°SHIELDING CONNECTION/ MASSESCHIEBE FUER 360°ABSCHIRMUNG	5
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHAEUSE	4
1	1	1	1	1	CABLE SEALING / KABELDICHTUNG	3
1	1	1	1	1	STRAIN RELIEF / ZUGENTLASTUNGSKRONE	2
1	1	1	1	1	STRAIN RELIEF NUT / ZUGENTLASTUNGSMUTTER	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY						
T01-0550-P08	T01-0550-P07	T01-0550-P05	T01-0550-P04	T01-0550-P03	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ITEM NO. POS.-NR.
					PARTS LIST TEILELISTE	
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TICO ELECTRONICS CORPORATION IT SHOULD BE CONTROLLED FOR THE LATEST REVISION OTHER DRAWINGS AND REV OF THIS DRAWING ARE NOT VALID ANSCHAUFUNG DER ZEICHNUNGSPERSONEN UND DER VERTRAGLICHEN KUNDEN FÜR VERWENDEUNG ANSONDERN KANN ES ZUR VERFÜGUNG GEHT.		DWN N. GEISTER 18JUN2001 GHR H. SCHERER 18JUN2001 ZPWO G. FELDMEIER 18JUN2001		ttyco <i>Electronics</i> ttyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSE (MM): (UNIT)		TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED): ALLEGEOMETRIEGRÖßEN		NAME T01 MALE PLUG CONNECTOR SOLDER VERSION 3-8 POS. T01 STIFTSTECKER LOETVERSION 3-8 POL. -	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERABREITUNGSPEZ. ANGABEN AN UNTERNEHMEN: $\pm 0.2^\circ$		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. TECHN. NO. A11 00779 C=1-1437719-5	
MATERIAL - 6		FINISH/SHOBERFLÄCHE/FARB - 6		RESTRICTED TO OUR FIRM	
WEIGHT GEWICHT -		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1 OF 1	
				SHEET 1 OF 1 REV B	