

# 扉用大型ステー

## LARGE-SIZED STAYS FOR DOORS



**B-1025-A**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- B-1025-2AはB-1025-2の取付けブラケットが異なるタイプです。
- B-1025-3AはB-25-3のステンレス製です。取付けブラケットはB-1025-2Aと同一です。
- 左右兼用型(本図は右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
- B-1025-2A has a different type of mounting bracket to B-1025-2.
- B-1025-3A is type B-25-3 in stainless steel. Mounting bracket is the same as for B-1025-2A.
- For both left type and right type. (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse)

### 仕様

- 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上:バレル研磨
- 扉用
- 配分電盤・計測機器・通信機器・キュービクル・建築工作機械
- 標準品・・・納期お問合せください
- 摺動部には潤滑剤をご使用ください。
- 天蓋用には適していません。
- 割ピンは組替えを考慮した状態で、飛び出している場合があります。怪我の無いよう十分にご注意ください。

### Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Used for doors

### Specific-use


- Distribution boards, measuring, communication equipment, cubicles and structures

### Remarks

- Use lubricant for sliding parts.
- Not suitable for canopies.
- Cotter pin is designed for easy recombination, and may protrude. Be careful to avoid injury.

商品番号 Product No.	RoHS 10项 CAD	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
B-1025-2A	2D/3D	0.98	340	13073	¥1,400	10個～ ¥1,344
B-1025-3A	2D/3D	0.49	215	13075	¥1,250	10個～ ¥1,200

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



**B**

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し  
蝶番

段付  
蝶番

クリーン  
ヒンジ

特装車  
蝶番

フリーザー<sup>+</sup>  
ヒンジ

特殊  
蝶番

トルク  
ヒンジ

ステー

周辺機器  
(B)