

Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 150 mm², AWG: 10 - 300 kcmil, Breite: 32,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4017918965976

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	grau
Isolierstoff	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	II
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	309 A
Nennspannung U _N	1250 V
Offene Seitenwand	nein

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	32,6 mm
Höhe NS 35/7,5	59 mm
Höhe NS 35/15	66,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	6 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	150 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	6 mm ²

Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel max	150 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	10
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	300 kcmil
Schraubengewinde	M10
Anzugsdrehmoment min	10 Nm
Anzugsdrehmoment max	18 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46235
Querschnitt min.	16 mm ²
Querschnitt max.	50 mm ²
Bolzendurchmesser	10 mm
Anzugsdrehmoment min	10 Nm
Anzugsdrehmoment max	18 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST / GOST /

Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Approbationen

Approbationsdetails



Zubehör

Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Brücke

HV-M10-VS 2 - 0711959



HV-M10-VS 3 - 0711962



Abteilungstrennplatte

Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Zubehör

HV-TP - 0711894



HV-TP/B - 0711904



Bezeichnungsstift

X-PEN 0,35 - 0811228



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Zubehör

UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



Klemmenmarker beschriftet

ZB 5 CUS - 0824962



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Zubehör

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



Prüfstecker

PS-6 - 3030996



PS-6/2,3MM RD - 3038736



Abschlussdeckel

Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Zubehör

DP PS-6 - 3036738



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276




E/NS 35 N - 0800886



Zeichnungen


Durchgangsklemme - HV-M10 - 0711797

Schemazeichnung



1 = Verbindungsschiene zur Querbrückung
2 = Trennplatte
3 = Trennplatte für den Einsatz bei Verbindungsschienen
4 = Schnellmontage-Endhalter

Schemazeichnung



Anschlussmöglichkeiten bei HV-M...

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>