

Montagestreifen für LED



Mounting Strips for LEDs

Baguettes de montage pour DEL

DIL-Bauweise

DIL type

Forme DIL





Art. Nr. Art. No. Art. n°	für Polzahl for. no. of contacts pour nombre de contacts	Maße Dimensions [mm]		Farbe Color Couleur
		A	B	
M DIL 14 07	14	0,76	–	natur/clear/nature
M DIL 14 15		1,5	0,76	natur/clear/nature
M DIL 14 25		2,5	1,8	schwarz/black/noir
M DIL 16 07	16	0,76	–	schwarz/black/noir
M DIL 16 15		1,5	0,76	natur/clear/nature
M DIL 16 25		2,5	1,8	schwarz/black/noir

SIL-Bauweise, 12 Positionen

SIL type, 12 stations

Forme SIL, 12 postes





Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions [mm]		
	A	B	C
M SIL 12 20	2,0	1,0	0,51
M SIL 12 30	3,0	1,0	1,0
M SIL 12 41	4,1	1,0	1,5
M SIL 12 51	5,1	1,0	2,0
M SIL 12 61	6,1	3,8	1,1
M SIL 12 71	7,1	3,8	1,7
M SIL 12 81	8,1	3,8	2,2
M SIL 12 89	8,9	3,8	2,5

SIL-Bauweise, 15 Positionen

SIL type, 15 stations

Forme SIL, 15 postes



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions [mm]		
	A	B	C
M SIL 15 20	2,0	1,0	0,51
M SIL 15 30	3,0	1,0	1,0
M SIL 15 41	4,1	1,0	1,5
M SIL 15 51	5,1	1,0	2,0
M SIL 15 61	6,1	3,8	1,1
M SIL 15 71	7,1	3,8	1,7
M SIL 15 81	8,1	3,8	2,2
M SIL 15 89	8,9	3,8	2,5

Technische Daten:

Material: Nylon, weiß

Temperaturbereich: -40°C...+120°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-2

Technical Data:

Material: Nylon, white

Temperature range: -40°C...+120°C

Flammability: UL 94 V-2

Caractéristiques techniques:

Matière: Nylone, blanche

Gamme de températures: -40°C...+120°C
Inflammabilité: UL 94 V-2