







SECTION "A" - "A"



P.C. BOARD DESIGN
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記：

1. 基板及びコネクタの口数は、基準位置から数える。
(-AMPマーク側が回路番号1番となる。)
- ② 材料：※ハウジング：ガラス入り66ナイロン
(UL 94V-0) 色、黒。
※コンタクト：燐青銅。
※リテンションレグ：黄銅。
- ③ 表面仕上げ：
※コンタクト：全面1.3μ以上のニッケル下地メッキ
に接触部金メッキ（表参照）脚部1μ以上の半田
メッキ
※リテンションレグ：1.3μ以上のニッケル下地メッキ
に2μ以上の半田メッキ。
4. 全面にSIF-200を施す。

NOTES:

1. NUMBER "n" IS COUNTED FROM [DATUM]
(CIRCUIT NO. 1 IS "AMP" MARK SIDE.)
- 2 MATERIAL: HOUSING, 66 NYLON (GF) UL 94V-0, BLACK.
: CONTACT, PHOSPHOR BRONZE.
: RETENTION LEG, BRASS.
- 3 FINISH: CONTACT; Au AT CONTACT AREA (SEE TABLE), TIN LEAD AT TINE
OVER Ni.
RETENTION LEG; TIN LEAD UNDER Ni.
4. SIF-200 ALL OVER.
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE 	4-	▲	-1	▲	120	59	74.93	83.27	86.13	82.33
	3-		-9		80	39	49.53	57.87	60.73	56.93
	3-		-8		68	33	41.91	50.25	53.11	49.31
	3-		-6		50	24	30.48	38.82	41.68	37.88
	3-		-5		40	19	24.13	32.47	35.33	31.53
	3-179275-3			0.5μ	30	14	17.78	26.12	28.98	25.18
	PART NO.		Au PLATE		POS.	n	A	B	C	D

																				AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan																			
										WIRE RANGE										INSULATION DIA										NAME									
										MATERIAL										FINISH										AMP CHAMP.050 CONECTOR (B-T-B)									
																														PLUG CONNECTOR (HORIZONTAL WITH RETENTION LEG)									
A1 REVISED PER ECO-09-026346 KK AEG 25NOV 09										DR. T.N.Y. 20/AUG/93										DE. Y.FUJIIURA 23/AUG/93										GENERAL TOLERANCE									
A REVISED (FJ00-1385-94) H.K. YF 23/AUG/93										CHK. J.YAMADA 23/AUG/93										APP. Y.FUJIIURA 23/AUG/93										SIZE LOC NUMBER									
O RELEASED (FJ00-0735-93) T.N.T.Y.																														C J C-179275									
LTR REVISION RECORD										DR CHK DATE										CHK. J.YAMADA										SCALE REV. A1 SHEET 1 OF 1									