






リバーシブル キースイッチ

KEYSWITCHES




S-19-90-E-1

キーNo.R0220
Key

- リバーシブルキー採用
 - 防塵シャッター付
 - Reversible key
 - Lock has dustproof shutter
- 仕様
- 製品質量: 55g
 - 材質: 本体・キー・シリンダー錠部／亜鉛合金 (ZDC) (本体、ステンレスカバー付)
 - 表面仕上: 本体・シリンダー錠部／亜鉛めっきクロメート処理 (MZZn-C) キー／ニッケルめっき (MZNi)
 - 鍵番号: R0220
 - 同一鍵番号・鍵違いがあります。
 - 付属品: キー2本
 - コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
 - 標準在庫品
 - 定格: AC125V・3A (抵抗負荷) DC30V・3A (抵抗負荷)
最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐電圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐久性: 機械的3万回以上
電気的1.5万回以上
 - 接点材料: 銀めっき
 - 使用周温度: -20~+70°C (氷結なきこと)
 - 使用周湿度: 85%RH以下 (結露なきこと)
 - 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐衝撃: 30G以上
 - 微小負荷タイプはお問い合わせください。

- 備考
- Mass: 55g
 - Material: Main body, cylinder and lock: Zinc alloy (ZDC) (Main body with stainless steel cover)
 - Finish: Main body and lock: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key: Nickel plating (MZNi)
 - Key No.: R0220
 - Keyed alike and key differences are available.
 - Accessories: Two keys
 - Computer peripherals and various power switches
 - Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load)
 - Contact resistance: 20mΩ or less
 - Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
 - Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
 - Durability: Mechanical: 30,000 time or more
Electrical: 15,000 time or more
 - Contact material: Silver plating
 - Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing)
 - Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
 - Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
 - Impact resistance: 30G or more

Specific use
Switch
characteristic




| 商品番号 Product No. | RoHS 10 CAD | コード Code | 単価 Price | 量販価格 数量 Quantity | Bulk Price 単価 Price |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| S-19-90-E-1同番 Keyed alike | ● 2D | 40211 | ¥1,600 | 10個~ | ¥1,536 |
| S-19-90-E-1鍵違い Key differences | 2D | 40212 | ¥1,950 | 10個~ | ¥1,872 |
| S-19-90-E-2同番 Keyed alike | 2D | 40215 | ¥1,650 | 10個~ | ¥1,584 |
| S-19-90-EF-1同番 Keyed alike | 2D | 40213 | ¥1,550 | 10個~ | ¥1,488 |
| S-19-90-EF-1鍵違い Key differences | 2D | 40214 | ¥1,900 | 10個~ | ¥1,824 |
| S-19-90-EF-2同番 Keyed alike | 2D | 40217 | ¥1,600 | 10個~ | ¥1,536 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

接点構成表 Contact structures table

●印の位置は鍵が抜差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

| 商品番号 Product No. | 鍵回転角度 Key turning angle | E位置 E position | F位置 F position |
|---|---|---|---|
| S-19-90-E-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type) | E位置 E position F位置 F position 90° | ● SW [] COM NO NC | SW [] COM NO NC |
| S-19-90-EF-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type) | E位置 E position F位置 F position 90° | ● SW [] COM NO NC | ● SW [] COM NO NC |
| S-19-90-E-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type) | E位置 E position F位置 F position 90° | ● SW ₁ [] COM NO NC SW ₂ [] COM NO NC | ● SW ₁ [] COM NO NC SW ₂ [] COM NO NC |
| S-19-90-EF-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type) | E位置 E position F位置 F position 90° | ● SW ₁ [] COM NO NC SW ₂ [] COM NO NC | ● SW ₁ [] COM NO NC SW ₂ [] COM NO NC |



1本のキーでキュービクル・コインロック・キースイッチの扉の管理ができます。
A single key can control all doors of cubicle, coin lock and keyswitch.



| コントロール キースイッチ |
|------------------|
| ソレノイド付 キースイッチ |
| オペレーター キースイッチ |
| 止め金付 キースイッチ |
| マイクロ スイッチ |