






適合FPC／FFC推奨寸法
RECOMMENDED FPC/FFC
厚さ THK : 0.3 ±0.05



基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION

DO NOT SCALE DRAWING	E64NO. DRWN: CHK: APPR:		E63NO. DRWN: CHK: APPR:		E62NO. DRWN: CHK: APPR:		E61NO. DRWN: CHK: APPR:		再作図及び変更 REDRAWN & REVISED E60NO. J2003-2624 DRWN: K. TOJO '03/04/17 CHK: H. Sasaki '03/04/17 APPR: H. Sasaki '03/04/17	REV	MATERIAL 材料 SEE SHEET I		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE —//— 10 UNDER 未満 10 OVER 30 UNDER 以上 未満 30 OVER 以上 ANGLE 角度		DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH		DIMENSIONS: ☐ mm ☐ INCH ☒ mm ONLY SHT REV REVISE ON CAD ONLY		TITLE: 1.25 FPC Conn Assy ZIF MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. 39-51-3**3	DRAWING NO. SD-5597-004	SHEET NO. 2 OF 2	SIZE B						
	DESCRIPTION 仕上げ SEE SHEET I		FINISH 仕上げ SEE SHEET I		WIRE RANGE 適用電線範囲 —//—		INS. RANGE 被覆外径 —//—				10 UNDER 未満																			
	10 OVER 30 UNDER 以上 未満		10 OVER 30 UNDER 以上 未満		10 OVER 30 UNDER 以上 未満		10 OVER 30 UNDER 以上 未満				10 OVER 30 UNDER 以上 未満																			
	30 OVER 以上		30 OVER 以上		30 OVER 以上		30 OVER 以上				30 OVER 以上																			
	ANGLE 角度		ANGLE 角度		ANGLE 角度		ANGLE 角度				ANGLE 角度																			
	2005 DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.																													
8		7		6		5		4		3		2		1		EN-02J(097) MXJ-54		SD-5597-004.S02												