

Leiterplattensteckverbinder - FKCT 2,5/ 6-ST GY7035 - 1751668

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss,
Farbe: lichtgrau, Kontaktobерfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356317610

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5 mm
Maß a	25 mm

Allgemein

Artikelfamilie	FKCT 2,5/..-ST
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Polzahl	6

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Leiterplattensteckverbinder - FKCT 2,5/ 6-ST GY7035 - 1751668

Technische Daten

Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
AWG nach UL/CUL min	26
AWG nach UL/CUL max	12

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	B	D
Usegroups		
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	24-12	24-12

Leiterplattensteckverbinder - FKCT 2,5/ 6-ST GY7035 - 1751668

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 		
Nennspannung UN	250 V	
Nennstrom IN	12 A	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

GOST 		

IECCE CB Scheme 		
Nennspannung UN	250 V	
Nennstrom IN	12 A	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5	

		

CCA		
Nennspannung UN	250 V	

Leiterplattensteckverbinder - FKCT 2,5/ 6-ST GY7035 - 1751668

Approbationen

Nennstrom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5

cULus Recognized 

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>