





Anschlüsse nach / Terminals according to DIN 46244

50	17.09.08	Zu.	166242	max. 4.3 mm	min. 1.1 mm	max. 2.5 mm	max. 260 cN	min. 40 cN
Index Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung / Modification ÄM-Nr. / Document-No.	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force
Werkstoffe / Materials:				Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 8(8)A, 250V~ 5E4				
Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0 Case, Cover				Kontaktöffnungsweite : min. 3 mm / Full Contact Disconnection				
Betätiger : POM, UL 94 HB Actuator				Umgebungstemperatur : 40T85 Temperature Rating				
Anschluß COM : CuZn37, gal. Ni Ag Terminal nickel silver plated				Kriechstromfestigkeit: PTI 250 Proof Tracking Index				
Anschluß NC, NO: Cu Terminal				Prüfzeichen:   				
Kontakte : AgNi10 Contacts				Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A				
Zusatzbetätiger: Aux. Actuator				Benennung / Description: Miniaturschalter D3B6 Miniature Switch				
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m				Maßstab/Scale: Cherry GmbH Cherrystraße D-91275 Auerbach/Opf.				
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				Ersatz für / Replace for: Index / Rev. 20 Kunde / Customer : Teile-Nr. / Part No. :				

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle
Rechte vor. DIN 34 Absatz 2.1.
All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.