

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERBODEN TOEGANG TOT DE PUBLIEK		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	2014	MATCHED WITH: PASSEND ZU:
© COPYRIGHT 2014	Tyco Electronics AMP GmbH		ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.	

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g., SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS
 BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN
 DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN
 (Z.B. BIEGESCHLAFES KABEL) KÖNNEN DIE LIEFERTEILE TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN.
 SOFERN DIE FUNKTIONALITÄT NICHT BEEINTRÄCHTIGT IST.

PROJEKT NR.:
PRJ-14-1328

REVISIONS ÄNDERUNGEN			
DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD

[illegible]

NOTES

Bemerkungen

 CONTACT BODY
Kontaktkoerper

 LASER WELDED
Lasergeschweisst





 CONTACT AREA GALVANIC PLATED SILVER 2 TO 4 μm
Kontaktbereich galvanisch versilbert 2 bis 4 μm

 STAMPED INDICATOR FOR SURFACE IN CONTACT AREA:
 - AG: SILVER PLATING
 Markierung fuer Oberflaeche im Kontaktbereich:
 - AG: versilbert

TE LOGO
REVISION-INDEX
DATE CODE
STAMP EXCHANGEABLE
TE Logo
Änderungsstand
Datumcode
Stempel auswechselbar


△ 6 FOR WIRE SEE SPEC.
Fuer Leitung siehe Spec.

7 FOR SILVER PLATING: ELECTRICAL PERFORMANCE IS NOT AFFECTED BY GRAY OR BLACK TARNISH ON THE SILVER PLATING SURFACE. ACCEPTABLE SILVER SURFACE CAN INCLUDE GRAY OR BLACK TARNISH.
Für Silberbeschichtung: Elektrische Performance ist nicht beeinflusst durch grauen oder schwarzen Anlauf auf der Silber beschichteten Oberfläche. Akzeptable Silberoberfläche kann grauen oder schwarzen Anlauf einhalten.



WIRE - CRIMP Draht - Crimp	INSULATION CRIMP iso - Crimp
A-A	B-B

STANDARD	0-2236793-3	B	CuNiSi	Ag	0.5 - 0.75	1.4 - 1.9	2.1	2	1.5	2.8	2.9	1.6	2.8	1.8	5.8	22.8
	-	-		-	-	-										
	-	-		-	-	-										
VERSION / Ausführung	ORDER NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware	Rev.	BODY Kontakt- koerper	BODY Kontakt- koerper	WIRE RANGE Draht- groessen- bereich (mm 2)	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	A	B	D _{Dr}	C	E	D _{ISO}	F	G	H	K
			MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberflaeche			WIRE CRIMP Drahtcrimp		ISOLATION CRIMP Isolationscrimp							
							STRIP FORM / Bandware									

TOLERANZING ISO 8015: 2011-09 TOLERIERUNG		DWG 14NOV2014 E. Horn CHK 17NOV2014 D. Rosan APVD 17NOV2014 W. Dietrich		 TE Connectivity	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DIMENSIONS: MASSE INHETEN (MM)		NAME PRODUCT GROUP DRAWING Productgruppenezeichnung SmartSeal Terminal	
		TOLERANCES UNLESS SPECIFIED ARE: ALLE MASSE INHETEN TOLERANZEN 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± 5 PLC ± ANGLES: 90° UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FINIS: 125µm PLACHE +0.05		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHENUNG-NR. A1 007793 C=2236793	
MATERIAL SEE TABLE Siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT ca. 0.24g		RESTRICTED TO PURIFIER -	
SEE TABLE Siehe Tabelle		CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 10:1 SHEET BLATT 2 OF VON 2 REV B	