

$0,4 \times 30^{\frac{1}{3} \times 8} \triangle$

25.5

10.2

R

-0.7

-0.8

0.5

1

 30°

30°

-1.7

B-

断面: B-B

本キーイング・プラグはミニ・ユニバーサル・
メイテン、ロック、キャップ及び“プラグ・ハウジング”
に使用される。

尚、装着は該面側から行なうこと。

PRINT, DIST

©19__ BY AMP (Japan). Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

尺度(SCALE)

一般公差	{	10以下	± 0.2
		10を超え 30以下	±0.25
		30を超え 100以下	± 0.3
		角 度	± 3°

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN


LOC	SIZE	番号 (NO)
-----	------	---------

REV.


DR. *M. [Signature]* 11/28/81 DE. *[Signature]*
CHK 11/28/81 APP *[Signature]*

名称 (NAME)


キーイング"プラグ"(ミニユニバーサル・メイテン・ロック・コネクタ用)



- 1 AS SHOWN



SECT : A - A



NOTE:

THIS IS APPLIED TO MINI UNIVERSAL
MATE-N-LOK CAP&PLUG HOUSING
BY BEING SNAPPED INTO FROM
MATING SIDE OF HOUSING.

SECT : B - B

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL
RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS
COVERED BY PATENTS AND/OR
PATENTS PENDING

結合電線断面積 (WIRE RANGE)
— / — mm² (AWG)

尺度 (SCALE)

一般公差 { 10以下 ± 0.2
10を超え 30以下 ± 0.25
30を超え 100以下 ± 0.3
角 度 ± 3° }

被覆外径 (INSULATION DIA.)

— / — mm

材料 (MATERIAL)

66 NYLON (UL 94V-0)

色 (COLOR)

NATURAL

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社

TOKYO, JAPAN

LOC SIZE 番号 (NO)

J A

C-174670

REV.

A

A REVISED (ECN-J-10164) *m* 4.7/12/87
LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

DR. *M. Ajishida* 1/2/87 DE.
CHK. *K. Fujita* 1/4/87 APP. *K. Kawai* 1/6/87

名称 (NAME)

KEYING PLUG (MINI UNIV M-N-L)