

Datenblatt

- 1. Typenbezeichnung:** 38.0
- Schutzkontaktstecker (Doppelschutzsystem R2)
- thermoplastangeformt (in Winkelausführung)
- Leitung und Stecker sind nicht demontierbar
- 2. Endausbildung:** Abmantellänge 40mm mit AE
- 3. Nennspannung/-strom:** AC 250 V / ~ 16 A
- 4. Bauart geprüft und zertifiziert nach:**
DIN 49441 R2 Schutzart: abgedeckt (PVC)
- 6. Leitung:** H05VV-F 3 G 1,5 nach DIN VDE 0281-5 Außenmaß: $8,1 \pm 0,2$
Litzenaufbau: feindrähtig nach VDE 0295 / Klasse 5
- 7. Leitungskennzeichnung:** HERST <VDE> <HAR> + S + S + S (*Bauart-Leitung*)
- 8. Leitungslängentoleranz:** +/- 1% der Leitungslänge (wenn keine andere Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern besteht)
- 9. Steckereinsatz:** Steckerbrücke B 04.012
- 10. Produkt geprüft:** nach VDE ...PM 375 und QM-PAP 520
- 11. Approbationszeichen:** VDE, ÖVE, S, D, N, FI, KEMA-KEUR, LCIE(UTE), CEBEC(CRQ), IMQ
- 12. Kurzbeschreibung:** An eine der o.g. Leitungen wird eine Steckerbrücke der Firma Taller GmbH / Waldbronn angecrimpt, die Außenform angespritzt und der Stecker nach der o.g. Prüfvorschrift geprüft. Die Endausbildung erfolgt nach Kundenwunsch.

APSA Elektrotechnische Fabrik
Ing. W. Sauerwein GmbH & Co. KG
Breslauer Str. 1
35683 Dillenburg

Tel. +49 (0)2771 36012-0
Fax. +49 (0)2771 36012-11
Internet: www.apsa.de
eMail: vertrieb@apsa.de

APSA Elektrotechnische Fabrik
Ing. W. Sauerwein GmbH + Co. KG
Sitz: Dillenburg
Registergericht Wetzlar HRA 5070

Persönlich haftender Gesellschafter:
Sauerwein GmbH
Sitz: Dillenburg
Registergericht Wetzlar HRB 3114
Geschäftsführer: Ing. Wilhelm Sauerwein