




Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	St.
B	Toleranz geändert	7.04.81	Schmidt
C	Materialänderungen	27.10.81	St.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

826884 -1	826016 - 2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	926173 -1	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe
			 AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b Ffm		
			Benennung 2 pol. Econoseal Serie E Buchsengehäuse assembliert		
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.
		Farbe	± 0.2 mm ± 1°30'	A	826884
Gez. <i>11.6.80</i>	Gepr. <i>3.7.80 Schmidt</i>	Gepr.	Maßstab 2:1	Blatt-Nr. 1 von 13	


K

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten


Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Index	Änderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	1.1.80	Stf.
B	Teileliste geändert	7.06.81	Schmidt
C	Einseitige Montage	11.11.81	Stf.
D	Geometrische Halterung aufgearbeitet	11.11.81	Stf.


Dichtungsstelle 826764-1



Kammer für Cl-2 od. Type III Buchsenkontakt



O-Ring 826016-2



⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)

⚠ Dichtungsstelle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 23 - 3,0 mm

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

826884-2	826 016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	826764-1	2	Dichtungsstelle	Neoprene	grau
	926173-1	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe



AMP DEUTSCHLAND GmbH
Langen b Ffm

Benennung

2 pol. Econoseal Serie E
Buchsengehäuse assembliert

K


Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± 1,30	Format A	Zeichnungs-Nr. 826884
826 11.11.81	3.11.11.11.11	Grp	Maßstab 2:1		Blatt-Nr. 2 von 3

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten



Index	Änderung	Tage	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	M.
B	Teileliste geändert	2.08.81	Schmidt
C	Zeichnungsänderungen nach	28.08.81	Blum

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Dichtungstülle 826764-3



Kammer für Cl-2 od. Type III*
Buchsenkontakt



⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht
verpackt (500 / 1000 Stück)

⚠ Dichtungstülle für Litzenleitung
mit Isolationsdurchmesser von
1,3 - 2,3 mm

Achtung !


Eine einwandfreie Funktion dieser
Stecker kann nur bei Verwendung
von Original AMP-Teilen und genauer
Einhaltung der Verarbeitungsvor-
schriften garantiert werden

826884-3	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	826764-3	2	Dichtungstülle	Neoprene	schwarz
	926173-1	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 GF15	schwarz
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe
				 AMP DEUTSCHLAND GmbH Postfach 10 15 80 4000 Düsseldorf 1	
			Benennung 2 pol. Econoseal Serie E Buchsengehäuse assembliert		
				A 826884	
Bestell-Nr.	Arbeits-Nr.	Oberfläche	Farbe		
Gez. <i>Blum</i>	Gepr. <i>3.7.80 Adams</i>	Gepr. <i>3.7.80</i>	Material	2:1	
				Gepr. <i>3.7.80</i>	

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	AL.
B	Toleranz geändert	2.06.81	Schmidt
C	Stücklistenänderungen	22.10.81	AL.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

1-826884 - 1	826016 - 2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	1-926173 - 1	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe



AMP DEUTSCHLAND GmbH
Langen b Ffm

Benennung

2 pol. Econoseal Serie E
Buchsengehäuse assembliert

K



Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.
		Farbe	± 0.2 mm ± 1.30	A	826884
Qst. <i>Gen. H.6.8</i>	Qst. <i>3.2.80 Adm. b.</i>	Qst.	Maßstab 2:1		Stell-Nr. <i>4 von 13</i>

Zeichnung ist Eigentum der
AMP-Technik GmbH
Alle Rechte vorbehalten

1. Änderung
2. Änderung
3. Änderung
4. Änderung
5. Änderung
6. Änderung
7. Änderung
8. Änderung
9. Änderung
10. Änderung

1. Änderung
2. Änderung
3. Änderung
4. Änderung
5. Änderung
6. Änderung
7. Änderung
8. Änderung
9. Änderung
10. Änderung

Änderungen sind dem tech-
nischen Fortschritt dienlich,
behalten wir uns vor.



4. mit Gleitmittel Hellerline behandelt
(Fa Hellermann) 826750-1

5. Teile in Lubrolente 2000 (Fa Lubrol) verpackt 500 Stück

6. Dichtungsteile für Litzenleitung
mit Isolationsdurchmesser von
2,3 - 3,0 mm

Achtung !


Eine einwandfreie Funktion dieser
Stecker kann nur bei Verwendung
von Original AMP-Teilen und genauer
Einhaltung der Verarbeitungsvor-
schriften garantiert werden.

1-826884-2	826016-2	1	O-Ring	Neigrüne	schwarz
	826764-1	2	Dichtungsteile	Neigrüne	schwarz
	826773-1	1	2-pol. Buchsengehäuse	Fa Hellermann	schwarz
AMP-Bestell-Nr	AMP-Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe

			Beziehung 2 pol. Econoseal Serie E Buchsengehäuse assembliert		
			K		
Bestell-Nr	Version	Überfläche	Nicht für eine andere Verwendung geeignet A 826884		
Bez. <i>Hein</i> 12.6.84 3.2.84 <i>Klein</i>			Material 2 Blatt 5 von 13		

American Projection

Zustimmung geschützt durch © Copyright 1978 des DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten	Index	Änderung	Tage	Name
	1	Neue Zeichnung	12.1.78	Ullrich



ACHTUNG!

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original-AMR Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsanweisungen garantiert werden.

CAUTION !

A faultless operation of this connectors can be guaranteed only if original AMP parts are used and exact observance of processing specifications.

FOR FORD ONLY!

- 4 Dichtungsmittel gemäß FORD SPEC. SAE J 200
 rubber seal to Type 3 BC 60, A N, B N, Z 1.
 Z 1: Ozonresistenz according to
 PLTM EU-6P-1.1 rating "0"
- 5 Passend zu 2 = SL 101.41 ed. 101.48
 fitting with
- 6 Dichtung für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser 14 - 23 mm
 seal for stranded wire with insulation diameter 14 - 23 mm

Maristab 47
scale





6884-3	82676-3	2	Dichtungsstufe	Nippon	Schwarz
	82676-2	1	O-Ring	Nippon	Schwarz
	82172-1	1	2 mit Bauschrauben	8255 Gr. 12	Schwarz
-NE 1400 Nr. 17000			Benennung	Materi	Farbe

[illegible]

Zeichnung genehmigt durch
 © Copyright 1982
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Datum	Ursache
1	best. + Zeich.	19.10.82	neu
2	Änderung geändert	19.10.82	Änderung
3	Änderung geändert	19.10.82	Änderung

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



- mit Gleitmittel Hellerline behandelt (Fa. Hellerline) 826750-1
- Teile in Lupoenderte Luftfahrt verpackt (500 Stück)
- Dichtungsstelle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 23-30 mm

Achtung !



Eine einwandfreie Funktion dieser Steckers kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

1-826884-4	826016-2	1	O-Ring	Neuprene	schwarz
	826750-1	2	Dichtungsstelle	Neuprene	schwarz
	1-826173-2	1	2 pol. Buchsengehäuse	Plast	rot
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe
2 pol. Econoseal Serie E Buchsengehäuse assembliert K					
Bestell-Nr.	Arbeitsstoff	Oberfläche	A 826884		
Gez. 27.10.82	Gez. 27.10.82	Gez. 27.10.82	2 19.10.82		

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Datum	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	Ad
B	Toleranz geändert	2.9.81	Schump
C	Standardisierte Zeichnung	8.1.81	Schump

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



- ▲ mit Gleitmittel Hellerine behandelt (Fa. Hellermann) 826750-1
- ▲ Teile in Lupolenbeute luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)
- ▲ Dichtungsstülpe für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 23 - 30 mm

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

1-826884-5	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	82676-1	2	Dichtungsstülpe	Neoprene	schwarz
	1-926173-3	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 3473	gelb
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe




			AMP TELECOMMUNICATIONS CORPORATION New York, N.Y. 10017-1997		
			Benennung 2 pol. Econoseal Serie E Buchsengehäuse assembliert		
			K		
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht für erste Montage (Formel) Zeichnungs-Nr. A 826884		
Zeichner <i>Chen</i> 11.6.80	Gepr. <i>2.7.80 Schump</i>	Gepr. (Signature)	Maßstab 2:1	Blatt Nr. 1 von 13	

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	11.9.80	Stf.
B	Toleranz geändert	9.04.81	Schmidp
C	Änderung der Isolationsdurchmesser	11.01.81	Stf.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Dichtungstülle 82676-1



mit Gleitmittel Hellerline behandelt (Fa Hellermann) 826750-1

Teile in Lappenweise luftdicht verpackt 1500 Stück

Dichtungstülle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 23 - 3,0 mm

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

826884-4	826076-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	826764-1	2	Dichtungstülle	Neoprene	schwarz
	926173-2	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 / PV 13	rot

AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe
-----------------	---------	--------	-----------	----------	-------



AMP DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 1000
D-4000 Düsseldorf

Benennung

2 pol. Econoseal Serie E

Buchsengehäuse assembliert

K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Farbe	Nichtlineare Maße	Format	Zeichnungs-Nr.
-------------	-----------	------------	-------	-------------------	--------	----------------


Best	3.7.80	Adem R.	Dep	Maßstab	2:1	Blatt-Nr. 9.01.80
------	--------	---------	-----	---------	-----	-------------------

AMP E 562 3 16



Gezeichnet durch 1982 AMP DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten		Abgefragt 1 Neue Zeichnung		Freigegeben 1 11.11.82	
---	--	----------------------------------	--	------------------------------	--

Bitte beachten Sie diese Maß-
nahmen für die Montage:
1. Die Dichtungstülle muss
sicher auf den Stift aufstecken.
2. Der O-Ring muss richtig
eingesetzt werden.

Dichtungstülle



AMP 1-926173



⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht
verpackt (500 / 1000 Stück)

⚠ Dichtungstülle für Litzenleitung
mit Isolationsdurchmesser von
1,3 - 23 mm

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion eines
Stecker kann nur bei Verwendung
von Original AMP-Teilen und genauer
Einhaltung der Verarbeitungsver-
schriften garantiert werden

1-826884 - 7	826884 - 2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
	826764 - 3	2	Dichtungstülle	Neoprene	schwarz
	1-926173 - 3	1	2 pol. Buchsengehäuse	PA 66 Gv13	gelb
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe

			AMP DEUTSCHLAND GmbH Finger 16 Fre		
			2 pol. Econosed Serie E Buchsengehäuse assembliert		
Bestell-Nr.	Abgefragt	Überprüfte Farbe	Signatur 2.02 1.10.82	Form A	Verordnung 826884
			2.1		