

302299

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.



K Kodierung
P Positionierung
V Verriegelung


Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:

Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

302299

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.



K keying
P positioning
V lock


Direct connection, with the printed circuit board edge:

Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

302299

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



K codage
P positionnement
V verrouillage


Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:

Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2


2-polig
2 poles
2 pôles

302299 02 K01


Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

4


4-polig
4 poles
4 pôles

302299 04 K01


Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

6


6-polig
6 poles
6 pôles

302299 06 K01


Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

8

8-polig
8 poles
8 pôles


302299 08 K01


Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

302299 10 K01



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

302299 12 K01



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

14

14-polig
 14 poles
 14 pôles

302299 14 K01




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

16

16-polig
 16 poles
 16 pôles

302299 16 K01




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

18

18-polig
 18 poles
 18 pôles

302299 18 K01




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

20

20-polig
 20 poles
 20 pôles

302299 20 K01




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

20

20-polig (Fortsetzung)
 20 poles (continued)
 20 pôles (suite)

302299 20 K02**




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2 K11

22

22-polig
 22 poles
 22 pôles

302299 22 K01



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V2

**** Pro Kodiersteg reduziert sich die tatsächliche Polzahl um eins. Die Kodierung wird aber nach der Größe des Kontaktträgers benannt.**
The effective pole number is reduced by one for every keying rib. However, the keying is designated by the size of the insulating body.
Chaque cloison de codage diminue le nombre effectif de pôles par un. Néanmoins, le codage est désigné par la taille du corps isolant.