

HINWEISE ADVICE AVIS

Gewährleistungsausschluß

Eine Gewährleistung für Schäden durch fehlerhaften Einbau und auch bei Erteilung von Ratschlägen wird nicht übernommen.

Warranty

We cannot take responsibility for any defect caused by improper installation or any advice given for the use of our heaters.

Garantie

Nous ne pouvons pas prendre en garantie les conséquences résultant d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation, ou d'un non respect de nos recommandations, ainsi que des réparations ou modifications apportées par le client.

Ausbauhinweis

Beim Ausbau der Heizpatrone ist darauf zu achten, daß die Bohrung nicht beschädigt wird. Bei durchgehenden Bohrungen ist ein rohrförmiger Durchschlag zu verwenden, der in die im Patronenboden befindliche Ringnut paßt. So wird ein Aufstauchen des Patronenbodens weitgehend verhindert. Durch Ziehen an den Anschlußleitungen bzw. am Keramikkopf der Heizpatronen ist ein Ausbau meist nicht möglich.

Removal of heaters

When removing cartridge heaters, please take care not to damage the bore hole. If there is a through hole use a punch in tube form that fits into the ring groove at the bottom end of the cartridge. In this way you can avoid puncturing the cartridge bottom. Removal of the cartridge heater by pulling them off the bore hole by the connection leads or the ceramic head is not possible in most cases.

Démontage des cartouches chauffantes

Pour enlever une cartouche de son logement il faut, si celui-ci est débauchant, utiliser comme chasse-goupille un profilé rond de même diamètre que la cartouche et prenant appui sur le fond de celle-ci. Si le trou est borgne, tirer sur les fils de connexion ou la pièce en céramique est très aléatoire.

IHR KOMPETENTER PARTNER YOUR COMPETENT PARTNER VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT

Wärmstens möchten wir Ihnen unsere neuesten, aber auch unsere etablierten Entwicklungen auf dem Gebiet der elektrischen Beheizungstechnik empfehlen.

We highly recommend to you our established wide range of products as well as our latest developments in the field of electric heating elements.

Nous vous proposons une large gamme complète de produits ainsi que notre expérience dans les nouvelles techniques du chauffage électrique.

■ Hochleistungs-Heizpatronen Typ HLP
High performance cartridge heater type HLP
Cartouches chauffantes à haute charge HLP

■ Rohrheizkörper Typ RHK
Tubular heaters type RHK
Résistances blindées RHK

■ Flachrohr-Heizkörper Typ RKF
Flat tubular heaters type RKF
Résistances plates RKF

■ Einschraubheizkörper Typ EHK
Immersion heaters type EHK
Thermoplongeurs EHK


Türk+Hillinger GmbH
Postfach 242
D-78503 Tuttlingen
Föhrenstr. 20
D-78532 Tuttlingen
Tel. 0 74 61-70 14 0 Fax 7 82 18

Türk+Hillinger GmbH
Dorotheenstr. 22
D-09212 Limbach/Oberfrohna
Tel. 0 37 22-92 354 Fax 92 356



TÜRK+HILLINGER
ELEKTROWÄRME

ALLGEMEINES GENERAL INFORMATION INFORMATIONS GÉNÉRALES



Beschreibung

Hochleistungsheizpatronen der Typenreihe HLP sind eine Weiterentwicklung der von uns seit über 40 Jahren hergestellten Heizpatronen konventioneller Bauart.

Der spezielle Aufbau ermöglicht eine extrem hohe Oberflächenbelastung und damit die Unterbringung großer Leistung auf kleinstem Raum. Dadurch erschließt dieses Heizelement dem Konstrukteur ein erweitertes Anwendungsgebiet der Elektrowärme.

In der DIN 44921 Blatt 2 sind die Durchmesser, die Längen und der Mantelwerkstoff von Hochleistungsheizpatronen genormt. Unser Angebot umfaßt die ganze Normreihe. Die möglichen Durchmesser und Längen gehen weit darüber hinaus.

Description

High performance cartridge heaters type HLP represent the latest development of cartridge heaters of conventional design which T+H have manufactured for more than 40 years.

The special construction renders possible an extremely high surface loading and thus a large power in a small area. In this way the element assembly opens an enlarged field of applications for electric heating to the design engineer.

DIN 44921, page 2, specifies the standard diameters, lengths and sheath material of high performance cartridge heaters. Our standard range of high performance cartridge heaters includes all the diameters specified in the DIN standard. As far as length is concerned it includes all those specified in the DIN standard plus many more.

Description

Les cartouches chauffantes comprimées à haute charge, de la série HLP, résultent d'un perfectionnement des cartouches chauffantes conventionnelles que nous fabriquons depuis plus que 40 ans.

Leur construction fortement comprimée autorise une grande charge superficielle et par suite l'installation de puissances élevées dans un espace restreint.

Ces résistances ouvrent à l'ingénieur de nouvelles perspectives d'application du chauffage électrique.

La norme DIN 44921, page 2, spécifie les diamètres standards, les longueurs et les matériaux de la gaine des cartouches à haute puissance. Notre grande gamme de résistances HLP comprend tous les diamètres spécifiés dans la norme. En ce qui concerne les longueurs, il y a toutes celles de la norme et bien d'autres encore.

ANWENDUNGSGEBIETE

APPLICATIONS

APPLICATIONS

Anwendungsgebiete

Kunststoff-Industrie

Schuhmaschinen-Industrie

Gießereien

Apparatebau und Labor-Industrie

Holzmaschinen-Industrie

Verpackungsmaschinen-Industrie

Medizintechnik

Allgemeiner Maschinenbau

Extrusionsdüsenbeheizungen, Heißkanalverteiler,
Preßformen, Siebwechsel-Einrichtungen
Vulkanisierpressen und Formenbeheizung, Zwickmaschinen,
Heißprägegeräte
Kernformen und Kokillen, Druckgießmaschinen, Vakuum-Ofenbeheizung
Wärmeplatten, Industriebäder, Destillieranlagen, Lötbad, Ölsumpfheizungen,
Sterilisierbäder, Ölvorwärmer
Heißkleber-, Schmelz- und Auftragegeräte, Brennstempel
Präge-, Siegel- und Schweißstempelbeheizungen,
Kartonverschlußmaschinen, Tubenfüll- und Verschlußmaschinen
Inhaliergeräte und Sterilisatoren, Polymerisationsgeräte
Kleinfalterhitzer, Dehnschraubenbeheizung, Buchbindereimaschinen,
Kältekompressoren

Applications

Plastics industry

Shoe machine industry

Foundries

Apparatus construction and laboratories

Woodworking machinery

Packing machine industry

Medical technology

General machine construction

Nozzle heaters for extrusion dies, hot runner systems, filter changing
equipment
Vulcanising press and mould heating, joining machines, hot stamping
devices
Core moulds and ingot moulds, die casting machines, vacuum furnace
heating
Hot plates, industrial baths, distillations plants, soldering baths, oil sump
heating, sterilising baths, oil economisers
Hot adhesive - melting- and depositing devices, hot stamping
Stamping- sealing- and welding bar heating, carton closure machine, tube
filling & closure machinery
Inhaling devices & sterilisers, polymerisation devices
Small air heater, expansion screw heating, bookbinding machines, cold
compressors

Applications

Industrie du plastique

Industrie de la chaussure

Fonderie

Matériel et équipement de laboratoire

Machines à bois

Industrie du papier et machine d'emballage

Matériel médical

Industrie mécanique

Chauffage des outillages, buses, canaux chauds, extrusion, marquage à
chaud
Vulcanisation, chauffage de moules et machines diverses
Machines à mouler, chauffage des coquilles, des moules à noyaux etc.
Plaques chauffantes, appareils de distillation et de stérilisation, bains divers
Presses, machines à coller, hot melts, marquage à chaud
Machines à former et coller les cartons, machines diverses
Appareils d'inhalation et de stérilisation, appareils pour dentistes
Echangeur de chaleur, chauffe- boulons, chauffage d'huile, chauffage d'ou-
tillages divers

AUFBAU CONSTRUCTION CONSTRUCTION



Verdichtete Heizpatronen Typ HLP haben einen Tragkörper, der zentrisch in geringerem Abstand vom Rohrmantel angeordnet ist.

Der Heizleiter aus der hitzebeständigen Legierung NiCr 8020 ist in einer Lage außen um den Tragkörper gewickelt. Der Zwischenraum ist mit reinem Magnesiumoxid gefüllt und hochverdichtet.

Die Heizelemente haben einen gas- und flüssigkeitsdicht geschweißten Patronenboden.

Der Mantel ist spitzenlos auf Feintoleranz geschliffen (Gefüge austenitisch).

Hochleistungsheizpatronen sind auch mit Anschlußblitzen entsprechend den Abbildungen auf S. 24 mit VDE-Zeichen lieferbar.

Compacted cartridge heaters type HLP have a supporting core which is centrally located very close to the outer sheath.

The heating conductor made of the heatproof alloy NiCr 8020 is wound in one layer, around the supporting cores.

The interspace is filled with pure magnesium oxide and is highly compressed.

The bottom end of the cartridge heater is gastight welded; the covering is ground for precision tolerance.

High performance cartridge heaters can also be supplied with VDE approved connection according to the illustrations on page 24.

Les résistances HLP se composent d'un noyau en céramique et d'un fil de résistance en alliage nickel- chrome 80/20 bobiné autour.

Ce noyau central est localisé très près de la gaine métallique, l'intervalle étant rempli d'oxyde de magnésium.

L'ensemble est ensuite fortement comprimé par rétreint de la gaine.

Le fond de la cartouche est soudé étanche, la surface est rectifiée et calibrée.

Les cartouches chauffantes à haute charge peuvent aussi être fournies avec des fils de connexion selon les illustrations de la page 24 et avec marquage VDE.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN GENERAL TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES GENERALES

Grenzwerte

Spannung: bis 400 V
Durchmesser: metrisch und in Zoll nach Typenliste.
Leistung: Minimal- und Maximalwerte sind von den Patronenabmessungen abhängig.
Ableitstrom: < 0,5 mA
Oberflächenbelast.: (Mantel) ca. 50 W/cm²
Betriebstemperatur: ca. 750°C am Mantel

Toleranzen

Durchmesser: -0,02 mm bis -0,08 mm bei Durchm. metrisch
+0,05 mm bei Durchm. in Zoll
Länge: ±1,5%, mindestens jedoch ± 2 mm
Leistung: ±10%
auf Anfrage andere Toleranzen möglich

Anschlußarten:

siehe Seite 20 ff

Unbeheizte Enden:

Anschlußende 7-15 mm, Blindende 4-11 mm
Je nach Ausführung weitere auf Anfrage

Thermoelement:

optional für alle HLP

Mantelwerkstoff:

CrNi-Stahl, Werkstoff Nr. 1.4541,

Heizleiter:

NiCr 8020, Werkstoff Nr. 2.4869

Heizleiterträger:

reines Magnesiumoxid, hochverdichtet.

Endprüfung:

Stückprüfung analog DIN EN 60335-1(VDE 0700)

spezifische technische Daten siehe Seite 5

Limit values

Voltage: upto 400 V
Diameters: metric and imperial dimensions see type list
Capacity: minimum and maximum values depend on the dimensions of the cartridge
Leakage current: < 5 mA
Surface load: up to 50 W/cm² (on the sheath)
Working temperature: upto 750°C (on the sheath)

Tolerances

Diameters: -0,02 mm to -0,08 mm of the ground covering in metric dimensions
+0,05 mm of the nominal diameter for imperial dimensions
Length: ±1,5%, at least however ±2 mm
Capacity: ±10%
other tolerances upon request

Connections:

see page 20 continued.

Unheated ends:

connection side 7-15 mm; far end 4-11 mm depending on the type, other dimensions upon request.

Thermocouple:

optional for all HLP type heaters

Cartridge covering:

CrNi-steel, material no. 1.4541

Heating conductor:

NiCr 8020, material no. 2.4869

Heating conductor support:

Pure magnesium oxide, highly compressed

Final Test:

individual test according to DIN EN 60335 (VDE 0700)

specific data see page 5

Caractéristiques maxima

Tension: jusqu'à 400 V
Diamètre: métrique ou en pouces, selon les types
Puissance: Minima et maxima dépendent des dimensions de la cartouche
Courant de fuite: < 5mA
Charge de surface: 50 W/cm² maxi. sur la gaine
Température de service: environ 750°C sur la gaine

Tolérances

Diamètre: -0,02 mm à -0,08 mm du diamètre nominal pour les cartouches de dimensions métriques
+0,05 mm du diamètre nominal pour les cartouches de dimensions en pouces
Longueur: ±1,5% avec un minimum de ±2 mm
Puissance: ±10%
Autres tolérances sur demande

Connexions:

voir à la page 20 et suivantes

Parties non chauffantes:

Selon le diamètre, les parties non- chauffantes varient de 7-15 mm vers la connexion et de 4-11 mm vers le fond

Thermocouple:

sur demande pour toutes les cartouches chauffantes type HLP

Matériau de la gaine:

acier inox, no. de matériau 1.4541

Fil chauffant:

alliage NiCr 80/20

Noyau:

en oxyde de magnésium, fortement comprimé

Contrôle final:

contrôle individuel conformément à la norme DIN EN 60335 (VDE 0700)

caractéristiques spécifiques voir page 5

GRENZWERTE HLP/HLPL LIMIT VALUES HLP/HLPL CARACTÉRISTIQUES MAXIMA HLP/HLPL

METRISCHE TYPENREIHE METRIC DIMENSIONS DIMENSIONS MÉTRIQUES

Nenn-Durchm. Nominal diameter Diamètre nominal (mm)	Durchm.-Toleranz Diameter tolerance Tolérance du diamètre (mm)	max. Länge max. length Longueur maxi. HLP (mm)	HLPL (mm)	max. Leistung bei max. power at Puissance maxi. à 230 V	max. Strom max. current courrant maxi.
4	4 -0,02 -0,06	60	500	300 W	1,5 A
6,5	6,5 -0,02 -0,08	100	1000	1000 W	5 A
8	8 -0,02 -0,08	130	1500	1500 W	8 A
10	10 -0,02 -0,08	160	1500	2000 W	10 A
12,5	12,5 -0,02 -0,08	200	2500	3500 W	15 A
16	16 -0,02 -0,08	300	2500	7500 W	32 A
20	20 -0,02 -0,08	300	2500	10000 W	43 A
25	25 -0,02 -0,08	300	2500	10000 W	43 A

Weitere Durchmesser oder andere Toleranzen auf Anfrage
Other diameters or tolerances upon request
Autres diamètres et tolérances sur demande

INCH-TYPENREIHE IMPERIAL SIZES DIAMETRES EN POUCES

Nenn-Durchm. Nominal diameter Diamètre nominal (Inch)	Durchm.-Toleranz Diameter tolerance Tolérance du diamètre (mm)	max. Länge max. length Longueur maxi. HLP	HLPL	max. Leistung bei max. power at Puissance maxi. à 230 V	max. Strom max. current courrant maxi.
		inch	mm	inch	mm
1/8 "	3,10 +0,05	2 1/2	60	20	500
1/4 "	6,22 +0,05	4	100	40	1000
5/16 "	7,87 +0,05	5 1/4	130	60	1500
3/8 "	9,40 +0,05	6 1/4	160	60	1500
1/2 "	12,57 +0,05	8	200	100	2500
5/8 "	15,75 +0,05	12	300	100	2500
3/4 "	18,93 +0,05	12	300	100	2500
1 "	25,28 +0,05	12	300	100	2500


Weitere Durchmesser oder andere Toleranzen auf Anfrage
Other diameters or tolerances upon request
Autres diamètres et tolérances sur demande

LAGERLISTE METRISCH STOCK TYPE HEATERS RESISTANCES EN STOCK

Lagerware kann kurzfristig mit verschiedenen Anschlüssen
(ab Seite 20) konfektioniert werden.

Heaters ex-stock can also be supplied complete with
accessories (see page 20 cont.) at short notice.

La plupart des cartouches chauffantes figurant dans le
tableau suivant sont disponibles sur stock avec les con-
nexions indiquées (voir à la page 20 et suivantes).



Belastungsgruppen Load groups Groupe de charge	Oberflächenbelastung W/cm² Surface load W/cm² Charge de surface W/cm²
I	8 ... 11
II	12 ... 19
III	20 ... 24
IV	25 ... 29
V	30 ... 35

METRISCHE AUSFÜHRUNG METRIC DIMENSIONS DIMENSIONS MÉTRIQUES

Ø	Länge Length Longueur	Leistung Power Puissance bei/at/à 230 V Watt	Gruppe Group Groupe	Artikel Article Article				
mm	L		W/cm²	Nr./No./No.				
6,5	40	100	II	120000	80	160	I	120033
		125	III	120001		200	II	120034
		160	IV	120002		315	III	120035
		175	IV	120003		400	IV	120036
		200	V	120004				
	50	100	II	120005	100	180	I	120037
		160	III	120006		280	II	120038
		200	IV	120007		400	III	120039
		250	V	120008				
						130	I	120040
8	60	125	II	120009	130	250	II	120041
		200	III	120010		400		
		250	IV	120011				
		315	V	120012				
	80	125	I	120013	10	40	I	120042
		180	II	120014		125	II	120043
		280	III	120015		200	III	120044
		350	IV	120016		250	IV	120045
						315	V	120046
	100	160	I	120017	50	100	I	120047
		220	II	120018		160	II	120048
		350	III	120019		250	III	120049
						315	IV	120050
						400	V	120051
10	40	100	II	120020	60	125	I	120052
		160	III	120021		180	II	120053
		200	IV	120022		315	III	120054
		250	V	120023		400	IV	120055
						500	V	120056
	50	125	II	120024	80	160	I	120057
		200	III	120025		250	II	120058
		250	IV	120026		400	III	120059
		315	V	120027		500	IV	120060
						630	V	120061
	60	100	I	120028	100	220	I	120062
		140	II	120029		350	II	120063
		220	III	120030		560	III	120064
		280	IV	120031		700	IV	120065
		350	V	120032		850	V	120066
12	40	100	I	120033	130	315	I	120067
		140	II	120034		500	II	120068
		220	III	120035		800	III	120069
		280	IV	120036				
		350	V	120037				
	50	125	II	120038	160	400	I	120070
		200	III	120039		630	II	120071
		250	IV	120040				
		315	V	120041				
	60	100	I	120042	200	160	I	120072
		140	II	120043		250	II	120073
		220	III	120044		315	III	120074
		280	IV	120045		400	IV	120075
		350	V	120046		500	V	120076

METRISCHE AUSFÜHRUNG METRIC DIMENSIONS DIMENSIONS MÉTRIQUES


Ø	Länge Length Longueur	Leistung Power Puissance bei/at/à 230 V Watt	Gruppe Group Groupe W/cm²	Artikel Article Article Nr./No./No.				
	mm	L						
12,5	40	100	I	120072		400	II	120121
		160	II	120073		630	III	120122
		250	III	120074		800	IV	120123
		315	IV	120075		1000	V	120124
		400	V	120076				
	50	100	I	120077	100	350	I	120125
		200	II	120078		500	II	120126
		315	III	120079		800	III	120127
		400	IV	120080		1000	IV	120128
		500	V	120081		1250	V	120129
	60	125	I	120082	130	500	I	120130
		200	II	120083		700	II	120131
		315	III	120084		1100	III	120132
		400	IV	120085		1400	IV	120133
		500	V	120086		1800	V	120134
	80	200	I	120087	160	630	I	120135
		315	II	120088		900	II	120136
		500	III	120089		1600	III	120137
		630	IV	120090		1800	IV	120138
		800	V	120091	200	800	I	120139
	100	250	I	120092		1250	II	120140
		400	II	120093		2000	III	120141
		630	III	120094	250	1000	I	120142
		800	IV	120095		1600	II	120143
		1000	V	120096	300	1250	I	120144
	130	400	I	120097		1800	II	120145
		630	II	120098	20	60	I	120146
		1000	III	120099			II	120147
		1250	IV	120100		200	III	120148
	160	500	I	120101		315	IV	120149
		800	II	120102		500	V	120150
		1250	III	120103	80	350	I	120151
	200	630	I	120104		500	II	120152
		900	II	120105		800	III	120153
	16	100	II	120106		1000	IV	120154
		250	III	120107		1250	V	120155
		315	IV	120108	100	450	I	120156
		400	V	120109		630	II	120157
	50	160	I	120110		1000	III	120158
		250	II	120111		1400	IV	120159
		400	III	120112		1600	V	120160
		500	IV	120113	130	630	I	120161
		630	V	120114		900	II	120162
	60	160	I	120115		1400	III	120163
		250	II	120116		1800	IV	120164
		400	III	120117		2200	V	120165
		500	IV	120118	160	800	I	120166
		630	V	120119		1100	II	120167
	80	280	I	120120		1800	III	120168
						2200	IV	120169
					200	1000	I	120170
						1600	II	120171
						2500	III	120172
					250	1250	I	120173
						2000	II	120174
					300	1600	I	120175
						2200	II	120176

LAGERLISTE (ZOLL)
STOCK TYPE HEATERS (INCH)
RESISTANCES EN STOCK (EN POUCES)


INCH AUSFÜHRUNG		IMPERIAL DIMENSIONS		DIMENSIONS EN POUCES					
Ø	Länge Length Longueur	Leistung Power Puissance bel/at/à 230 V Watt	Gruppe Group Groupe	Artikel Article Article					
Inch	Inch		W/cm²	Nr./No./No.					
1/4	1 1/2	100	II	120 179	1/2	1 1/2	100	I	120251
		125	III	120 180			160	II	120252
		160	IV	120 181			250	III	120253
		175	IV	120 182			315	IV	120254
		200	V	120 183			400	V	120255
	2	100	II	120 184		2	100	I	120256
		160	III	120 185			200	II	120257
		200	IV	120 186			315	III	120258
		250	V	120 187			400	IV	120259
							500	V	120260
	2 1/2	125	II	120 188		2 1/2	125	I	120261
		200	III	129 189			200	II	120262
		250	IV	120 190			315	III	120263
		315	V	120 191			400	IV	120264
	3 1/4	125	I	120 192		3 1/4	500	V	120265
		180	II	120 193			200	I	120266
		280	III	120 194			315	II	120267
		350	IV	120 195			500	III	120268
	4	160	I	120 196		4	630	IV	120269
		220	II	120 197			800	V	120270
		350	III	120 198			250	I	120271
							400	II	120272
5/16	1 1/2	100	II	120 199		5 1/4	630	III	120273
		160	III	120 200			800	IV	120274
		200	IV	120 201			1000	V	120275
		250	V	120 202			1250		
	2	125	II	120 203		6 1/2	500	I	120276
		200	III	120 204			800	II	120277
		250	IV	120 205			1250	III	120278
		315	V	120 206				IV	120279
	2 1/2	100	I	120 207		8	630	I	120280
		140	II	120 208			900	II	120281
		220	III	120 209					120282
		280	IV	120 210					120283
	3 1/4	350	V	120 211					120284
		160	I	120 212		5/8	100	II	120 285
		200	II	120 213		1 1/2	250	III	120 286
		315	III	120 214			315	IV	120 287
	4	400	IV	120 215			400	V	120 288
		180	I	120 216		2	160	I	120 289
		280	II	120 217			250	II	120 290
		400	III	120 218			400	III	120 291
	5 1/4	250	I	120 219			500	IV	120 293
		400	II	120 220		2 1/2	160	I	120 294
3/8	1 1/2	100	I	120 221			250	II	120 295
		125	II	120 222			400	III	120 296
		200	III	120 223			500	IV	120 297
		250	IV	120 224			630	V	120 298
		315	V	120 225		3 1/4	280	I	120 299
	2	100	I	120 226			400	II	120 300
		160	II	120 227			630	III	120 302
		250	III	120 228			1000	V	120 303
		315	IV	120 229		4	350	I	120 304
		400	V	120 230			500	II	120 305
	2 1/2	125	I	120 231			800	III	120 306
		180	II	120 232			1000	IV	120 307
		315	III	120 233			1250	V	120 308
		400	IV	120 234		5 1/4	500	I	120 309
	3 1/4	500	V	120 235			700	II	120 310
		160	I	120236			1100	III	120 311
		250	II	120237			1400	IV	120 312
		400	III	120238			1800	V	120 313
	4	500	IV	120239		6 1/2	630	I	120 314
		630	V	120240			900	II	120 315
		220	I	120241			1600	III	120 316
		350	II	120242			1800	IV	120 317
	5 1/4	560	III	120243		8	800	I	120 318
		700	IV	120244			1250	II	120 319
		850	V	120245			2000	III	120 320
		315	I	120246		10	1000	I	120 321
	6 1/2	500	II	120247			1600	II	120 322
		800	III	120248		12	1250	I	120 323
		400	I	120249			1800	II	120 324
		630	II	120250					

LEISTUNGSVERTEILUNG HEATED ZONES ZONES DE CHAUFFAGE


Standardausführung
Standard heat distribution
Répartition du chauffage standard




Anfang und/oder Ende stärker beheizt
Reinforced power distribution on one or both ends
Puissance renforcée aux extrémités



Unbeheizte Zone am Anschluß und/oder Blindende
Unheated zone on connection side and/or far end
Zone non-chauffante côté connexion ou au bout



Mitte unbeheizt
Unheated in the middle of the heater
Zone non-chauffante au milieu de la cartouche




- generell für alle HLP (L) und HLP (L)/T
- nicht ab Lager lieferbar
- possible for all HLP (L) and HLP (L)/T type heaters
- not available ex-stock
- possible pour toutes les cartouches chauffantes types HLP(L) ou HLP(L)/T
- hors stock


SCHALTARE AUSFÜHRUNGEN DUAL VOLTAGE TYPES MULTIRÉSISTANCES

- ermöglicht getrennte Beheizung einzelner Zonen
- nicht ab Lager lieferbar
- allows separate heating of zones
- not available ex-stock
- permet le chauffage de zones différentes
- hors stock


Ausführung 1 (2 Schaltzonen / 3 Anschlußleitungen)
Version 1 (2 switchable zones / 3 connection leads)
Version 1 (2 résistances / 3 fils de connexion)




Ausführung 2 (2 Schaltzonen / 4 Anschlußleitungen)
Version 2 (2 switchable zones / 4 connection leads)
Version 2 (2 résistances / 4 fils de connexion)



Ausführung 3 (3 Schaltzonen / 4 Anschlußleitungen)
Version 3 (3 switchable zones / 4 connections leads)
Version 3 (3 résistances / 4 fils de connexion)



HLP T - HLP(L) MIT THERMOELEMENT HLP T - HLP(L) WITH THERMOCOUPLE HLP T - HLP(L) AVEC THERMOCOUPLE



zulässige Abweichungen in °K bzw. in % bezogen auf die Meßtemperatur.
Bezugstemperatur 0°C
permissible deviation in °K or in % related from the measuring temperature.
Reference temperature 0°C.
déviati on admissible en °K ou en % en fonction de la température de mesure. Température de référence 0°C.

Kurzzeichen des Thermopaars Abbreviated designation of thermocouple Désignation abrégée du thermocouple	Fe-Konst (Fe-CuNi) DIN 43710			NiCr-Ni IEC 584-3		
Pluschenkel plus leg fil positif	Eisen Iron Fer			Nickel-Chrom Nickel-Chromium Nickel-chrome		
Minusschenkel minus leg fil négatif	Konstantan Constantan Constantan			Nickel		
Meßtemperatur Measuring temperature Température de mesure	Grundwerte Basic values Caractéristiques de base	zul. Abweich. permissible deviation déviati on admissible		Grundwerte Basic values Caractéristiques de base	zul. Abweich. permissible deviation déviati on admissible	
°C	mV	°K	%	mV	°K	%
0	0	-	-	0	-	-
100	5,37	3	-	4,10	3	-
200	10,95			8,13		
300	16,56			12,21		
400	22,16			16,40		
500	27,85	-	0,75	20,65	-	0,75
600	33,67			24,91		
700				29,14		

Allgemeines

Alle HLP und HLPL sind mit Thermoelement lieferbar. Die in der Tabelle Seite 13 aufgeführten Hochleistungsheizpatronen erhalten Sie direkt ab Lager.

Hochleistungsheizpatronen mit fest eingebautem Thermoelement sind speziell für innenbeheizte Düsen und beheizte Torpedos geeignet, wo aus Platzgründen kein separater Temperaturfühler in dem Werkstück untergebracht werden kann. Das Thermoelement ist eingepaßt und potentialfrei isoliert vom Mantel.

Technische Daten

Aufbau

Wie Hochleistungsheizpatronen, Typ HLP oder HLPL, jedoch

Thermoelement

Typ L Fe-CuNi nach DIN 43710 (Farbkennzeichnung rot/blau)

Typ K NiCr-Ni nach IEC 584-3 (Farbkennzeichnung rot/grün)

Thermoelemente können, sobald der Markt es erfordert, auch nach DIN EN 60584-1 geliefert werden.

Typ J Fe-CuNi (Farbkennzeichnung schwarz/weiß)

Typ K NiCr-NiAl (Farbkennzeichnung grün/weiß)

General information

All HLP and HLPL type heaters can be supplied with an integrated thermocouple. Heaters mentioned in the table on page 13 are available ex-stock. High performance cartridge heaters are especially suitable for internally heated nozzles and heated torpedos where, due to space considerations, a separate thermocouple cannot be installed. The thermocouple is fixed in position, compacted and potential free insulated from the sheath.

Technical Data

Construction

As per the types HLP and HLPL but

Thermocouple


Type L Fe-CuNi according to DIN 43710 (colours red/blue)

Type K NiCr-Ni according to IEC 584-3 (colours red/green)

If required by the market thermocouples can be supplied to DIN EN 60584-1.

Type J Fe-CuNi (colours black/white)

Type K NiCr-NiAl (colours green/white)



Informations générales

Toutes les cartouches chauffantes types HLP ou HLPL peuvent être fournies avec un thermocouple incorporé. Les résistances indiquées dans le tableau à la page 13 sont disponibles sur stock.

Ces cartouches avec thermocouple Fe-CuNi ou NiCr-Ni incorporé sont utilisées pour le chauffage de petites pièces pour lesquelles l'implantation d'un thermocouple séparé pose un problème d'encombrement. Elles trouvent ainsi une application intéressante pour le chauffage de busettes ou torpilles chauffantes utilisées dans l'injection des matières plastiques.

Caractéristiques techniques

Construction

Identiques aux HLP ou HLPL mais

Thermocouple:

Type L en Fe-CuNi selon la norme DIN 43710 (couleurs rouge/bleu)

Type K en NiCr-Ni selon la norme IEC 584-3 (couleurs rouge/vert)

Sur demande du marché les thermocouples peuvent être fournis aussi selon la norme DIN EN 60584-1.

Type J en Fe-CuNi (couleurs noir/blanc)

Type K en NiCr-NiAl (couleurs vert/blanc)

LAGERLISTE STOCK TYPE HEATERS RÉSISTANCES EN STOCK

Durchmesser	Länge	Leistung in W bei 230 V	Artikel-Nr.
Diameter	Length	Power W at 230 V	Article-No.
Diamètre	Longueur	Puissance en W à 230 V	No. d'article
6,5 mm	40 mm	100	120 900
	50 mm	200	120 905
	100 mm	350	120 910
10,0 mm	40 mm	200	120 915
	50 mm	259	120 920
	60 mm	400	120 925
	80 mm	250	120 930
	160 mm	400	120 935
1/4"	1 1/2"	100	120 950
	2"	200	120 955
	4"	350	120 960
3/8"	1 1/2"	200	120 965
	2"	250	120 970
	2 1/2"	315	120 975
	3 1/4"	400	120 980
	4"	350	120 985

Ausführung

Die Farbkennzeichnung der Ausgleichleitungen entspricht den nebenstehend genannten Normen. Angeschlossene Ausgleichleitungen in Längen nach Wunsch. Das Thermoelement ist, wenn bei der Bestellung nicht anders vereinbart, vom Patronenmantel galvanisch getrennt. Auf Wunsch können Heizpatronen Typ HLPT auch mit elektr. Verbindung zwischen Thermoelement und Patronenmantel geliefert werden.

Typenliste

Hochleistungsheizelemente Typ HLPT sind in den Durchmessern 6,5 mm bis 25 mm und entsprechenden Durchmessern in Zollabmessungen lieferbar.

Die ab Lager erhältlichen HLPT sind in Fe-CuNi-Ausführung und mit Anschlußlitzen Typ LEGLS sowie Ausgleichsleitung Typ LEAUS konfektioniert. Länge LEGLS/LEAUS 1000 mm.

Bei Langpatronen mit eingebautem Thermoelement ist der Meßpunkt auch an anderen Stellen als in der Patronenspitze möglich.

Execution

The colours of the insulation of the compensation leads correspond to the standards mentioned on page 12. Compensating leads can be connected to specified requirements. The thermocouple is galvanically separated from the cartridge sheath unless otherwise specified at the time of ordering. HLPT can also be supplied with an electrical connection between the thermocouple and the cartridge sheath, if so desired.

Type list

High performance heating elements type HLPT can be supplied in diameters from 6,5 to 25 mm and in the corresponding imperial dimensions.

Long cartridge heaters type HLPL with incorporated thermocouple type Fe-CuNi (J-type) can be supplied with the thermocouple measuring point located apart from the bottom end.

The stock type heaters are equipped with a Fe-CuNi-thermocouple and leads with glass fibre insulation type LEGLS and compensation leads type LEAUS both with a length of 1000 mm.

Exécution

Les couleurs de l'isolement des fils de compensation correspondent aux normes indiquées à la page 12. Les fils de compensation peuvent être fournis selon la spécification du client. Si non spécifié, le thermocouple est normalement isolé de la masse (à la masse sur demande).

Modèles standard

Les cartouches chauffantes type HLPT peuvent être fournies dans les diamètres de 6,5 mm à 25 mm, également les diamètres en pouces équivalents.

Le thermocouple est normalement situé au bout de la cartouche, sur demande il est possible de le placer ailleurs qu'à l'extrémité.

Les cartouches HLPT disponibles sur stock sont fournies avec des thermocouples Fe-CuNi, connexion des fils avec isolation fibre de verre type LEGLS et avec des fils de compensation type LEAUS, longueur des fils 1000 mm.

TYP PMV (LEICHTVERDICHET) TYPE PMV (LIGHTLY COMPACTED) TYPE PMV (À MOYENNE CHARGE)

Eigenschaften

Die leichtverdichteten Heizkörper dieser Typenreihe zeichnen sich gegenüber unverdichteten Metallmantelpatronen bei gleicher Oberflächenbelastung durch höhere Beständigkeit gegenüber mechanischen Einflüssen und durch eine wesentlich höhere Lebensdauer aus. Sie eignen sich zur Beheizung flüssiger, gasförmiger und fester Medien und sind selbst rauen Betriebsbedingungen im industriellen Bereich gewachsen.

Technische Daten

wie Hochleistungsheizpatronen Typ HLP, jedoch:

max. Oberflächenbelastung ca. 6,5 W/cm²

Toleranzen Durchmesser: +0,2 mm bei ungeschliffenem Mantel
optional mit Feintoleranz -0,02 mm bis
-0,08 mm geschliffen

Länge: ±1,5%, mindestens jedoch ±2 mm.

Leistung: ±10%

Hinweis

Der Typ PMV wird nicht außerhalb der Lagertypen gefertigt.

Characteristics

The lightly compacted cartridge heaters of this series distinguish themselves by a higher immunity against mechanical shock, and by a substantially longer useful life as compared with noncompact metal sheathed cartridge heaters of the same surface load. They are suitable for heating liquids, gaseous and solid media and resist arduous service conditions in industrial applications.

Technical Data

similar to the high performance cartridge heaters type HLP, however:

Maximum surface load: approx. 6,5 W/cm² (on the sheath)

Tolerances: Diameter: +0.2 mm of the groundless covering.

Upon request these can be ground to finer tolerances -0.02 to 0.08 mm

Length: ±1.5% at least, however ±2 mm

Capacity: ±10%

Please note:

Cartridge heaters type PMV are only produced in stock types.

Caractéristiques

Les cartouches chauffantes PMV se différencient des cartouches basses charges non comprimées par rétreint, par une plus grande robustesse mécanique et à charge égale, par une longévité bien meilleure. Elles sont employées pour le chauffage de solides, gaz ou liquides. Construites selon la technique employée pour les hautes charges mais avec des puissances moindres, elles supportent les conditions de travail les plus dures.

Caractéristiques techniques

identiques aux cartouches chauffantes HLP mais:

Charge de surface maxi.: environ 6,5 W/cm² (sur la gaine)


Tolérances: diamètre: +0,2 mm non calibrée ni rectifiée, sur demande rectifiée avec tolérances -0,02 à -0,08 mm

Longueur: ± 1,5%, avec un minimum de ± 2 mm

Puissance: ± 10%

Avis

Les cartouches chauffantes PMV sont disponibles sur stock.



LAGERLISTE STOCK TYPE HEATERS RÉSISTANCES EN STOCK

Durchmesser	Länge	Leistung in W bei 230 V	Artikel-Nr.
Diameter	Length	Power in W at 230 V	Articel-No.
Diamètre	Longueur	Puissance en W à 230 V	No. d'article
10 mm	100	125	120 421
	130	200	120 422
	160	250	120 432
12,5 mm	100	160	120 424
	130	220	120 425
	160	315	120 426
	200	400	120 427
16,0 mm	100	200	120 428
	130	280	120 429
	160	350	120 430
	200	450	120 431
	250	560	120 432
	300	800	120 433
20,0 mm	100	250	120 434
	130	400	120 435
	160	500	120 436
	200	630	120 437
	250	800	120 438
	300	1000	120 439

Einbauhinweis

Heizpatronen Typ PMV haben im Vergleich zu HLP eine geringere Oberflächenbelastung. Es können deshalb geringere Anforderungen an die Einbaubedingungen gestellt werden. Als Richtlinie können dennoch die Einbauhinweise für hochverdichtete Heizelemente (Seite 31) verwendet werden.

Installation guidance

The installation is easier than for the high performance heaters due to the lower surface load. Nevertheless please observe the installation instructions (see page 31) given for the HLP type heaters.

Recommandations pour le montage

Le montage des cartouches à moyenne charge PMV est moins contraignant que celui des cartouches à haute charge HLP. Mais pour obtenir une meilleure longévité veuillez vous rapporter aux recommandations pour le montage indiquées à la page 31.


Empfohlener Bohrungsdurchmesser

Recommended bore hole

Diamètre d'alésage recommandé

Nennndurchmesser/Nominal diameter/Diamètre nominal

10 mm	12,5 mm	16 mm	20 mm
10,2+0,1	12,7+0,1 mm	16,2+0,1 mm	20,2+0,1 mm



Die konische Patronenform gewährleistet paßgenauen Preßsitz im Werkstück. Selbst im Falle zu stark ausgeriebener Bohrungen ist noch eine hervorragende Passung vorhanden, da die Patrone in diesem Fall lediglich eine geringfügig tiefere Einbauposition einnimmt. Durch die exakte Passung ergibt sich auch eine ausgezeichnete Wärmeableitung und somit weniger Gefahr der Überhitzung der Patrone. Zur Erzielung eines gleichmäßigen Temperaturprofils ist dieser Patronentyp an beiden Enden mit angehobenen Leistungszonen ausgestattet.

Beim Ausbau der Patrone erleichtert das spezielle Ausziehwerkzeug (Art.-Nr. 600090) den Ausziehvorgang und schont Werkstück und Patrone. Auswechseln bei Durchgangsbohrungen durch Konterschlag auf den Patronenboden.

An excellent heat distribution results from the exact fit and, thus, the danger of overheating the cartridge heater is kept low. In order to get an even temperature profile, the cartridge heaters type HLPK are equipped with reinforced performance zones on both sides.

The disassembly of the cartridge heater is especially simplified by its conical sheath shape. A special pull out tool (Art No. 600090) facilitates the pull off process and preserves the workpiece and the cartridge heater from being damaged.

La forme conique garantit un très bon ajustement avec la pièce, la cartouche étant montée dedans. De cette façon on peut obtenir un excellent transfert thermique, et le risque de surchauffe de la résistance est amoindri. Pour permettre une bonne répartition de la chaleur, les cartouches HLPK ont des zones de puissance renforcées aux extrémités.

Pour le démontage des cartouches coniques nous recommandons notre outil spécial de démontage (no. d'article 600090).

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser:	Blindende 12,5 mm Anschlußende von 13,7 bis 15,7 mm	Anschlüsse:	außen angeschlagene glasfaserisolierte Litzen in den Standardlängen 250, 500, 800 oder 1000 mm
Kegelverhältnis:	1:50	Ausführung:	mit oder ohne Gewinding M 20 x 1,5 als Ausbauhilfe
Länge:	nach Typenliste 60-160 mm	Ableitstrom:	max. 0,5 mA
Leistung:	nach Typenliste Toleranz $\pm 5\%$	Prüfung:	geprüft nach VDE 0721
Spannung:	230 V		
Patronenmantel:	CrNi-Stahl X 10 CrNiTi 18-10 Werkst. 1.4541 max. zul. Manteltemperatur 750°C		

TECHNICAL DATA

Diameter:	far end 12,5 mm, connection end from 13,7 to 15,7 mm	Connections:	glass fibre insulated leads fastened from outside, standard lengths 250, 500, 800 or 1000 mm
Taper ratio:	1:50	Executions:	with or without threaded ring M 20 x 1,5 as disassembly aid
Length:	according to type list 60-160 mm	Leakage current:	max. 0,5 mA
Power:	according to type list, tolerance $\pm 5\%$	Test:	tested according to VDE 0721
Voltage:	230 V		
Sheath of the cartridge:	CrNi-steel, material no. 1.4541 (AISI 321), max. allowable sheath temperature 750°C.		


DONNÉES TECHNIQUES:

Diamètre:	au bout 12,5 mm, côté connexion de 13,7 mm à 15,7 mm	Connexion:	fil avec isolement fibre de verre sertis en dehors de la cartouche, longueurs standards 250, 500, 800 ou 1000 mm
Conicité:	1:50	Exécution:	avec ou sans bague fileté M 20 x 1,5 pour le démontage
Longueur:	selon liste de type de 60 à 160 mm	Courant de fuite:	0,5 mA maxi.
Puissance:	selon liste de type, tolérance $\pm 5\%$	Contrôle:	selon la norme VDE 0721
Tension:	230 V		
Gaine:	acier inox no. de matériau 1.4541(AISI 321), température maxi. admissible 750°C		

TYPENLISTE TYPE LIST MODELES STANDARD

Länge Length Longueur L	Anschlußseite Connection end Côté connexion $\varnothing$	Leistung Performance Puissance (W) $\pm 5\%$	Artikel-Nr. Article No. No. d'article
60	13,7	160	121 000
		250	121 001
80	14,1	250	121 004
		400	121 005
100	14,5	250	121 008
		400	121 009
130	15,1	350	121 012
		500	121 013
160	15,7	800	121 014
		400	121 017
		630	121 018
		800	121 019

Bohrer und Reibahle, konisch
Twist drill and reamer, conical
Foret et alésoir, coniques



Ausziehwerkzeug
Pull-out tool
Outil spécial de
démontage




Bohrer, konisch Twist drill, conical Foret conique	12,5 x 180	280 034
Reibahle, konisch Reamer, conical Alésoir conique	12,5 x 200	280 035
Ausziehwerkzeug Pull-out tool Outil spécial de démontage		600 090

HLP FÜR SCHUTZSPANNUNGEN

HLP FOR LOW VOLTAGES

HLP POUR BASSES TENSIONS



Allgemeines

Diese hochverdichteten Heizelemente wurden vor allem zur Beheizung kleinster Teile entwickelt. Der Außenmantel besteht aus Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4541. Er dient als Rückleiter. Die Hochleistungsheizpatronen Typ HLP 2,8, HLP 4,5 und HLP 5 dürfen deshalb nur für den Betrieb bei Schutzspannungen bis max. 42 V verwendet werden.

Technische Beschreibung

Der Mantel der Heizpatronen für Schutzspannungen ist ungeschliffen (Durchmesser 2,8 - 0,1 mm, 4,5 $\pm$ 0,1 mm, bzw. 5 $\pm$ 0,1 mm). Der Boden ist gas- und flüssigkeitsdicht eingeschweißt. Die maximale Manteltemperatur der Heizelemente beträgt bei den Durchmessern 2,8 und 4,5 ca. 500°C und bei den Patronen mit Durchmesser 5,0 mm ca. 750°C. Der Anschluß besteht bei den Kleinspannungsheizpatronen mit Durchmesser 2,8 und 4,5 mm aus einem ca. 100 mm langen Verdrillende, das mit Teflonschlauch isoliert ist. Die Temperaturbeständigkeit des Teflonschlauhes beträgt kurzfristig 300°C, dauerhaft 250°C. Bei den Heizelementen mit Durchmesser 5,0 mm besteht der Anschluß aus einem ca. 20 mm langen glatten Bolzen mit Durchmesser 2 mm.

General Information

These highly compacted heating elements have been developed primarily for the heating of small parts. The sheath is made of chrome-nickel steel, material no. 1.4541 and serves as a return conductor. Therefore the high performance cartridge heaters type HLP 2.8; HLP 4.5 and HLP 5.0 may only be used for operation at low voltages upto 42 V max.

Technical Data

The sheath of the cartridge heaters for low voltages is not ground (diameter 2.8 mm $\pm$ 0.1 mm; 4.5 mm $\pm$ 0.1 mm and 5.0 mm $\pm$ 0.1 mm). The bottom end is welded gas and liquid tight. The maximum sheath temperature for the $\varnothing$ 2.8 mm and $\varnothing$ 4.5 mm heaters is approx. 500°C and 750°C for the $\varnothing$ 5.0 mm cartridges. The connection cable for the low voltage cartridge heater with diameter 2.8 and 4.5 mm consists of a 100 mm long twisted wire which is insulated by a teflon hose. The teflon insulation can withstand temperatures upto 300°C at short time use and 250°C for permanent use. The connection end of the $\varnothing$ 5.0 mm heating elements consists of a $\varnothing$ 2 mm connection bolt with a length of 20 mm.

Caractéristiques générales

Les cartouches chauffantes HLP à basse tension fortement comprimée ont été développées pour le chauffage des petites pièces. La gaine est fabriquée en acier inox (no. de matériau 1.4541). Elle sert de conducteur de courant vers la masse. C'est pourquoi ces cartouches chauffantes sont réservées aux basses tensions jusqu'à 42 V maximum.

Description technique

La gaine des cartouches chauffantes pour basses tensions est non-rec-tifiée (tolérances pour diamètres 2.8 mm $\pm$ 0.1 mm; 4.5 mm $\pm$ 0.1 mm et 5.0 mm $\pm$ 0.1 mm). Le fond des cartouches est soudé étanche. La température maximum admissible sur la gaine est environ 500°C pour les cartouches en diamètre 2,8 mm et 4,5 mm, et environ 750°C pour les cartouches en diamètre 5,0 mm. La connexion pour les diamètres 2,8 mm et 4,5 mm est fabriquée d'un fil d'une longueur d'environ 100 mm isolé d'une gaine téflon. Pour une courte durée, cette gaine résiste à des températures jusqu'à 300°C. En continu, la température admissible est de 250°C. La connexion des éléments de 5 mm de diamètre se compose d'une tige lisse de $\varnothing$ 2 mm avec une longueur de 20 mm isolée dans de la magnésie pur.

HLP 2,8

Länge Length Longueur (mm)	Leistung bei 24 V Performance at 24 V Puissance à 24 V (W)
40	20 - 60
50	30 - 80
60	40 - 80
80	40 - 80
100	40 - 80
130	50 - 100
160	50 - 100
200	60 - 120

Oberflächenbelastung / Surface load / Charge de surface
W/cm² 5 - 20

Typenliste

Hochleistungsheizpatronen Typ HLP 2,8, HLP 4,5 und HLP 5 sind Vorzugsausführungen, jedoch **nicht ab Lager** lieferbar. Die Heizelemente werden im Rahmen der Typenlisten und nach Kundenangaben gefertigt.

Hinweis

Weitere Längen, Spannungen und Leistungen in Serien sind ebenfalls lieferbar.

Der Einsatz von Hochleistungsheizpatronen Typ HLP 2,8 und 4,5 mit Oberflächenbelastungen ≥ 20 W/cm² ist nur bei sehr guter Wärmeableitung möglich. Sehr niederbelastete Patronen dieser Typenreihe mit 24 V können auch bei 42 V (Leistung wird auf 3,1-fache Nennleistung erhöht) eingesetzt werden.

Hochbelastete Patronen, die auf 24 Volt ausgelegt sind, können mit 12 V betrieben werden (Leistung wird auf 0,25-fache Nennleistung abgesenkt).

Strombelastung max. ca. 8 A

HLP 4,5

Länge Length Longueur (mm)	Leistung bei 24 V Performance at 24 V Puissance à 24 V (W)			
40	20	50	80	125
50	30	63	100	160
60	40	80	125	200
80	50	100	160	
100	63	125	200	
130	80	160		
160	100	200		
200	125			

Oberflächenbelastung / Surface load / Charge de surface
W/cm² 6-11 12-20 21-28 29-35

Type list

High performance cartridge heaters type HLP 2,8, HLP 4,5 and HLP 5 are not available ex-stock. The heating elements are produced to order within the limits shown in the tables beside.

Please note

Other lengths, voltages and powers can be supplied too.

The use of high performance cartridge heaters type HLP 2,8, HLP 4,5 with surface loading ≥ 20 W/cm² is only permissible when there is a very good heat transfer. Cartridge heaters with a low surface load at 24 V can also be used for 42 V operation but it has to be considered that the power rating is more than 3 times higher.

High performance cartridge heaters designed for 24 V operation can also be used for 12 V operation but the power rating will then be reduced to a quarter of the nominal rating at 24 V.

Maximum current 8 A

HLP 5

Länge Length Longueur (mm)	Leistung bei 24 V Performance at 24 V Puissance à 24 V (W)		
40	40	80	125
50	50	100	160
60	63	125	200
80	63	125	200
100	80	160	250
130	100	200	
160	100	200	
200	125	250	

Oberflächenbelastung / Surface load / Charge de surface
W/cm² 4-8 9-16 17-28

Modèles standard

Les cartouches chauffantes type HLP 2,8, HLP 4,5 et HLP 5 ne sont pas disponibles du stock. Elles sont fabriquées selon spécification du client.


Avis

L'utilisation des cartouches chauffantes type HLP 2,8 et 4,5 avec des charges de surface supérieures à 20 W/cm² est seulement admise avec un transfert thermique excellent. Les cartouches à basse charge de ce type, avec une tension de 24 V, peuvent être utilisées aussi en 42 V (la puissance nominale étant multipliée par 3,1).

Les cartouches à haute charge avec une tension de 24 V peuvent être utilisées avec une tension de 12 V (la puissance étant diminuée à un quart de la puissance nominale).

Intensité maximum 8 A

SELBSTREGELNDE HEIZPATRONE HLPR SELFREGULATING CARTRIDGE HEATER TYPE HLPR CARTOUCHES CHAUFFANTES AUTORÉGULANTE HLPR



Funktion

Die selbstregelnde HLPR ist eine verdichtete Hochleistungsheizpatrone mit PTC-Effekt (Positiver Temperatur-Coeffizient=Rückgang der Heizleistung bei steigender Temperatur).

Mit ansteigender Temperatur an der Mantelfläche der Patrone wird die zugeführte und abgegebene Leistung selbsttätig reduziert, so daß sich der Einsatz spezieller Regelelemente erübrigt.

Function

The self regulating cartridge heater type HLPR is a compacted heating element with PTC-effect (positive temperature coefficient: performance decreases the more that the temperature increases).

When the temperature on the sheath of the heater increases, the performance is automatically reduced due to the increasing resistance within the PTC elements. The cartridge heater regulates itself, any additional control equipment is not necessary.

Particularité

Contrairement aux résistances classiques, dont la puissance est quasi constante, les HLPR dissipent une puissance qui varie automatiquement en fonction de la température, d'où l'effet autoréglant.

Bauweise und Vorteile

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hochleistungs-Heizpatronen mit Drahtwiderstand ist die HLPR mit einem Halbleiter-Bauelement ausgestattet, dessen Widerstand temperaturabhängig reagiert und so die Stromaufnahme und Leistungsabgabe automatisch regelt. Dies wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer dieses Patronentyps aus.

Anschlußarten

glasfaserisolierte Litze, PTFE-isolierte Litze, silikonisolierte Litze, Anschlußdraht ca. 30 mm lang mit PTFE -Schutzschlauch.

Construction and advantages

Compared to conventional high performance cartridge heaters with a nearly constant ohmic value, HLPR heaters consist of an integrated semiconductor element. The resistance of the heater varies and increases automatically with the rising temperature such as the power consumption and the current is reduced to a minimum when the heater reaches its maximum temperature. This makes the heater very economical and extends its lifetime.

Connection types

Glass fibre insulated leads, PTFE-insulated leads, silicon insulated leads, connection wire approx. 30 mm long with PTFE protective hose.

Construction et avantages

Les HLPR sont des cartouches comprimées dont l'élément chauffant est constitué de résistance CTP (coefficient de température positif: quand la température augmente, la résistivité -en ohm- augmente, et la puissance dissipée diminue). La tension peut varier sans évolution notable de la puissance.

Cet élément chauffant, par nature, ne peut pas dépasser une température connue (voir tableau).


Les HLPR sont donc économes en énergie, ne nécessitent pas forcément de thermostat, et évitent les surchauffes, d'où leur grande longévité.

Types de connexion

Fils avec isolement fibre de verre, téflon ou silicone ou tige de connexion de longueur d'environ 30 mm avec une gaine en téflon.

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA			COORDONNÉES TECHNIQUES			
	ab Lager lieferbar available ex-stock disponible sur stock			weitere Liefermöglichkeiten other executions autres exécutions			
Durchmesser Diameter Diamètre	10	10	10	16	16	10	10
Länge Length Longueur	100	100	50	50-200	50-200	45-200	45-200
Leistung (in bewegtem Wasser) Performance (in rotated water) Puissance (dans de l'eau agitée)	je nach Manteltemp. ca. 50 bis 200 W depending on sheath temp. approx. 50 to 200 W dépendant de la temp. sur la gaine de 50 à 200 W						
Spannung Voltages Tensions	100-250 V	10-30 V	100-250 V	100-250 V	10-30 V	100-250 V	10-30 V
Hochspannungsfestigkeit Dielectric strength Rigidité diélectrique	1250 V	1250 V	1250 V	1250 V	750 V	1250 V	750 V
max. Grenztemperatur max. allowable temperature Température maxi.	240°C	60°C	240°C	50-295°C	40-230°C	50-290°C	40-280°C
Endprüfung Final test Contrôle final	DIN EN 60 335-1 (VDE 0700)			weitere Ausführungen auf Anfrage other executions upon request autres exécutions sur demande			

HLP/HLP T Ø 3,1 und Ø 4 **HLP/HLP T Ø 3,1 and Ø 4** **HLP/HLP T Ø 3,1 et Ø 4**



Beschreibung

Diese Miniaturausführungen sind für kleinste Einbauverhältnisse ausgelegt. Sie werden mit direkt flexibel herausgeführten Anschlußblitzen geliefert. Materialien und Aufbau entsprechen der Standard-HLP.

- Auslegung bis 230 V
- Heizung vom Mantel isoliert
- Thermoelement mit Mantel verbunden oder potentialfrei isoliert

Anwendungsgebiete

kleine Werkzeuge, etc.

HLP Einsatz bei besonders engen und kleinen Einbauverhältnissen, z. B. Beheizung von Kleinstdüsen

HLPT geregelte Systeme bei beengten Einbauverhältnissen unter Fortfall eines getrennten Fühlers

Description

These miniaturized heaters are used, where space is at a premium. They are supplied with connection leads that come directly out of the heater. The used materials and the construction are similar to the standard HLP.

- designed upto 230 V
- heater is insulated from the sheath
- thermocouple is welded to the sheath or insulated from ground

Applications

small tools, etc.

HLP suitable for installation where space is at a premium (for example heating of very small injection nozzles for the plastics industry)

HLPT regulated systems with little space when there is no space left for a separate temperature sensor

Description

Les cartouches chauffantes miniaturisées en diamètre 3,1 mm et 4 mm ont été développées pour les applications à faible encombrement. Elles sont équipées avec des fils venant directement de la cartouche. Les matériaux utilisés pour la fabrication et la construction sont identiques à ceux des cartouches HLP standards.

- développée pour tension jusqu'à 230 V
- branchement électrique isolé de la masse
- thermocouple soudé à la masse ou isolé de la masse

Applications

petits outillages, par exemple

HLP pour le chauffage des mini-busettes dans l'industrie du plastique

HLPT pour le chauffage des petits outillages où il n'y a pas de place pour un thermocouple séparé

DEHNSCHRAUBEN-HEIZUNG HEATING OF EXPANSION SCREWS CHAUFFE-BOULONS

TECHN. DATEN TECHN. DATA COORDONNÉES TECHN.

Durchmesser Diameter Diamètre	Ø 10 mm - Ø 36 mm
max. Länge max. Length Longeur maxi.	2500 mm
unbeheizte Länge unheated length Longeur non-chauffante	min. 200 mm
Spannung Voltage Tension	bis/upto/maxi. 400 V
max. Leistung max. Performance Puissance maxi.	15 000 W bei 48 V 15 000 W at 48 V 15 000 W avec 48 V
Ausführung Execution Execution	wahlweise gerade oder gebogen optionally straight or bent sur demande droite ou coudée

Sonder-HLP zur Dehnschrauben-Beheizung oder anderen speziellen Anwendungen

Beschreibung

Dehnschrauben werden überall dort angewendet, wo es darum geht, Schraubverbindungen mit großen Gewinden dauerhaft fest zu verspannen. Dies ist insbesondere bei großen Elektromaschinen wie Turbinen und Generatoren sowie großen Motoren, z.B. Schiffsdieselmotoren, erforderlich. Die Dehnschraubenverbindungen dienen dazu, die Gehäuseteile dieser Maschinen druck- und schwingungsfest miteinander zu verbinden. Diese Befestigungselemente können auch zur Befestigung der Maschinen mit dem Fundament oder dem Maschinenbett verwendet werden. Beim Einsatz von Dehnschrauben wird das Elastizitätsverhalten des Stahls ausgenutzt. Dies bedeutet, daß bei einer definierten Dehnung ein Stahlkörper nach Entlastung wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt.

Anwendung von Dehnschraubenheizungen

Beim Einsatz von Heizpatronen Typ HLP muß darauf geachtet werden, daß die Heizung nur im Bereich des Schraubenschafts erfolgt.

Einbauhinweis

Damit die Heizpatronen nicht überhitzen und um einen guten Wärmeübergang zu erreichen, ist der Einsatz unserer Wärmeleitpaste NEVER SEEZ erforderlich. Die Heizpatrone sollte vor dem Einsatz auf der gesamten Heizlänge mit einer Schicht dieser Paste versehen werden.

Wichtig bei Bestellung

Beheizte Länge, unbeheizte Länge, Spannung, Leistung, Anschlußart. Zur Vermeidung von Überhitzungen des Anschlußbereichs während des Betriebs sollte grundsätzlich eine unbeheizte Zone von ca. 150 mm bis 200 mm an der Anschlußseite vorgesehen werden.

Cartouches chauffantes spéciales pour le chauffage des boulons, tirants ou d'autres applications spéciales

Utilisation

Pour permettre le serrage d'écrou sur des tiges filetées de grandes dimensions.

Par exemple pour l'assemblage de carters sur des turbines, générateurs électriques, moteurs marins, ou tirants de fondations, on profitera de l'allongement provoqué par le chauffage des tiges pour resserrer les écrous. Après refroidissement, le serrage est effectué.

Application

Le chauffage s'applique dans la partie non filetée, dans les limites de température imposées par l'acier ou ses traitements, afin que le métal conserve ultérieurement, ses caractéristiques d'origine.

Recommandations pour le montage

Pour ne pas surcharger les cartouches chauffantes et pour obtenir un bon transfert de chaleur nous vous recommandons l'utilisation de notre produit anti-friction NEVER SEEZ. Il faut appliquer une couche de cette pâte sur toute la surface chauffante de la cartouche.

Important en cas de commande

Longueur chauffante, longueur non-chauffante, tension, puissance, type de connexion. Pour empêcher la cartouche d'être surchargée dans la partie non-chauffante nous vous recommandons de prévoir une longueur non-chauffante de 150 mm à 200 mm vers la côté connexion.

Special type HLP heaters for the heating of expansion screws or other special applications

Description

Expansion screws are always used where the tightening of the screw has to assure a long lasting and solid connection. This is mostly used for large electrical machines like turbines and generators or for large diesel engines e.g. for ships. The tightening of the screw serves to assure that the housing halves of the machines are safely fitted and that they can withstand the mechanical load during operation such as vibration or pressure. The screws can also be used for the fixation of the machines to a socket. The use of expansion screws is based on the elongation of the steel shaft within certain limits which is proportional to the applied heat. Expansion screws return back to the same length when cooling down to ambient temperature.

Application of expansion screws


It is very important to only heat the screws within the shaft portion.

Installation guidance

In order not to overheat the cartridge heaters and to achieve a good heat transfer we highly recommend the use of our installation aid NEVER SEEZ. Before the installation the heated zone of the cartridge heater should be covered throughout with a layer of this compound.

Important for ordering

Heated length, unheated length, voltage, performance, connection type. It is useful to provide the heaters with an unheated length of about 150 mm to 200 mm at the connection side to prevent the connection from being thermally damaged during the heating process.



Kleinspannung bis 48 V Low Voltage up to 48 V Basse tension jusqu' à 48 V

Ausführungen:



- Abmessungen A, B, C, D und beheizte Länge nach Kundenangaben
- Elektrostecker (schnell abziehbar)
- isolierte Schweißleitung 25-120 mm², je nach Stromstärke
- Stelling zum Einstellen der Eintauchtiefe

Executions

- dimensions A, B, C, D and heated length to customer specification
- connector (easy to unplug)
- insulated leads 25-120 mm² depending on current
- ring for the adjustment of the immersion depth

Exécutions

- dimensions A, B, C, D et longueur non-chauffante selon spécifications du client
- connecteur (facile à débrancher)
- fils isolés de section 25-120 mm² dépendant du courant
- bague pour l'ajustement de la longueur plongeante



400 V Drehstrom 400 V Three phase current 400 V Triphasé

Ausführung


- aufgeschweißte Anschlußhülse mit zwei montierten Konusgriffen
- 4- oder 5-adrige Anschlußleitung
- auf Wunsch mit 5-pol. CEE-Stecker
- Stelling zum Einstellen der Eintauchtiefe.

Executions

- welded connection sleeve with handles
- 4 or 5 core cable
- CEE- connector can be supplied upon request
- ring for the adjustment of the immersion depth

Exécution

- douille de connexion avec poignées
- câble à 4 ou 5 fils
- connecteur CEE disponible sur demande
- bague pour l'ajustement de la longueur plongeante



Normalspannung bis 400 V Standard voltage up to 400 V Tension standard jusqu'à 400 V

HLP der Standardbaureihe können ebenfalls zur Dehnschraubenbeheizung eingesetzt werden.

HLP standard types can also be used for the heating of expansion screws.

Les cartouches chauffantes HLP standards peuvent aussi être utilisées pour le chauffage des boulons.

ÜBERSICHT ANSCHLUSSARTEN OVERVIEW CONNECTION TYPES SOMMAIRE DES CONNEXIONS

Anschlußarten
Connection types
Types de connexion

Leitungstypen
Connection leads
Fils de connexion

Schutzschläuche
Protective hoses
Gainex de protection

zusätzliche Optionen
Additional options
Options supplémentaires



Normanschluß NA

außen angeschlagene Litze
leads connected outside
fils serts en dehors

LEGLS

imprägnierte Glasseidenlitze
glassfibre insulated leads
fils isolés fibre de verre
250°C/350°C*


LETEM

temp. beständ. Glasseidenlitze
temp. resistant glassfibre leads
fils fibre de verre résistant à des
hautes temp. 400°C/600°C*




SSL

Metallschutzschlauch
protective hose
gaine spiralee



EN

Einschraubnippel
threaded nipple
raccord fileté



ISAN

isolierter Anschluß
insulated connections
connexion isolée

LETEF

teflonisierte Litze bis 260°C
PTFE-insul. leads upto 260°C
fils isolés téflon 260°C maxi.


LEPE

Keramikperlen bis 650°C
ceramic beads upto 650°C
perles en céramique 650°C maxi.



WSL

Wellenschlauch aus Edelstahl
corrugated hose (stainless steel)
gaine ondulée (acier inox)



ROWI

Rohrwinkel
tubular angle
sortie coude rond




DIRFLEX

flexibel herausgeführte Litzen
leads directly coming out
fils serts dans la cartouche

LESIL

silikonisierte Litze bis 200°C
silicon insul. leads upto 200°C
fils isolés silicone 200°C maxi.




KASIL

mit Silikonkabelanschluß
with silicon insulated cable
cable isolée de silicone



DRGSL

Drahtgeflechschlauch
wire mesh hose
gaine tressée



WAN

Winkelanschluß
angular connection
sortie coude cubique



HLP

ohne Konfektionierung
without any confectioning
sans connexion

SSL/WSL/DRGSL

Rohranschluß innenliegend
internally fixed connection sleeve
tube de conn. monté à l'intérieur

AE

Aderendhülsen
coreend shells
emboût de câble

SERD

Schutzerde
earth lead
fil de terre

Steckhülse oder Flachstecker
tab connector or receptacles
cosse plate, mâle ou femelle

Dauer- / *kurzzeitige Temperatur
permanent / *short time temperature
temp. permanente/ *temp. à courte durée

ANSCHLUSSARTEN CONNECTION TYPES TYPES DE CONNEXION

Hinweis

Die verdichteten Heizelemente Typ HLP, HLPL und PMV, können in verschiedenen Anschlußvarianten bezogen werden:
Eine Konfektionierung mit verschiedenen Anschlußleitungen ist möglich.
Die aufgeführten Standardlängen sind ab Lager lieferbar. Die Querschnitte richten sich nach dem jeweiligen Patronendurchmesser.
Leitungsenden sind abisoliert und werden auf Wunsch konfektioniert mit Aderendhülsen (AE), Kabelschuhe (KS), Steckhülse oder Flachstecker.
Weitere Varianten auf Anfrage.

Please note

The heating elements type HLP, HLPL and PMV can be equipped with different connection leads. The standard lengths listed in the table below are deliverable from stock. Their cross sections refer to the respective cartridge diameter. Bare lead ends can be furnished with coreend shells, cable sockets M4, or tab connectors or receptacles and other accessories upon request.

Avis

Les cartouches chauffantes type HLP, HLPL et PMV peuvent être fournies avec différents fils de connexion.
Les longueurs standards indiquées dans le tableau ci-dessous sont disponibles sur stock, les sections des fils dépendant du diamètre de la cartouche.
Les extrémités des fils sont dénudées et peuvent être équipées avec des emboûts de câble, des cosses rondes ou des cosses plates mâles ou femelles; autres accessoires sur demande.

Anschlußleitungen und Temperaturbelastbarkeit

LEGLS	imprägnierte Glasfaserlitze bis ca. 250°C Dauertemperatur
LETEM	temperaturbeständige Glasfaserlitze bis 400°C Dauertemperatur
LEPE	Keramikperlen bis 650°C nur für Heizpatronen ab Ø 10 mm
LETEF	teflonisierte Litze bis 260°C
LESIL	silikonisierte Litze bis 200°C
SERD	Schutzerde


Connection leads in accordance with temperature loads

LEGLS	Impregnated glassfibre insulated leads upto max. 250°C permanent temperature
LETEM	Temperature resistant glassfibre insulated leads upto 400°C permanently
LEPE	Ceramic beads up to 650°C, only for HLP from Ø 10 mm
LETEF	PTFE-insulated leads upto about 260°C
LESIL	Silicon insulated leads upto 200°C
SERD	Earth leads


Fils de connexion et leur tenue à la température

LEGLS	fils avec isolement fibre de verre, imprégné de silicone jusqu'à 250°C température permanente
LETEM	fils avec isol. fibre de verre, pour hautes temp., jusqu'à 400°C
LEPE	perles en céramique, jusqu'à 650°C, seulement pour cartouches ≥ Ø 10 mm
LETEF	fils avec isolement de téflon, jusqu'à 260°C
LESIL	fils avec isolement de silicone, jusqu'à 200°C
SERD	fil de terre


Ø	mm²	Länge Length Longueur	LEGLS		LETEF		LESIL		LETEM		SERD
			ISAN	NA	ISAN	NA	ISAN	NA	ISAN	NA	
6,5	0,5 (0,22)	250	210500	210001	210520	211000	210780	-	210880	210800	210160
		500	210501	210003	210521	211001	210781	-	210881	210801	210161
		800	210633	210004	210535	211002	210782	-	210882	210802	210162
		1000	210634	210005	210536	211003	210783	-	210883	210803	210163
		1500	210656	210084	210532	211004	210784	-	210884	210804	210164
		2000	210570	210085	210672	211005	210785	-	210885	210805	210165
8/10	0,75	250	210504	210007	210522	210796	211068	210714	210844	210806	210160
		500	210505	210009	210523	210797	211083	210715	210845	210807	210161
		800	210625	210010	210660	210798	211084	210716	210846	210808	210162
		1000	210626	210011	210538	210799	211085	210717	210847	210809	210163
		1500	210640	210086	210534	210792	210938	210718	210848	210810	210164
		2000	210679	210087	210651	210794	211086	210719	210849	210811	210165
12,5	1	250	210506	210013	210524	211091	210540	210820	210850	210812	210172
		500	210507	210015	210525	210955	210541	210721	210851	210813	210173
		800	210619	210016	210737	210970	210703	210722	210852	210814	210174
		1000	210620	210017	210537	211114	210704	210723	210853	210815	210175
		1500	210685	210088	210539	210978	210705	210724	210854	210816	210176
		2000	210661	210089	210738	210992	210706	210725	210855	210817	210177
16	1,5	250	210508	210019	210526	210742	210542	210726	210856	210818	210178
		500	210509	210021	210527	211012	210543	210352	210857	210819	210179
		800	210584	210022	210739	210744	210549	210727	210858	210820	210180
		1000	210618	210023	210740	210743	210707	210728	210859	210821	210181
		1500	210689	210090	210675	210745	210708	210729	210860	210822	210182
		2000	210684	210091	210676	210746	210709	210730	210861	210823	210183
20	2,5	250	210510	210025	210528	210103	210544	210731	210862	210824	210184
		500	210511	210027	210529	210104	210545	210732	210863	210825	210185
		800	210616	210028	210974	210105	210710	210733	210864	210826	210186
		1000	210617	210029	210975	210106	210711	210734	210865	210827	210187
		1500	210610	210092	210531	210107	210712	210735	210866	210828	210188
		2000	210611	210093	210533	210108	210713	210736	210867	210829	210189



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	3	4	4	4,5	4,5	5
C	45	45	45	45	45	45



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	7	7	9	11,5	12,5	14
Ø C	6	7,5	9	10,5	12,5	16



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	6	6	6,5	6,5	8,5	12
C	3	4	4,5	4,5	5,5	6

Patronen-Ø Cartridge-Ø Ø de la cartouche	Bezeichnung Designation Désignation	Messing Brass nipple Laiton	Edelstahl Stainless steel Acier inox
6,5 mm	M 10 x 1,0 SW 12	600 000	600 038
8,0 mm	M 12 x 1,0 SW 14	600 001	600 016
10,0 mm	M 14 x 1,5 SW 17	600 002	600 017
12,5 mm	M 16 x 1,5 SW 19	600 003	600 009
16,0 mm	M 20 x 1,5 SW 24	600 004	600 012
20,0 mm	M 26 x 1,5 SW 30	600 005	600 013

NA

Norm-Anschluß
Standard connection
Connexion standard

Beschreibung

Litzenanschluß außerhalb der Patrone

Description

Leads connected outside of the heater

Description

Sertissage des fils hors de la cartouche

ISAN

Isolierter Anschluß
Insulated connection
Connexion isolée

Beschreibung:

Litzen isoliert aus dem Keramikkopf herausgeführt.

Das bestehende Lagerprogramm verdichteter Heizelemente kann auch in ISAN-Ausführung geliefert werden. Dabei ist die Höhe des Keramikkopfes 7-14 mm. Auf Wunsch kann diese Ausführung auch flüssigkeitsgeschützt gestaltet werden. Diese Ausführung ist VDE-geprüft.

Description:

The available stock programme of compacted heating elements can also be equipped with flexible connection leads being insulated and led out directly from the cartridge. The protruding height of the ceramic discs from the sheath is 7-14 mm. Upon request this execution can also be protected against ingress of liquids. This execution is VDE approved.

Description:

Les cartouches chauffantes disponibles sur stock peuvent être équipées avec des fils de connexion dont le raccordement est fait à l'intérieur de la pièce en céramique. La longueur de la céramique varie de 7 à 14 mm de hauteur selon les diamètres. Les cartouches qui en sont équipées ont reçues le label VDE.

EN

Einschraubnippel
Threaded nipple
Raccord fileté

Beschreibung:

Die Heizelemente Typ HLP, HLPL und PMV können zur Befestigung mit Einschraubnippeln aus Messing oder Edelstahl ausgerüstet werden. Die Edelstahlnippel werden auf die Patronen geschweißt, die Messingnippel hartgelötet. Patronen mit nebenstehenden Nippelabmessungen sind kurzfristig lieferbar.


Description:

The heating elements type HLP, HLPL and PMV can be equipped with a threaded nipple made of brass or stainless steel. Brass nipples will be soldered to the cartridge, stainless steel nipples will be welded. Heaters with the nipple dimensions indicated beside can be delivered at short notice.

Description:

Les cartouches HLP, HLPL et PMV peuvent être fournies avec un raccord fileté en laiton ou en acier inox. Les raccords en laiton sont brasés sur la gaine, ceux en acier inox sont soudés.

Le tableau indique les raccords qui sont disponibles sur stock.



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	32	38	38	38	38	38
Ø C	7,5	9	11,5	14	18	22
Ø D	7	8	8	8	9	9

KASIL

silikonisiertes Kabel
Silicon insulated cable
Câble avec isolement de silicone

Beschreibung: Silikonkabel als Anschlußausführung mit wasserdichtem Silikon- oder Epoxidharzverguß. Silikonkabel für HLP Ø 6,22 und 6,5 mm sind 2-adrig. Ab Ø 8 mm wird ein 3-adriges Silikonkabel verwendet (3. Ader Schutzterde grün/gelb).

Einsatz: Naß- und Feuchtbereiche


Description: Cartridge heaters with silicon insulated cables type KASIL as a connection cable with waterproof connection. Heaters with Ø 6,22 and Ø 6,5 mm are equipped with a two core cable. Heating elements with diameters ≥ 8 mm are equipped with a three core cable (additional ground connection green/yellow).

Usage: wet rooms or under humidity

Description: Les cartouches chauffantes avec câble de connexion type KASIL sont fournies étanche à l'eau. Les résistances en Ø 6,22 et Ø 6,5 mm sont équipées avec des câbles à 2 fils, celles en Ø ≥ 8 mm avec des câbles à 3 fils (fil de terre jaune/vert incorporé).

Utilisation: dans une ambiance humide

SCHUTZSCHLÄUCHE PROTECTIVE HOSES GAINES DE PROTECTION



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	32	38	38	38	38	38
Ø C	7,5	9	11,5	14	18	22
Ø D	6	8	10	10	14	14

SSL

Metallschutzschlauch Typ SSL
Protective hose type SSL
Gaine spiralee type SSL

Beschreibung: Wendelgewickelter Metallschlauch aus verzinktem Stahlband für Patronen mit Ø 6,5 bis 20 mm. Diese Ausführung ist nicht für bewegte Teile zugelassen. Sie schützen die Anschlußleitungen vor mechanischer Beschädigung. Das Rohrstück verbindet die Patrone mit dem Metallschlauch. Es ist über bzw. in die Heizpatrone geschoben und geschweißt.


Einsatz: mechan. bzw. Knickschutz

Description: Protective hose made of spirally shaped, wound, galvanised steel ribbon for cartridge heaters from Ø 6.5 mm through Ø 20 mm. This hose protects the connections from mechanical damage but cannot be used when the heaters are subject to a lot of movement. A connection tube joins the cartridge heater to the protective hose. The hose is mounted into the tube or around its outer diameter and welded.

Usage: Protection against mechanical damage, strain relief

Description: La gaine spiralee se compose d'un ruban en acier zingué bobiné utilisable pour les cartouches de 6,5 mm à 20 mm. La gaine protège les connexions mais ne peut pas être utilisée pour des cartouches en mouvement permanent. La gaine est reliée avec la cartouche par un emboût en acier inox soudé.

Utilisation: Protection contre les charges mécaniques



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	32	38	38	38	38	38
Ø C	7,5	9	11,5	14	18	22
Ø D	9	9	10	10	12,5	12,5

WSL

Well Schlauch
Corrugated hose
Gaine ondulée


Beschreibung: Well Schlauch aus Edelstahl für Patronendurchmesser 6,5 bis 20 mm. Der Well Schlauch ist mit einem Rohrstück dicht hartgelötet und das Rohrstück auf die Heizpatrone dicht geschweißt oder hartgelötet.
Einsatz: mechan. Schutz bzw. Knickschutz, wasserdicht

Description: Corrugated hose made of stainless steel for cartridge heaters from Ø 6.5 mm through Ø 20 mm. The corrugated hose is soldered tight into a connection tube which again is soldered or welded tight onto the connection end.

Usage: Protection against mechanical damage, waterproof

Description: La gaine ondulée est fabriquée en acier inox et peut être utilisée pour toutes les cartouches de Ø 6.5 mm à Ø 20 mm. Elle est brasée étanche sur un emboût en acier inox, qui, lui-même est brasé sur la cartouche.

Utilisation: Protection contre les charges mécaniques, étanche à l'eau



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	32	38	38	38	38	38
Ø C	7,5	9	11,5	14	18	22
Ø D	6,2	6,2	10,2	10,2	10,2	10,2

DRGSL


Drahtgeflechtschlauch
Wire mesh hose
Gaine tressée

Beschreibung: Drahtgeflechtschlauch aus verzinktem Drahtgeflecht für Patronendurchmesser 6,5 mm bis 20 mm. Rohranschluß außenliegend.
Einsatz: für bewegte Teile

Description: Wire mesh hose made of galvanised wire netting for cartridge heaters with diameters from 6.5 mm through 20 mm. The connection tube for the wire mesh hose protrudes over the cartridge diameter.
Usage: recommended for moving parts

Description: La gaine tressée est fabriquée en acier galvanisé et peut être utilisée pour les cartouches chauffantes de Ø 6.5 mm à Ø 20 mm. L'emboût de connexion pour la fixation de la gaine recouvre la cartouche sur 3 mm.

Utilisation: recommandé pour les pièces en mouvement



Ø A	10	12,5	16	20
B	35	35	35	35
Ø C	8,5	11	14	18
Ø D SSL	8	10	10	14
Ø D WSL	9	10	10	12,5
Ø D DRGSL	6,2	10,2	10,2	10,2

SSL, WSL, DRGSL

Schutzschlauch innenliegend
Protective hose inside the cartridge
Gaine de protection à l'intérieur de la cartouche

Beschreibung: möglich bei SSL, WSL, DRGSL, ab Ø 10 mm.


Einsatz: empfohlen bei Anwendungen, bei denen die Anschlüsse durch die Bohrung geführt werden müssen

Description: possible for SSL, WSL, DRGSL for heaters with diameter $\geq \text{Ø } 10 \text{ mm}$
Usage: recommended for applications where the connection must be passed totally through a bore hole

Description: possible pour SSL, WSL, DRGSL pour les cartouches en diamètre $\geq \text{Ø } 10 \text{ mm}$

Utilisation: recommandé pour les applications où il faut enfiler les résistances entièrement dans un alésage

WINKEL-ANSCHLUSSARTEN ANGULAR CONNECTIONS CONNEXIONS COUDÉES



Ø A	6,5	8	10	12,5	16	20
B	32	38	38	38	38	38
Ø C	7,5	9	11,5	14	18	22
Ø D	siehe S. 27/28 see page 27/28 voir page 27/28					

WAN

Winkel-Anschluß Typ WAN mit oder ohne Schutzschlauch
Angular connection type WAN with or without metallic protective hose
Connex. coudée type WAN avec ou sans gaine de protection métallique

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Schutzschlauch | WAN SSL |
| 2. Wellschlauch | WAN WSL |
| 3. Drahtgeflechschlauch | WAN DRGSL |
| 4. nur Winkelanschluß | WAN |


- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Protective hose | WAN SSL |
| 2. Corrugated hose | WAN WSL |
| 3. Wire mesh hose | WAN DRGSL |
| 4. angular connection | WAN |

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Gaine spiralee | WAN SSL |
| 2. Gaine ondulee | WAN WSL |
| 3. Gaine tressée | WAN DRGSL |
| 4. sans gaine | WAN |

ROWI

Rohrwinkelanschluß Typ ROWI mit oder ohne Schutzschlauch
Tubular angle connection type ROWI with or without protective hose
Connexion coudée tubulaire type ROWI avec ou sans gaine de protection métallique

Ab Patronendurchmesser 10 mm möglich.
Deliverable for all cartridges with $\geq \varnothing 10$ mm.
Peut être fournie pour toutes les cartouches $\geq \varnothing 10$ mm.



Ø A	10	12,5	16	20
B	38	38	38	38
Ø C	11,5	14	18	22
Ø D	siehe S. 27/28 see page 27/28 voir page 27/28			

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Schutzschlauch | ROWI SSL |
| 2. Wellschlauch | ROWI WSL |
| 3. Drahtgeflechschlauch | ROWI DRGSL |
| 3. Rohrwinkel | ROWI |

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Protective hose | ROWI SSL |
| 2. Corrugated hose | ROWI WSL |
| 3. Wire mesh hose | ROWI DRGSL |
| 4. Tubular angle | ROWI |

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Gaine spiralee | ROWI SSL |
| 2. Gaine ondulee | ROWI WSL |
| 3. Gaine tressée | ROWI DRGSL |
| 4. sans gaine | ROWI |

Hinweis

Kombinationen zwischen Anschluß- und Befestigungsausführungen sind möglich. Neben den oben aufgeführten Patronenvarianten sind im Rahmen größerer Serien zahlreiche Sonderausführungen lieferbar.

Please note

Combined executions and variations of connection and fixation of metallic hoses are possible. For higher ordering quantities apart from the above mentioned connection types a large quantity of special types can be supplied.

Avis

Les combinaisons d'exécution entre les différentes connexions et fixations des gaines sont possibles. Nous consulter pour les quantités élevées et le choix parmi les nombreuses possibilités offertes.

WEITERE ANSCHLUSSARTEN FURTHER CONNECTION TYPES AUTRES TYPES DE CONNEXION

Bei Montage von Heizelementen in Bohrungen mit Feintoleranz empfehlen wir die Verwendung des hochtemperaturbeständigen Gleitmittels NEVER SEEZ. Es ist ungiftig und neutral. Es kann im Temperaturbereich von -180°C bis +1200°C eingesetzt werden.



GLEITMITTEL INSTALLATION AID PRODUIT ANTI-FRICTION

Zum Einbau verdichteter Heizelemente in Bohrungen mit Feintoleranz empfehlen wir die Verwendung des hochtemperaturbeständigen Gleitmittels NEVER SEEZ. Es ist ungiftig und neutral. Es kann im Temperaturbereich von -180°C bis +1200°C eingesetzt werden.

Vor der Montage wird das Gleitmittel auf das Heizelement oder in der Bohrung aufgetragen. Es reduziert die Reibung und erleichtert somit den Einbau. Andererseits verhindert es das Festfressen der Patronen und der Ausbau wird vereinfacht.

For the insertion of compacted cartridge heaters into drilled holes with a tight tolerance we recommend the use of the high temperature constant lubricant NEVER SEEZ. It is not poisonous and neutral. It can be used in a temperature range from -180°C to +1200°C.

The lubricant should be applied over the sheath of the cartridge heater or in the drilled hole before inserting the heating element. It reduces friction and thus facilitates insertion. Furthermore it prevents the seizing of the cartridge heater and simplifies their removal.

Pour le montage des cartouches chauffantes à haute puissance dans les alésages à tolérance précise, nous vous recommandons l'utilisation de notre produit anti-friction NEVER SEEZ. Le produit est non toxique et de nature neutre. Il peut être appliqué pour les températures de -180°C à +1200°C.

Il faut appliquer le produit sur toute la gaine de la cartouche ou dans l'alésage avant montage. La friction sera réduite et le montage des cartouches facilité. En plus, il empêche le grippage dans l'alésage et la corrosion, facilitant le démontage.



ab Lager
ex-stock
sur stock

Artikel-Nr. 650205

EINBAUHINWEISE INSTALLATION GUIDANCE RECOMMANDATIONS POUR LE MONTAGE

12 Punkte für den erleichterten Umgang mit verdichteten Heizpatronen

- Für Heizpatronen mit Oberflächenbelastungen bis zu 20 W/cm² ist die Aufnahmebohrung nach ISO H7 mit möglichst geringer Rauhtiefe auszuführen.
- Für Heizpatronen mit Oberflächenbelastungen über 20 W/cm² ist ein Schiebeseitz erforderlich, der durch individuelle Einpassung der Patronen erreicht werden kann.
- Die Aufnahmebohrungen für Heizpatronen müssen zylindrisch sein. Kreuzende Bohrungen und Lunker verursachen einen Wärmestau und verkürzen die Lebensdauer der Heizelemente.
- Die Aufnahmebohrungen sollten zur Erleichterung des Ein- und Ausbaus der Heizelemente durchgehend ausgeführt werden (evtl. abgesetzte Bohrungen).
- Die angegebene Betriebstemperatur der Heizpatronen gilt nicht für Anschlußleitungen. Diese müssen für den jeweiligen Anwendungsfall passend gewählt werden.
- Das temperaturbeständige Gleitmittel NEVER SEEZ erleichtert bei kleinem Bohrungsspiel den Ein- und Ausbau der Heizelemente und ist gleichzeitig ein Korrosionsschutz.
- Beim Einsatz mehrerer Heizpatronen sollte der Abstand zwischen zwei Patronen mindestens so groß sein wie der Patronendurchmesser.
- Der Bereich des Anschlußkopfes sollte vor flüssigen und pasteusen Medien sowie deren Dämpfen (Gleitmittel, Öl, Kunststoffe usw.) geschützt werden, da sonst an der Austrittsstelle der Zuleitung Kriechströme bzw. Überschläge auftreten.
- Die Zuleitungen sollten im Bereich des Austritts aus der Heizpatrone gegen mechanische Schwingungen geschützt sein. Eventuell entstehende Dämpfe bei der Erhitzung der Isolation müssen frei abziehen können.
- Die Überwachung der Arbeitstemperatur sollte nach Möglichkeit mit stetigen Reglern, Reglern mit Impulsbreitenmodulation oder elektronischen Leistungssteuergeräten vorgenommen werden. Häufig führt eine zu träge Regelstrecke zu thermischer Überlastung der Heizelemente. Deshalb ist der Temperaturfühler in unmittelbarer Nähe (ca. 10 mm Abstand) der Heizpatronen anzubringen.
- Die Lagerung von Heizelementen über längere Zeiträume muß in absolut trockenen Räumen oder in luftdicht verschlossenen Plastikbeuteln erfolgen. Wenn Heizpatronen Feuchtigkeit gezogen haben, können sie in einem Trockenofen bei 180°C während 8 Stunden getrocknet werden.
- Die Erdung der Heizelemente muß durch einen entsprechenden Einbau gewährleistet werden, sofern die Heizelemente nicht mit Erdanschluß bestellt werden.

12 points to be observed when using highly compacted heating elements

- For cartridge heaters with surface loads upto 20 W/cm² the receiving hole must be drilled according to ISA H7 with peak to valley height as small as possible.
- For cartridge heaters with surface loads exceeding 20 W/cm² a sliding fit is necessary which can be obtained by individual attention being paid to each cartridge heater.
- The drilled receiving bores of cartridge heaters must be cylindrical. Crossing bores and shrinkages cause a localisation of heat and shorten the useful life of the heating elements.
- To facilitate the insertion and the removal of the heating elements the receiving bores should be drilled in a continuous motion (to avoid a stepped bore).
- The maximum working temperature of the cartridge heaters stated in the leaflet does not apply to the connection leads. These must be selected according to the operating conditions.
- The lubricant NEVER SEEZ being resistant to temperature facilitates the insertion and removal of the heating elements in bores with small tolerances.
- When using several cartridge heaters the distance between two consecutive cartridges should be at least equal to the cartridge diameter.
- The end of the cartridge heater with the connection leads should be protected against liquid and pasty media (lubricants, oil, synthetic materials, etc.) as well as their vapours because otherwise leakage currents and, possibly flashover could occur at the outlet connection terminals.
- The connection leads should be protected against mechanical vibrations close to the outlet of the cartridge heater. If they are heated with the cartridge, the resulting vapour must have the ability to escape.
- If possible, control of the operating temperature should be achieved by means of continuous regulators, controllers with pulse width modulation or electronic power control devices. A control system with long timelag often causes thermal overload of the heating elements. For this reason also the temperature sensor must be fitted in close proximity to the cartridge heater (about 10 mm apart).
- If heating elements are to be stored for long periods they should be housed in absolutely dry rooms or enclosed in plastic bags which are hermetically sealed. If cartridge heaters are moist, they can be dried by heating at 180°C for 8 hours.
- If the heaters are not supplied with a separate earth lead the installation has to provide a safe ground connection.

12 points importants concernant le montage des cartouches chauffantes

- Pour les cartouches avec charge jusqu'à 20 W/cm², prévoir un alésage «H7» avec un bon état de surface.
- Pour les cartouches dont la charge dépasse 20 W/cm², prévoir un ajustement «couissant juste» en fonction du diamètre des cartouches.
- L'alésage recevant la cartouche doit être parfaitement cylindrique sans trou ni retassure qui provoqueraient une surchauffe locale de la cartouche.
- Le trou doit être si possible débouchant pour faciliter l'introduction ou le retrait de la cartouche. A l'extrémité, le trou débouchant pouvant être d'un diamètre plus petit.
- Lors de l'utilisation de plusieurs cartouches côte à côte, la distance entre chacune d'elles doit être au moins égale à un diamètre.
- Notre produit anti-friction NEVER SEEZ résistant à la chaleur, facilite le montage et le démontage des cartouches. Il améliore également le transfert thermique.
- Les températures indiquées pour l'utilisation des cartouches chauffantes ne sont pas applicables pour les fils de connexion. Il faut toujours choisir le type de fil en fonction des conditions d'utilisation.
- Les câbles de raccordement électrique doivent être protégés contre les fluides, eau, huile, matière plastique, etc., qui pourraient provoquer des courants de fuite ou des amorçages à la sortie des conducteurs.
- Les câbles doivent être protégés contre les vibrations et les chocs, à la sortie de la cartouche, pour éviter leur détérioration.
- Le contrôle de la température doit être assuré par un bon régulateur de température, si possible à action modulée ou par tout autre système électronique de contrôle de puissance. Pour éviter une trop grande inertie thermique, pouvant provoquer une surchauffe de la résistance, prévoir la sonde de régulation à environ 10 mm de la cartouche.
- Le stockage des cartouches chauffantes doit se faire dans un local absolument sec, ou dans des sacs en matière plastique étanchement hermétiquement clos. Des cartouches humides doivent être séchées à 180°C pendant 8 heures.
- Si les cartouches chauffantes ne sont pas équipées du fil de terre la connexion à la masse doit être assurée par l'installation.