











H2

Superseeded by 1-2286546-4	1-1823071-4	H	3.2	CURRY	K	8.15
active	1-1823071-2	H	3.2	HEATHER VIOLETT	H	8.15
Superseeded by 2286546-6	0-1823071-6	H	3.2	BROWN	F	10.95
Superseeded by 2286546-5	0-1823071-5	H	3.2	GREEN	E	10.95
Superseeded by 2286546-4	0-1823071-4	H	3.2	BORDEAUX VIOLET	D	10.95
Superseeded by 2286546-3	0-1823071-3	H	3.2	BLUE	C	10.95
active	0-1823071-2	H	3.2	NATURAL	B	10.95
Superseeded by 2286546-1	0-1823071-1	H	3.2	BLACK	A	10.95
PART STATUS	TE Bestell-Nr. ORDER-NÖ.	REV	Gewicht WEIGHT [g]	Farbe COLOUR	Kod. COD.	L 1



Bemerkungen
NOTES

1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

2 Formteilungsgrat max. 0.3 zulaessig
MOULD BURRS MAX. 0.3 PERMITTED

3 Zulaessiger Regeneratanteil max. 25%
RECYCLED MATERIAL MAX. 25% PERMISSIBLE

4 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

5 Verpackung: Verpackungsprofil PN 741783-1
PACKAGING: TUBE PN 741783-1

0- -1 wie gezeichnet
AS SHOWN

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA-12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA-12

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DATE: 2011-05-13
DRAWN: A. LOECKER
CHK: D. FUECK
DATE: 2011-05-13
DRAWN: A. LOECKER
CHK: D. FUECK

PRODUCT SPEC
PRODUCT SPEC
108-94331

APPLICATION SPEC
APPLICATION SPEC
108-94331

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DATE: 2011-05-13
DRAWN: A. LOECKER
CHK: D. FUECK
DATE: 2011-05-13
DRAWN: A. LOECKER
CHK: D. FUECK

PRODUCT SPEC
PRODUCT SPEC
108-94331

APPLICATION SPEC
APPLICATION SPEC
108-94331

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
4 POS. PIN DIA 0.6. HEADER ASSY
4pol. Pin Dia 0.6 . Stiftleiste

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
1823071

RESTRICTED TO
NUR FÜR

4805 (3/11)

