

スライドカムロック

SLIDE CAM LOCKS

軽量・小型 締込み4mm電磁波障害対策



CP-315-AN-R



CP-315-B



CP-315-CN




C-315-BN







CP-315-DN

キーNo. T0230
Key



[CP-315-A-R]



[CP-315-AN-R]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions[CP-315-BN]
[C-315-BN][CP-315-CN]
[C-315-CN]

[CP-315-DN]

作動例(CP-315-A・AN)
Example of operationつまみを倒すことによって4mm締込みます。
Putting down the knob tightens 4mm.

PAT. PEND.

[CP-315-A~D] 特徴 Feature

- つまみなどを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
- 密閉タイプはつまみを倒すことにより4mm引寄せます。シールド効果が得られます。(CP-315-A・AN・E・EN)
- 用途に合せ密閉タイプ・つまみタイプ・コインタイプ・鍵付きタイプの4種類からお選びください。
- 取付けはクリップ止め・ナット止め(N)の2種類からお選びください。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です)…CP-315-A・AN
- 左右兼用…CP-315-B・BN・CN・D・DN
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- The airtight type moves 4mm by putting down the knob. The effects of shielding result. (CP-315-A/AN/E/EN)
- Select one of the four types, airtight, knob, with lock and coin, according to your application.
- Select clip- or nut-on tie.
- CP-315-A/AN: the left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)
- CP-315-B/BN/CN/D/DN: for both left-hand and right-hand use.

仕様

[CP-315] 材質: 本体/AAS樹脂
レバー/ポリアセタール(POM)
ナット/ポリアミド(PA6)

- 標準色: ブラック
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サテライトクロムめっき(MZCr)
- 小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
- 標準在庫品
- 樹脂ナットの推奨締付けトルク: 3N・m
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-315)

Specifications

- [CP-315] • Material: Main body: AAS resin
Lever: Polyacetal (POM)
Nut: Polyamide 6 (PA6)
- Standard color: Black
- [C-315] • Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- EMI-prevention shielding racks for small data communication equipment (digital equipment and magnetic disks)
- Recommended tightening torque for resin nut: 3N・m
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-315)

Specific use

Remarks

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	材質 Material	備考 Remarks	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	適用板厚(mm) Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price		
CP-315-A-L	●	2D/3D	AAS樹脂 resin	クリップ止め Clip-on tie	つまみ Knob	1.0~1.6	1.0~1.6	20	22637	¥440	25個~	¥423		
CP-315-A-R	●	2D/3D						20	21869	¥440	25個~	¥423		
CP-315-B	●	2D			鍵 Key			17	21871	¥290	30個~	¥279		
CP-315-D	●	2D						30	22831	¥750	15個~	¥720		
C-315-B	●	2D/3D			つまみ Knob			19	22256	¥660	15個~	¥634		
CP-315-AN-L	●	2D/3D	AAS樹脂 resin	ナット止め Nut-on tie	つまみ Knob	1.0~6.0	1.0~6.0	22	21870	¥440	25個~	¥423		
CP-315-AN-R	●	2D/3D						22	21873	¥440	25個~	¥423		
CP-315-BN	●	2D			ドライバー Driver			19	21872	¥290	30個~	¥279		
CP-315-CN	●	2D						19	21874	¥290	30個~	¥279		
CP-315-DN	●	2D			鍵 Key			32	22832	¥750	15個~	¥720		
C-315-BN	●	2D/3D	ZDC	ドライバー Driver	つまみ Knob	1.0~7.5	1.0~7.5	19	22829	¥660	15個~	¥634		
C-315-CN	●	2D/3D			ドライバー Driver			19	22257	¥660	15個~	¥634		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

