


Ⓜ



Umschalter 2-polig
nicht unter Last schalten

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		 0.1		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 4021.0801	Index																				
Für Winkel FOR ANGLE $\pm 2^\circ$				PROJECTION 		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Laengen LENGTH</th> <th>Radien RADI I</th> </tr> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.4</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.4</td> <td>± 0.4</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>± 0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>± 0.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>>120-200</td> <td>$\pm$</td> <td>$\pm 10\%$</td> </tr> </table>			Laengen LENGTH				Radien RADI I	0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.2	± 0.4	>15-30	± 0.4	± 0.4	>30-70	± 0.4		>70-120	± 0.6		>120-200	$\pm$	$\pm 10\%$	Original DIN A4
	Laengen LENGTH	Radien RADI I																																
0-6	± 0.2	± 0.2																																
>6-15	± 0.2	± 0.4																																
>15-30	± 0.4	± 0.4																																
>30-70	± 0.4																																	
>70-120	± 0.6																																	
>120-200	$\pm$	$\pm 10\%$																																
								0 10 20 30 mm																										
j	29413	27.04.00	Grh	n				CAD Medusa		Z		Appliance Switch Geräteschalter																						
i	24079	05.06.96	Moo	m				gez./DRAWN BY 27.04.00 grh																										
h				L				gepr./CHECKED BY Mej				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim																						
				k				Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. 17.11.67																										
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY																												