

Caractéristiques

Relais avec 1 ou 2 contacts

- 40.31 - 1 contact 10 A (pas 3.5 mm)
- 40.51 - 1 contact 10 A (pas 5 mm)
- 40.52 - 2 contacts 8 A (pas 5 mm)


Montage sur circuit imprimé

- directement ou avec support pour circuit imprimé

Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

- avec supports bornes à cage ou à ressort

- Bobine DC (standard ou sensible) et bobine AC
- Contacts sans Cadmium
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- UL Listing (pour la combinaison relais + support)
- Etanche au flux: RT II standard, (disponible en version RT III)
- Supports série 95
- Modules de signalisation et de protection CEM
- Modules de temporisation série 86



POUR UL HORSEPOWER ET PILOT DUTY RATINGS VOIR "Informations techniques générales" page V

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 inverseur	1 inverseur	2 inverseurs
Courant nominal/Courant max. instantané A	10/20	10/20	8/15
Tension nominale/Tension max. commutable V AC	250/400	250/400	250/400
Charge nominale en AC1 VA	2500	2500	2000
Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA	500	500	400
Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW	0.37	0.37	0.3
Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 VA	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Charge mini commutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Matériau des contacts standard	AgNi	AgNi	AgNi

Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation nominale (U _N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
	V DC	5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125		
Puissance nominale AC/DC/DC sens. VA [50 Hz]/W/W		1.2/0.65/0.5	1.2/0.65/0.5	1.2/0.65/0.5
Plage d'utilisation AC		(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	DC/DC sensible	(0.73...1.5)U _N /(0.73...1.75)U _N	(0.73...1.5)U _N /(0.73...1.75)U _N	(0.73...1.5)U _N /(0.73...1.75)U _N
Tension de maintien AC/DC		0.8 U _N / 0.4 U _N	0.8 U _N / 0.4 U _N	0.8 U _N / 0.4 U _N
Tension de relâchement AC/DC		0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles	10 · 10 ⁶ /20 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ /20 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ /20 · 10 ⁶
Durée de vie électrique à pleine charge AC1 cycles	200 · 10 ³	200 · 10 ³	100 · 10 ³
Temps de réponse: excitation/désexcitation ms	7/3 - (12/4 sensible)	7/3 - (12/4 sensible)	7/3 - (12/4 sensible)
Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC	1000	1000	1000
Température ambiante °C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Catégorie de protection	RT II**	RT II**	RT II**
Homologations (suivant les types)			

** Voir informations techniques "Indications pour le soudage automatique" page II.

Caractéristiques

40.61 - 1 contact 16 A (pas 5 mm)

40.xx.6 - Version bistable pour relais
40.31, 40.51, 40.52 et 40.61

Montage sur circuit imprimé

- directement ou avec support pour circuit imprimé

Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

- avec supports bornes à cage ou à ressort

• Bobine AC ou DC

• Variante avec contacts sans Cadmium

• Isolation entre bobine et contacts:
8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)


• UL Listed (pour la combinaison 40.61
relais + support)

• Etanche au flux: RT II standard, (disponible
version RT III)

• Supports série 95

• Modules de signalisation et de protection CEM

• Modules de temporisation série 86



POUR UL HORSEPOWER ET PILOT DUTY RATINGS VOIR
"Informations techniques générales" page V

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

1 inverseur

Courant nominal/Courant max. instantané A

16/30*

Tension nominale/Tension max. commutable V AC

250/400

Voir relais

Charge nominale en AC1 VA

4000

40.31

Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA

750

40.51

Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW

0.55

40.52

Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 VA

16/0.3/0.12

40.61

Charge mini commutable mW (V/mA)

500 (10/5)

Matériau des contacts standard

AgCdO

Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation nominale (U_N) V AC (50/60 Hz)

6-12-24-48-60-110-120-230-240

5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

nominale (U_N) V DC

***Voir ci-contre

5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

Puissance nominale AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W

1.2/0.65/0.5

1.0/1.0/-

Plage d'utilisation AC

(0.8...1.1)U_N

(0.8...1.1)U_N

DC/DC sensible

(0.73...1.5)U_N/(0.8...1.5)U_N

(0.8...1.1)U_N/-

Tension de maintien AC/DC

0.8 U_N / 0.4 U_N

-

Tension de relâchement AC/DC

0.2 U_N / 0.1 U_N

-

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

10 · 10⁶ / 20 · 10⁶

Voir relais

Durée de vie électrique à pleine charge AC1 cycles

100 · 10³

40.31

Temps de réponse: excitation/désexcitation ms

7/3 - (12/4 sensible)

40.51

Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 µs) kV

6 (8 mm)

40.52

Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC

1000

40.61

Température ambiante °C

-40...+85

Durée mini

Catégorie de protection

RT II**

de l'impulsion ≥ 20 ms

Homologations (suivant les types)



* Avec le matériau de contact AgSnO₂ le courant maximum instantané sur le contact NO est de 120 A - 5 ms.

*** Tension d'alimentation nominale (U_N):

5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 V DC



Caractéristiques



Relais avec 1 contact

- 40.11 - 1 contact 10 A (horizontal)
- 40.11-2016 - 1 contact 16 A (horizontal)
- 40.41 - 1 contact 10 A (vertical)

Montage sur circuit imprimé

- directement ou avec support pour circuit imprimé (type 40.41)

- Bobine DC
- Variante avec contacts sans Cadmium
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolement entre bobine et contacts
- Version NO disponible pour relais type 40.41



POUR UL HORSEPOWER ET PILOT DUTY RATINGS VOIR "Informations techniques générales" page V

40.11



40.11-2016





40.41




- 1 contact 10 A
- Horizontal
- Montage sur circuit imprimé

- 1 contact 16 A
- Horizontal
- Montage sur circuit imprimé


- 1 contact 10 A
- Vertical
- Montage sur circuit imprimé ou sur supports série 95



Vue côté cuivre



Vue côté cuivre



Vue côté cuivre

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

1 inverseur

1 inverseur

1 inverseur

Courant nominal/Courant max. instantané A

10/20

16/30

10/20

Tension nominale/Tension max. commutable V AC

250/400

250/400

250/400

Charge nominale en AC1 VA

2500

4000

2500

Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA

500

750

500

Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW

0.37

0.55

0.37

Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 VA

10/0.3/0.12

16/0.3/0.12

10/0.3/0.12

Charge mini commutable mW (V/mA)

300 (5/5)

500 (10/5)

300 (5/5)

Matériau des contacts standard

AgCdO

AgCdO

AgCdO

Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)

—

—

—

nominale (U_N) V DC

6 - 12 - 24 - 48 - 60

6 - 12 - 24 - 48

6 - 12 - 24 - 48 - 60

Puissance nominale AC/DC/DC sens. VA [50 Hz]/W/W

— / — / 0.5

— / — / 0.5

— / — / 0.5

Plage d'utilisation AC

—

—

—

DC/DC sensible

— / [0.73...1.75] U_N

— / [0.73...1.5] U_N

— / [0.73...1.75] U_N

Tension de maintien AC/DC

— / 0.4 U_N

— / 0.4 U_N

— / 0.4 U_N

Tension de relâchement AC/DC

— / 0.1 U_N

— / 0.1 U_N

— / 0.1 U_N

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

— / 20 · 10⁶

— / 20 · 10⁶

— / 20 · 10⁶

Durée de vie électrique à pleine charge AC1 cycles

200 · 10³

50 · 10³

200 · 10³

Temps de réponse: excitation/désexcitation ms

12/4

12/4

12/4

Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 µs) kV

6 (8 mm)

6 (8 mm)

6 (8 mm)

Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC

1000

1000

1000

Température ambiante °C

—40...+70

—40...+70

—40...+70

Catégorie de protection

RT I

RT I

RT I

Homologations (suivant les types)



Codification

Exemple: série 40, relais pour circuit imprimé, 2 inverseurs, tension bobine 230 V AC.

4	0	.	5	2	.	8	.	2	3	0	.	0	0	0	D
Série _____															
Type _____															
1 = Circuit imprimé - Pas 3.5 mm, horizontal															
3 = Circuit imprimé - Pas 3.5 mm															
4 = Circuit imprimé - Pas 3.5 mm															
5 = Circuit imprimé - Pas 5 mm															
6 = Circuit imprimé - Pas 5 mm															
Nb. des contacts _____															
1 = 1 contact pour: 40.11, 10 A/16 A 40.31, 10 A 40.41, 10 A 40.51, 10 A 40.61, 16 A															
2 = 2 contacts pour: 40.52, 8 A															
Version bobine _____															
6 = AC/DC bistable															
7 = DC sensible															
8 = AC (50/60 Hz)															
9 = DC															
Tension nominale bobine _____															
Voir caractéristiques de la bobine															

Versions réalisables: uniquement les combinaisons indiquées sur la même ligne que le type.
En **gras**, les versions préférentielles (disponibilité plus importante).

Type	Version bobine	A	B	C	D
40.11	DC sensible	2 - 4	0	0	0
40.11	DC sensible	2 - 4	0	16	/
40.41	DC sensible	0 - 2	0 - 3	0	0
40.31/51	AC-DC sens.	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1
40.31/51	DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.52	AC-DC sens.	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1
40.52	DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.61	AC-DC sens.	0 - 4	0 - 3	0	0 - 1
40.61	DC	0 - 4	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.31/51/ 52/61	bistable	0	0	0	0


Caractéristiques générales

Isolement selon EN 61810-1


		1 contact	2 contacts
Tension nominale du réseau	V AC	230/400	230/400
Tension nominale d'isolation	V AC	250	400
Degré de pollution		3	2
Isolement entre bobine et contacts			
Type d'isolation		Renforcée (8 mm)	Renforcée (8 mm)
Catégorie de surtension		III	III
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	6	6
Rigidité diélectrique	V AC	4000	4000
Isolement entre contacts adjacents			
Type d'isolation		—	Principale
Catégorie de surtension		—	II
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	—	2.5
Rigidité diélectrique	V AC	—	2000
Isolement entre contacts ouverts			
Type d'interruption		Micro-coupe de circuit	Micro-coupe de circuit
Rigidité diélectrique	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Immunité aux perturbations conduites			
Burst (5...50)ns, 5 kHz, sur A1 - A2		EN 61000-4-4	niveau 4 (4 kV)
Surge (1.2/50 µs) sur A1 - A2 (mode différentiel)		EN 61000-4-5	niveau 3 (2 kV)
Autres données			
Rebond à la fermeture des contacts: NO/NC	ms	2/5	
Résistance aux vibrations (5...55)Hz: NO/NC	g	10/4 (1 inverseur)	15/3 (2 inverseurs)
Résistance aux chocs	g	13	
Puissance dissipée dans l'ambiance	à vide	W	0.6
	à charge nominale	W	1.2 (40.11/31/41/51)
Distance de montage entre relais sur circuit imprimé	mm	≥ 5	2 (40.61/52/40.11-2016)

Caractéristiques des contacts


F 40 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge
Types 40.31/51/61




F 40 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge
Type 40.52



F 40 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge
Types 40.11/41



H 40 - Pouvoir de coupure maxi pour une charge en DC1



- La durée de vie électrique pour des charges résistives en DC1 ayant des valeurs de tension et de courant sous la courbe est $\geq 100 \times 10^3$ cycles.
- Pour les charges en DC13, le raccordement d'une diode polarité inverse en parallèle avec la charge permet d'obtenir une durée de vie électrique identique à celle obtenue avec une charge en DC1. Nota: le temps de coupure de la charge sera augmenté.

Caractéristiques de la bobine

Données version DC - 0.65 W standard (types 40.31/51/52/61)

Tension nominale U _N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U _N mA
		U _{min} V	U _{max} V		
5	9.005	3.65	7.5	38	130
6	9.006	4.4	9	55	109
7	9.007	5.1	10.5	75	94
9	9.009	6.6	13.5	125	72
12	9.012	8.8	18	220	55
14	9.014	10.2	21	300	47
18	9.018	13.1	27	500	36
21	9.021	15.3	31.5	700	30
24	9.024	17.5	36	900	27
28	9.028	20.5	42	1200	23
36	9.036	26.3	54	2000	18
48	9.048	35	72	3500	14
60	9.060	43.8	90	5500	11
90	9.090	65.7	135	12500	7.2
110	9.110	80.3	165	18000	6.2
125	9.125	91.2	188	23500	5.3

Données version DC - 0.5 W sensible (types 40.31/51/52/61)

Tension nominale U _N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U _N mA
		U _{min} * V	U _{max} ** V		
5	7.005	3.7	8.8	50	100
6	7.006	4.4	10.5	75	80
7	7.007	5.1	12.2	100	70
9	7.009	6.6	15.8	160	56
12	7.012	8.8	21	300	40
14	7.014	10.2	24.5	400	35
18	7.018	13.2	31.5	650	27.7
21	7.021	15.4	36.9	900	23.4
24	7.024	17.5	42	1200	20
28	7.028	20.5	49	1600	17.5
36	7.036	26.3	63	2600	13.8
48	7.048	35	84	4800	10
60	7.060	43.8	105	7200	8.4
90	7.090	65.7	157	16200	5.6
110	7.110	80.3	192	23500	4.7
125	7.125	91.2	219	32000	3.9

*U_{min} = 0.8 U_N pour 40.61

**U_{max} = 1.5 U_N pour 40.61

Données version DC - 0.5 W sensible (types 40.11/41)

Tension nominale U _N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U _N mA
		U _{min} V	U _{max} * V		
6	7.006	4.4	10.5	75	80
12	7.012	8.8	21	300	40
24	7.024	17.5	42	1200	20
48	7.048	35	84	4600	10.4
60	7.060	43.8	105	7200	8.3

*U_{max} = 1.5 U_N pour 40.11-2016

Données version AC (types 40.31/51/52/61)

Tension nominale U _N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U _N (50Hz) mA
		U _{min} V	U _{max} V		
6	8.006	4.8	6.6	21	168
12	8.012	9.6	13.2	80	90
24	8.024	19.2	26.4	320	45
48	8.048	38.4	52.8	1350	21
60	8.060	48	66	2100	16.8
110	8.110	88	121	6900	9.4
120	8.120	96	132	9000	8.4
230	8.230	184	253	28000	5
240	8.240	192	264	31500	4.1


Données version AC/DC - bistable (types 40.31/51/52/61)

Tension nominale U _N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U _N mA	Résistance de désexcitation R _{DC} ** Ω
		U _{min} V	U _{max} V			
5	6.005	4	5.5	23	215	37
6	6.006	4.8	6.6	33	165	62
12	6.012	9.6	13.2	130	83	220
24	6.024	19.2	26.4	520	40	910
48	6.048	38.4	52.8	2100	21	3600
110	6.110	88	121	11000	10	16500

** R_{DC} = Résistance en DC, R_{AC} = 1.3 x R_{DC} 1W


Caractéristiques de la bobine

R 40 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante
Bobine standard





R 40 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante
Bobine sensible, types 40.31/51/52/61

R 40 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante
Bobine sensible, types 40.31/51/52/61



R 40 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante
Bobine sensible, types 40.11/41

R 40 - Plage de fonctionnement bobine AC en fonction de la température ambiante



1 - Tension max admissible sur la bobine.


2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.

1 - Tension max admissible sur la bobine.

2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.

Schéma de raccordement pour série 40 version bobine bistable


Fonctionnement en AC



En appuyant sur le poussoir SET, le relais est magnétisé au travers de la diode, les contacts passent en position travail, et y restent.

En appuyant sur le poussoir RESET, le relais est démagnétisé au travers de la résistance (R_{AC}) et les contacts reviennent en position repos.

Fonctionnement en DC



En appuyant sur le poussoir SET, le relais est magnétisé au travers de la diode, les contacts passent en position travail, et y restent.

En appuyant sur le poussoir RESET, le relais est démagnétisé au travers de la résistance (R_{DC}) et les contacts reviennent en position repos.

Nota: La durée minimale des impulsions sur les poussoirs SET et RESET est de 20 ms. La durée maximale peut être continue. S'assurer que les poussoirs SET et RESET ne peuvent pas être actionnés en même temps.



95.05
Voir page 10



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
99.02	95.03	40.31	Support avec bornes à cage		
	95.05	40.51 40.52 40.61	- Raccordement bobine sur une coté, raccordement des contacts sur le coté opposé	Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Modules de signalisation et protection CEM - Peigne - Modules de temporisation - Etrier plastique de maintien et d'extraction



95.85.3
Voir page 11



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
99.80	95.83.3	40.31	Support avec bornes à cage		
	95.85.3	40.51 40.52 40.61		Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Modules de signalisation et protection CEM - Peigne - Etrier plastique de maintien et d'extraction



95.95.3
Voir page 12



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
99.80	95.93.3	40.31	Support avec bornes à cage		
	95.95.3	40.51 40.52 40.61	- Raccordement bobine sur une coté, raccordement des contacts sur le coté opposé	Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Modules de signalisation et protection CEM - Peigne - Etrier plastique de maintien et d'extraction



95.55
Voir page 13



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
99.02	95.55	40.51 40.52 40.61	Support avec bornes à ressort		
			- Utilisé pour la connexion rapide et fiable du conducteur - Raccordement bobine sur une coté, raccordement des contacts sur le coté opposé	Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Modules de signalisation et protection CEM - Modules de temporisation - Etrier plastique de maintien et d'extraction



95.55.3
Voir page 14



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
99.80	95.55.3	40.51 40.52 40.61	Support avec bornes à ressort		
			- Utilisé pour la connexion rapide et fiable du conducteur - Raccordement bobine sur une coté, raccordement des contacts sur le coté opposé	Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Modules de signalisation et protection CEM - Etrier plastique de maintien et d'extraction



95.63
Voir page 15



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
99.01	95.63	40.31	Support avec bornes à cage		
			- Raccordement bobine sur une coté, raccordement des contacts sur le coté opposé	Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Modules de signalisation et protection CEM - Etrier métallique de maintien



95.65
Voir page 15



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
—	95.65	40.51 40.52 40.61	Support avec bornes à cage		
				Sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	- Etrier métallique de maintien



95.13.2
Voir page 15



Module	Supports	Relais	Description	Montage	Accessoires
—	95.13.2	40.31 40.41	Support pour circuit imprimé		
—	95.15.2	40.51 40.52 40.61		Sur circuit imprimé	- Etrier métallique de maintien - Etrier plastique de maintien



95.85.3

Homologations
(suivant les types):





095.91.3

060.72

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	95.83.3 Bleu	95.83.30 Noir	95.85.3 Bleu	95.85.30 Noir
Type de relais	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Accessoires	095.71			
Etrier métallique de maintien			095.71	
Etrier plastique de maintien et d'extraction (fourni avec support - code de conditionnement SPA)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Peigne à 8 broches	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Etiquette d'identification		095.80.3		
Modules (voir tableau ci-dessous)		99.80		
Plaque d'étiquettes pour étrier plastique de maintien et d'extraction 095.91.3, 72 unités, 6x12 mm		060.72		
Caractéristiques générales				
Valeurs nominales	10 A - 250 V *			
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts (seul. 95.83.3)			
Degré de protection	IP 20			
Température ambiante	°C -40...+70 (voir diagramme L95)			
Couple de serrage	Nm 0.5			
Longueur de câble à dénuder	mm 7			
Capacité de connexion des bornes pour supports 95.83.3 et 95.85.3	fil rigide	fil flexible	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
	m ² 1x6 / 2x2.5			
	AWG 1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	


* Avec courants >10 A, les bornes des contacts doivent être raccordées en parallèle (21 avec 11, 24 avec 14, 22 avec 12). Pour le relais 40.51 un même jeu de contact = 21-12-14.

L 95 - Intensité totale maxi acceptée par le support en fonction de la température ambiante (95.85.3)



095.08

Peigne à 8 broches pour supports 95.83.3 et 95.85.3	095.08 (bleu)	095.08.0 (noir)
Valeurs nominales	10 A - 250 V	



99.80
Homologations
(suivant les types):



*Certains modules sont réalisables en couleur noire sur demande.

La LED verte est standard.
La LED rouge peut être fournie sur demande.

Modules de signalisation et protection CEM type 99.80 pour supports 95.83.3 et 95.85.3		
	Bleu*	
Diode (+A1, polarité standard)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
Circuit RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
Circuit RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
Circuit RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirémanance	(110...240)V AC	99.80.8.230.07





Homologations
(suivant les types):



060.72

L 95 - Intensité totale maxi acceptée par le support en fonction de la température ambiante (95.95.3)



095.08

Homologations
(suivant les types):



*Certains modules sont réalisables en couleur noire sur demande.

La LED verte est standard.
La LED rouge peut être fournie sur demande.

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	95.93.3 Bleu	95.93.30 Noir	95.95.3 Bleu	95.95.30 Noir
Type de relais	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Accessoires				
Étrier métallique de maintien			095.71	
Étrier plastique de maintien et d'extraction	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Peigne à 8 broches	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Etiquette d'identification			095.80.3	
Modules (voir tableau ci-dessous)			99.80	
Plaque d'étiquettes pour étrier plastique de maintien et d'extraction 095.91.3, 72 unités, 6x12 mm			060.72	


Caractéristiques générales

Valeurs nominales	10 A - 250 V *	
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts	
Degré de protection	IP 20	
Température ambiante	°C -40...+70 (voir diagramme L95)	
Couple de serrage	Nm	0.5
Longueur de câble à dénuder	mm	8
Capacité de connexion des bornes pour supports 95.93.3 et 95.95.3	fil rigide	fil flexible
	m ²	1x6 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x14
		1x12 / 2x14

* Avec courants >10 A, les bornes des contacts doivent être raccordées en parallèle (21 avec 11, 24 avec 14, 22 avec 12). Pour le relais 40.51 un même jeu de contact = 21-12-14.

060.72

L 95 - Intensité totale maxi acceptée par le support en fonction de la température ambiante (95.95.3)



Peigne à 8 broches pour supports 95.93.3 et 95.95.3	095.08 (bleu)	095.08.0 (noir)
Valeurs nominales	10 A - 250 V	




Homologations
(suivant les types):




*Certains modules sont réalisables en couleur noire sur demande.

La LED verte est standard.
La LED rouge peut être fournie sur demande.

	Bleu*
Diode (+A1, polarité standard)	(6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
Circuit RC	(6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Circuit RC	(28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Circuit RC	(110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Antirémanance	(110...240)V AC 99.80.8.230.07





95.55
Homologations
(suivant les types):



060.72

L 95 - Intensité totale maxi acceptée par le support en fonction de la température ambiante



86.30



99.02
Homologations
(suivant les types):



Les modules DC avec polarité inverse (+A2) sur demande.

Supports avec bornes à ressort montage sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)	95.55	95.55.0
Type de relais	40.51, 40.52, 40.61	Noir
Accessoires		
Etrier métallique de maintien	095.71	
Etrier plastique de maintien et d'extraction (fourni avec support - code de conditionnement SPA)	095.91.3	
Modules (voir tableau ci-dessous)	99.02	
Modules de temporisation (voir tableau ci-dessous)	86.30	
Plaque d'étiquettes pour étrier plastique de maintien et d'extraction 095.91.3, 72 unités, 6x12 mm	060.72	
Caractéristiques générales		
Valeurs nominales	10 A - 250 V *	
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts	
Degré de protection	IP 20	
Température ambiante	°C -25...+70 (voir diagramme L95)	
Longueur de câble à dénuder	mm 8	
Capacité de connexion des bornes pour support 95.55	fil rigide mm ² 2x(0.2...1.5) AWG 2x{24...18}	fil flexible mm ² 2x(0.2...1.5) AWG 2x{24...18}

* Avec courants >10 A, les bornes des contacts doivent être raccordées en parallèle (21 avec 11, 24 avec 14, 22 avec 12). Pour le relais 40.51 un même jeu de contact = 21-12-14.

Modules de temporisation série 86

(12...24)V AC/DC; Bifonction: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifonction: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifonction: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.240.0000

Homologations
(suivant les types):

Modules de signalisation et protection CEM type 99.02 pour support 95.55

Diode (+A1, polarité standard)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuit RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuit RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuit RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirémanance	(110...240)V AC	99.02.8.230.07



95.55.3



Homologations
(suivant les types):



095.91.3

060.72

L 95 - Intensité totale maxi acceptée par le support en fonction de la température ambiante



99.80
Homologations
(suivant les types):



*Certains modules sont réalisables en couleur noire sur demande.

La LED verte est standard.
La LED rouge peut être fournie sur demande.

Modules de signalisation et protection CEM type 99.80 pour support 95.55.3

	Bleu*
Diode (+A1, polarité standard)	(6...220)V DC
LED	(6...24)V DC/AC
LED	(28...60)V DC/AC
LED	(110...240)V DC/AC
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(6...24)V DC
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(28...60)V DC
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(110...220)V DC
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC
Circuit RC	(6...24)V DC/AC
Circuit RC	(28...60)V DC/AC
Circuit RC	(110...240)V DC/AC
Antirémanance	(110...240)V AC



95.63



Homologations
(suivant les types):





95.65



Homologations
(suivant les types):



L 95 - Intensité totale maxi acceptée par le support en fonction de la température ambiante



095.08




Peigne à 8 broches pour supports 95.63 et 95.65

Valeurs nominales

095.08 (bleu)

10 A - 250 V



99.01
Homologations
(suivant les types):



Modules de signalisation et protection CEM type 99.01 pour support 95.63


	Bleu*
Diode (+A1, polarité standard)	(6...220)V DC 99.01.3.000.00
Diode (+A2, polarité inverse)	(6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(6...24)V DC 99.01.9.024.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(28...60)V DC 99.01.9.060.99
LED + Diode (+A1, polarité standard)	(110...220)V DC 99.01.9.220.99
LED + Diode (+A2, polarité inverse)	(6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Diode (+A2, polarité inverse)	(28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Diode (+A2, polarité inverse)	(110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
Circuit RC	(6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
Circuit RC	(28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
Circuit RC	(110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Antirémanance	(110...240)V AC 99.01.8.230.07

*Certains modules sont réalisables en couleur noire sur demande.

La LED verte est standard. La LED rouge peut être fournie sur demande.



95.13.2




95.15.2

Homologations
(suivant les types):





Support pour circuit imprimé	95.13.2 Bleu	95.13.20 Noir	95.15.2 Bleu	95.15.20 Noir
Type de relais	40.31, 40.41		40.51, 40.52, 40.61	
Accessoires				
Etrier métallique de maintien (fourni avec support - code de conditionnement SMA)	095.51			
Etrier plastique de maintien	095.52			
Caractéristiques générales				
Valeurs nominales	10 A - 250 V *			
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts			
Degré de protection	IP 20			
Température ambiante	°C -40...+70			


* Avec courants >10 A, les bornes des contacts doivent être raccordées en parallèle (21 avec 11, 24 avec 14, 22 avec 12). Pour le relais 40.51 un même jeu de contact = 21-12-14.




40.31




Vue côté cuivre




40.51




95.15.2



Vue côté cuivre



40.52



40.61

Code pour le conditionnement

Identification du conditionnement et des étriers de maintien par les trois dernières lettres.

Exemple:

9 5 . 0 5 S P A

A Emballage standard

SM Etrier métallique

SP Etrier plastique

9 5 . 0 5

Sans étrier