



- 1) Einsatz auswechselbar  
 2) 2 Stück Gewindeeinsätze M4, nachträglich eingepreßt. Position siehe Fräszzeichnung  
 3) 4 Stück Gewindeeinsätze M6, umspritzt; für Schrauben mit Schaft M6x30. Gewindelänge 10 mm. D-584-30

(Verwendungsbereich)			(Zul. Abw.) DIN 16 901	(Oberfläche) Wkzg. Ra 0.63 poliert Artikel glatt	Masstab 1:2	(Volumen in cm <sup>3</sup> ) 1216.548
					(Werkstoff.Halbzeug) <b>Duroplast orange RAL 2004</b>	
					(Benennung) <b>Gehäuse 160x160</b>	
					(Vers.) <b>WKE 300</b>	
					(Zeichnungsnummer) <b>M-WKE 300</b>	
					Blatt 1	
						Bl.