

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

JUN , 2004.

© COPYRIGHT 2004 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

-1747067-; AS SHOWN





LOC
JDIST
/

REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D1	REVISED ECR-10-019260	16SEP2010	T.T	T.M

〈2極〉
(2 POS)




- 1 一般公差: ± 0.3 , $\pm 3^\circ$
2 材料: TABLE 1参照のこと
3 かん合相手製品型番: 表参照のこと。(SHEET 2)
4 適用基板穴径: ϕA
パンチ加工穴: $0.7^{+0.1}$
ドリル加工穴: 0.9 ± 0.05

- 1 GENERAL TOLERANCE: ± 0.3 , $\pm 3^\circ$
2 MATERIAL: SEE TABLE 1
3 MATING CONN. P/N: SEE TABLE (SHEET 2)
4 APPLICABLE P.C.B. HOLE DIA: ϕA
PUNCHED HOLE: $0.7^{+0.1}$
DRILLED HOLE: 0.9 ± 0.05

TABLE 1


NO. 項番	NAME 名称	MATERIAL 材料
①	POST CONTACT ポストコンタクト	BRASS, FINISH: CONTACT POINT Au, TINE Tin, OVER Ni 黄銅 下地: Niめっき、 仕上: 接触部金めっき、タイン部錫めっき
②	HDR HOUSING ヘッダーハウジング	66NYLON GF UL94V-0 66ナイロン・ガラス強化 UL94V-0

基板取付穴寸法 2P~8P



型番はシート 2 枚目参照
FOR PART NO. SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mmMATERIAL
材料
SEE TABLE 1TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH
仕上

DWN T.HATANO 09JUN2004

CHK A.OISHI 09JUN2004

APVD N.YAMASAKI 09JUN2004

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5992APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5359

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, JapanNAME
名称
GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

A3

00779

C-1747067

RESTRICTED TO

SCALE
尺度 4:1SHEET
1 OF 2REV
D1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
J			-	SEE SHEET 1		-	-

X-1747066-6			*	-	-	*	-	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,6 にポストコンタクトをアセンブリする。	6			12.5	6	17.5	WITH	NATURAL	3	7.5,5.0	2069907-1
X-1747066-5			*	*	-	-	*		本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,4,5 にポストコンタクトをアセンブリする。	5			10	5	15.0	▲	NATURAL	3	7.5,2.5	1827738-1
X-1747066-7		*	*	*	*	-	-	*	本コネクタは 7P ヘッダーハウジングの回路No.1,4,5,6,7 にポストコンタクトをアセンブリする。	7			15	7	20.0		NATURAL	5	≠	1747509-1
X-1747066-5			*	-	*	-	*		本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5 にポストコンタクトをアセンブリする。	5			10	5	15.0		NATURAL	3	5	1747661-1
X-1747066-3			*	-	*	-	*		本コネクタは 3P ヘッダーハウジングの回路No.1,3 にポストコンタクトをアセンブリする。	3			5	3	10.0		NATURAL	2	5	1747508-1
X-1747066-8	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		YELLOW	8	2.5	3-1747067-8
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		BLUE	8	▲	2-1747067-8
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		RED	8		1-1747067-8
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		NATURAL	8		1747067-8
X-1747066-7		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		YELLOW	7		3-1747067-7
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		BLUE	7		2-1747067-7
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		RED	7		1-1747067-7
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		NATURAL	7		1747067-7
X-1747066-6		*	*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		YELLOW	6		3-1747067-6
		*	*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		BLUE	6		2-1747067-6
		*	*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		RED	6		1-1747067-6
		*	*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		NATURAL	6		1747067-6
X-1747066-5		*	*	*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		YELLOW	5		3-1747067-5
		*	*	*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		BLUE	5		2-1747067-5
		*	*	*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		RED	5		1-1747067-5
		*	*	*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		NATURAL	5		1747067-5
X-1747066-4		*	*	*	*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		YELLOW	4		3-1747067-4
		*	*	*	*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		BLUE	4		2-1747067-4
		*	*	*	*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		RED	4		1-1747067-4
		*	*	*	*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		NATURAL	4		1747067-4
X-1747066-3		*	*	*	*	*	*	*		3			5	3	10.0		YELLOW	3		3-1747067-3
		*	*	*	*	*	*	*		3			5	3	10.0		BLUE	3		2-1747067-3
		*	*	*	*	*	*	*		3			5	3	10.0		RED	3		1-1747067-3
		*	*	*	*	*	*	*		3			5	3	10.0		NATURAL	3		1747067-3
X-1747066-2		*	*	*	*	*	*	*		2			2.5	2	7.5		BLACK	2		4-1747067-2
		*	*	*	*	*	*	*		2			2.5	2	7.5		YELLOW	2		3-1747067-2
		*	*	*	*	*	*	*		2			2.5	2	7.5		BLUE	2		2-1747067-2
		*	*	*	*	*	*	*		2			2.5	2	7.5	▼	RED	2	▼	1-1747067-2
X-1747066-2		*	*	*	*	*	*	*		2			2.5	2	7.5	WITH	NATURAL	2	2.5	1747067-2
		*	*	*	*	*	*	*		2			2.5	2	7.5					
嵌合相手型番 MATING CONN P/N	8	7	6	5	4	3	2	1	備考 REMARKS	ハウジング極数 HSG POS.			M	N	P	ボス BOSS	色 COLOR	極数 POS	ピッチ PITCH	型番 P/N

ポストコンタクト位置
* : ポストコンタクト
- : ピン抜き

POST CONTACT POSITION
* : POST CONTACT
- : VACANCY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL
材料

FINISH
仕上

DWN
T.HATANO
09JUN2004

CHK
A.OISHI
09JUN2004

APVD
N.YAMASAKI
09JUN2004

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5992

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5359

WEIGHT

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1747067

RESTRICTED TO
-

NAME
名称
GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY

SCALE
尺度
NTS

SHEET
2 OF 2

REV
D1

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

CUSTOMER DRAWING