







Anschlußgewinde: Metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 Tab. 1
Funktionsgewinde: Trapezgewinde
Dichteinsatz : CR / NBR
Dauertemperatur: -20°C bis +80°C
Schutzart: IP 68 (10 bar, 30 min) nach EN 60529

Typ	metr. Gewinde	SW	Ø A	C		D Einschraub länge	Ø F Klemm- bereich	Art. Nr.	
				min.	Max.			RAL 9005	RAL 5015
SKINTOP® KR-M 12 ATEX plus	M12x1,5	15	16,6	26,5	30	8	2 - 4	54115205	54115405
SKINTOP® KR-M 16 ATEX plus	M16x1,5	19	21,1	29	34	8	4 - 6	54115215	54115415
SKINTOP® KR-M 20 ATEX plus	M20x1,5	25	27,6	34	37	9	5 - 10	54115225	54115425
SKINTOP® KR-M 25 ATEX plus	M25x1,5	30	33,6	35	40	10	6 - 13	54115235	54115435

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

4	1	Dichtring	BS02/2771-x, BS02/2775-x, BS02/2798-x, BS98/2268-x,				CR/NBR			
3	1	Hutmutter	BS08/3731-x				PA6			
2	1	Zwischenstutzen	BS02/2768-x, BS02/2772-x, BS 02/2776-x, 02/2778-x,				PA6			
1	1	O-Ring	BS00/2556-x				FKM			
Pos.	Menge	Benennung	Zeichnungsnummer					Bemerkungen		
Toleranzen / tolerances:			Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:	Volumen / volume:	Farbe / color:	
			Bearb. edited	Datum / date 25.03.08	Name / name D. Müller	Geprüft checked	Datum / date 15.04.08	Name / name Zankl	Maßangaben in dimension units mm	
Projektion / projection :		Maßstab / scale:		Benennung / name:						
				SKINTOP KR-M ATEX plus Daten u. Montageb SKINTOP KR-M ATEX plus technical datasheet						
00		muellerd	14.10.2008	 U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / drawing no: BS08_3728			Blatt sheet: 1/1	Dok. Art. doc. type: LOM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date								
		Bearb./edited	Gepr./check.	Ersatz für / substitute for:						
				DIN A 3						