



ファスナー
ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

CP-315・C-315 小型ファスナー

スライドカムロック

SLIDE CAM LOCKS

軽量・小型 締込み4mm電磁波障害対策



CP-315-AN-R



CP-315-B



CP-315-CN



C-315-BN




CP-315-DN





キーNo. T0230
Key


〔CP-315-A-R〕




〔CP-315-AN-R〕





〔CP-315-BN〕
〔C-315-BN〕



〔CP-315-CN〕
〔C-315-CN〕



〔CP-315-DN〕



作動例(CP-315-A・AN)
Example of operation

つまみを倒すことで4mm締込みます。
Putting down the knob tighten 4mm.

〔CP-315-A～D〕 特徴 Feature

PAT. PEND.

- つまみなどを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
- 密閉タイプはつまみを倒すことにより4mm引き寄せます。シールド効果が得られます。(CP-315-A・AN・E・EN)
- 用途に合せ密閉タイプ・つまみタイプ・コインタイプ・鍵付きタイプの4種類からお選びください。
- 取付けはクリップ止め・ナット止め(N)の2種類からお選びください。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です) …CP-315-A・AN
- 左右兼用…CP-315-B・BN・CN・D・DN
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- The airtight type moves 4mm by putting down the knob. The effects of shielding result. (CP-315-A/AN/E/EN)
- Select one of the four types, airtight, knob, with lock and coin, according to your application.
- Select clip- or nut-on tie.
- CP-315-A/AN: the left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)
- CP-315-B/BN/CN/D/DN: for both left-hand and right-hand use.

仕 様

- 〔CP-315〕 ●材 質: 本体/AAS樹脂
レバー/ポリアセタール(POM)
ナット/ポリアミド(PA6)
- 標準色: ブラック
- 〔C-315〕 ●材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サテライトクロムめっき(MZCr)
- 用 途 ●小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
- 標準在庫品
- 納 期 ●樹脂ナットの推奨締付けトルク: 3N・m
- 備 考 ●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-315)

Specifications

- 〔CP-315〕 ●Material: Main body: AAS resin
Lever: Polyacetal (POM)
Nut: Polyamide 6 (PA6)
- Standard color: Black
- 〔C-315〕 ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Specific use ●EMI-prevention shielding racks for small data communication equipment (digital equipment and magnetic disks)
- Remarks ●Recommended tightening torque for resin nut: 3N・m
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-315)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材 質 Material	備 考 Remarks	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	適用板厚 (mm) Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
										数量 Quantity	単価 Price
CP-315-A-L	●	2D/3D	AAS樹脂 resin	クリップ止め Clip-on tie	つまみ Knob	締込み Fastening	1.0～1.6	20	22637	¥440	25個～ ¥423
CP-315-A-R	●	2D/3D						20	21869	¥440	25個～ ¥423
CP-315-B	●	2D			鍵 Key	スライド Slide		17	21871	¥290	30個～ ¥279
CP-315-D	●	2D						30	22831	¥750	15個～ ¥720
C-315-B	●	2D/3D	つまみ Knob	19				22256	¥660	15個～ ¥634	
CP-315-AN-L	●	2D/3D	AAS樹脂 resin	ナット止め Nut-on tie	つまみ Knob	締込み Fastening		1.0～6.0	22	21870	¥440
CP-315-AN-R	●	2D/3D					22		21873	¥440	25個～ ¥423
CP-315-BN	●	2D			ドライバー Driver	スライド Slide	19		21872	¥290	30個～ ¥279
CP-315-CN	●	2D					19		21874	¥290	30個～ ¥279
CP-315-DN	●	2D	ZDC	鍵 Key	つまみ Knob	1.0～7.5	32		22832	¥750	15個～ ¥720
C-315-BN	●	2D/3D					19		22829	¥660	15個～ ¥634
C-315-CN	●	2D/3D					ドライバー Driver	19	22257	¥660	15個～ ¥634

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



CP-315
プラスチック製

C-315
亜鉛合金製

特徴 Feature

- つまみを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
- インジケータ付で施錠錠がひと目でわかります。
- クリップで簡単に取付けられます。(ナット止めもできます。CP-315ナット)
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- Indicator shows the locked/unlocked status.
- Easy-to-install clip type. (Nut type also available. Uses CP-315 nut.)

仕様 ● 材質: 本体/ポリアセタール(POM)
止め金/ステンレス鋼板(SUS304)

- 標準色: ブラック
- 適用板厚: 1.6mm・2.3mm
- 通信機器・測定機器
- 標準在庫品
- パネル板厚が1.6mmの場合はスペーサーをご使用ください。
- パネル板厚が2.3mmの場合はスペーサーなしでご使用ください。

Specifications ● Material: Main body: Polyacetal (POM)
Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)

- Standard color: Black
- Applicable panel thickness: 1.6mm/2.3mm
- Communication equipment, measuring instruments
- Use spacers for panel thickness 1.6mm.
- Do not use spacers for panel thickness 2.3mm.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-315-F	●	2D	つまみ(表示付) Knob (with indication)	スライド Slide	20	23661	¥330	30個~ ¥317

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



FASTENERS
ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム

TAKIGEN

総合 24


1045




CP-315-F

PAT.PEND.


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




クローズ時
When closed





オープン時
When open



適応板厚 t=2.3
Applicable panel thickness



適応板厚 t=1.6
Applicable panel thickness



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-315-F	●	2D	つまみ(表示付) Knob (with indication)	スライド Slide	20	23661	¥330	30個~ ¥317

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



CP-315-E

PAT.PEND.

〔CP-315-E〕特徴 Feature

- 耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠・解錠を保持)
- 折りたためる大きなレバーで操作も簡単です。
- 突起が少なくあらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
- Vibration-resistant type (the locking or unlocking is kept by putting down the lever)
- These are fold type so even the large lever is easy to operate.
- Soft-touch design these have few protrusions so these are suitable for all kinds of cases.

仕様 ● 材質: 本体/ABS樹脂
レバー/亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上: レバー/クロムめっき(MZCr)
● 適用板厚: CP-315-E/1.0~1.6mm
CP-315-EN/0.8~7.5mm

- 情報通信機器の小型制御盤
- 標準品・・・納期お問合せください
- 樹脂ナットの推奨締付けトルク: 3N・m

Specifications ● Material: Main body: ABS resin
Lever: Zinc alloy (ZDC)
● Applicable panel thickness: CP-315-E: 1.0~1.6mm
CP-315-EN: 0.8~7.5mm


Specific use ● Small communication equipment
Remarks ● Recommended tightening torque for resin nut: 3N・m

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-315-E	●	2D	クリップ止め Clip-on tie	つまみ (表示付) Knob (with indication)	スライド 締込み Slide fastening	49	23296	¥1,500	10個~ ¥1,440
CP-315-EN	●	2D/3D	ナット止め Nut-on tie	ナット止め Nut-on tie	スライド 締込み Slide fastening	51	22883	¥1,500	10個~ ¥1,440

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

作動例 Example of operation



レバーを回転させることにより、ストッパーがスライド・ストロークします。
A stopper slides and strokes by turning a lever.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



〔CP-315-EN〕

