

NUMBER C-917727



単位: 寸法はmm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




表1

TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY



注 記:

- 製品規格: 108-5459
- 適用基板厚: 1.6mm
- 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917691
リセコンタクト: 917683
917684
- キンク位置は表2参照
- 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
- 適用基板穴径
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴: $1.1^{+0.05}_{-0}$

表3参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
=AMP 又は = OR AMP	韓国 KOREA

表2
TABLE 2


キンク形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	A	B	A	B	A	B	A	-	-	-	-	-	-

NOTES:

- PRODUCT SPEC.: 108-5459
- APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6mm
- MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917691
REC. CONTACT: 917683
917684
- KINKING POSITION (SEE TABLE2)
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: $0.9^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE: $1.1^{+0.05}_{-0}$

SEE TABLE3

取付基板穴寸法 FIG. 1



WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	7	917727-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	7	2-917727-1
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	7	917727-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 黒	Pos. 極数	PART NO. 型番

TE TE Connectivity

適合電線範囲 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG) ---	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ ---	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 7P ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1 表1参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 1 表1参照	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 7P POST HEADER ASS'Y
DR. 31 JUL '95 A.OISHI	DE. 31 JUL '95 Y.NOGUCHI	(GENERAL TOLERANCE) 10mm: ±0.2 10mm: 30mm: ±0.25 30mm: 100mm: ±0.3 角 度: ±3°
CHK. 31 JUL '95 Y.NOGUCHI	APP. 31 JUL '95 Y.KASHIWA	LOC 番号 (No.) A3 J C-917727
		尺 度 (SCALE) 3-1 REV. D2 SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面