



A

B

C

D

E



Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff

STUV Mat.-Nr. ---

Abmessung

0 g
cm³

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 087008400000	Ers. f.:	Ers. d.:	Benennung	Maßstab
							multipurpose key	1:2
								Format
								A4H
								Blatt
								01
								von 1 Bl.

Steinbach & Vollmann
GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zeichnungsnummer

08700840

von 1 Bl.

ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2