

Aderendhülsen mit Polypropylen-Isolation

DIN 46228, Teil 4, ausgenommen*

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

bis +105°C

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

459706

Embouts de fil pré-isolés en polypropylène


DIN 46228, partie 4, excepté*

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:

jusqu' à +105°C



Ferrules with polypropylene insulation

DIN 46228, part 4, except*

Material:

E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:

up to +105°C

			Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.												
	mm ²	(AWG)	Farben Couleurs Colours	D	F	DIN 46228/4	øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	Stand.- Packg.	Werkzeuge Outils Tools		
	0.14	(26)		459706		469706		459706	0.7	1.6	11	6	0.15	500	4536
				459708		469708		459708	0.7	1.6	13	8	0.15	500	4542
	0.25	(24)		460006		469806		470006	0.8	1.9	11	6	0.15	500	3984H
				460008		469808		470008	0.8	1.9	13	8	0.15	500	4517 4527
	0.34	(24)		459906		469906		459906	0.9	2	11	6	0.15	500	4536
				459908		469908		459908	0.9	2	13	8	0.15	500	4542
	0.3-0.5	(22)		460106		470106		470106	1	2.6	12	6	0.15	500	3984H
				460108		470108		470108	1	2.6	14	8	0.15	500	4518N/4523
				460110		470110		470110	1	2.6	16	10	0.15	500	4523N
				460112		470112		470112*	1	2.6	18	12	0.15	500	4527/4531 4536/4542
	0.75	(20)		460206		470206		490206	1.2	2.8	12	6	0.15	500	3984H 4518N 4521 4523N 4527 4531 4536 4542
				460208		470208		490208	1.2	2.8	14	8	0.15	500	
				460208W		470208W		490208W*	1.2	3.2	14	8	0.15	500	
				460210		470210		490210	1.2	2.8	16	10	0.15	500	
				460212		470212		490212	1.2	2.8	18	12	0.15	500	
	1	(18)		460306		470306		470306	1.4	3	12	6	0.15	500	
				460308		470308		470308	1.4	3	14	8	0.15	500	
				460308W		470308W		470308W*	1.4	3.4	14	8	0.15	500	
				460310		470310		470310	1.4	3	16	10	0.15	500	
				460312		470312		470312	1.4	3	18	12	0.15	500	
	1.5	(16)		460406		470406		470406*	1.7	3.5	12	6	0.15	500	
				460406W		470406W		470406W*	1.7	3.8	12	6	0.15	500	
				460408		470408		470408	1.7	3.5	14	8	0.15	500	
				460408W		470408W		470408W*	1.7	3.8	14	8	0.15	500	
				460410		470410		470410	1.7	3.5	16	10	0.15	200	
				460412		470412		470412	1.7	3.5	18	12	0.15	200	
				460414		470414		470414*	1.7	3.5	20	14	0.15	200	
				460416		470416		470416	1.7	3.5	24	18	0.15	200	
	2.5	(14)		460508S		470508S		460508S*	2.2	3.9	14	8	0.15	500	3984H
				460508		470508		460508	2.2	4.2	14	8	0.15	500	4518N/4521
				460512		470512		460512	2.2	4.2	18	12	0.15	200	4523N/4527
				460518		470518		460518	2.2	4.2	24	18	0.15	200	4531/4536 4542
	4	(12)		460609		470609		460609*	2.8	4.8	16	9	0.20	200	3984H/4521
				460610		470610		460610	2.8	4.8	17	10	0.20	200	4523N
				460612		470612		460612	2.8	4.8	20	12	0.20	200	4531/4536
				460618		470618		460618	2.8	4.8	26	18	0.20	100	4542