



4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG		MATED WITH: PASSEND ZU:		REVISIONS ÄNDERUNGEN	
COPYRIGHT 1997		BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN		HA.64		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	
				LOK A1		DATE 05.12.00	
				DIST -		DWN SR	
				PROJEKT NR.: -		APVD SM	
				P A2		PN 1-7 war 2-7 Eg00-2952-99	

Maßbild
Outline drawing



Notes,
1 Material: Housing: aluminium diecasting alloy
Seals: Neoprene
2 Surface: Varnish- grey

Bemerkungen,
1 Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
Dichtungen: Neoprene
2 Oberfläche: Lackierung - grau

2	Bügelbolzen	Stahl	verzinkt	blau	2	
1	Steckergehäuse HA.64.STO	aluminium/ALU	-	grey/grau	1	
1-7	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	NOTES / BEMERKUNGEN
HA.64.STO-GR.129.G	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSKOPF WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFÄHREN SIE AUF ANFRAGE.				
		DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEMEINTOLERANZEN D. ISO 8015 D. ISO 2768 - mH -E D. DIN 16901 - 140 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES / WINKEL FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE			
			DWN Schneider 30.11.99 CHK Schweiger 23.11.99 APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 530g			
		MATERIAL	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany NAME Hood HA.64 Steckergehäuse HA.64.STO SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1102027 RESTRICTED TO NUR FÜR			
			CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG MASSSTAB 1:1 BLATT 1 OF 1 REV A2			