



- 1) Einsatz auswechselbar  
 2) 2 Stück Gewindeeinsätze M4, nachträglich eingepreßt, Position siehe Fräsezeichnung  
 3) 4 Stück Gewindeeinsätze M6, umspritzt; für Zylinderschrauben mit Schaft  
 DIN EN ISO 1207, M6x30, Gewindelänge 10 mm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.) DIN 16 901	(Oberfläche) Wkzg. Ra 0.63 poliert Artikel glatt	Masstab 1:2	(Volumen in cm <sup>3</sup> ) 1717.290
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!					(Werkstoff.Halbzeug) <b>Duroplast orange RAL 2004</b>
					(Benennung) <b>Gehaeuse 200x200</b>
					<b>W KE 400</b>
					(Zeichnungsnummer) <b>M-W KE 400</b>
					Blatt 1
					Bl.
1	Bemessung erg.	28.01.04	mbh		
Zust.	Aenderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ersatz fuer:)