




PROJEKT NR.: 91-52010		REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
P	LTR							
	F1	ECR-16-001303				27JAN2016	MS	TS
	F2	ECR-25-246222				30MAY2025	MK	PT

Fuehrungselement
GUIDE PART





1 Werkstoff:PBT+ASA-GF20
Material: (Crastin XMB 1076)

Rastelement
LOCKING PART




Kodierungen
CODINGS



Verzug max.-0.3mm zulaessig
WARPAGE MAX. 0.3mm PERMITTED

Buchsenseitiger Kabelabgang rechts
CABLE DIRECTION RIGHT FOR SOCKET HOUSING




Bemerkungen:
NOTES

- Produkt darf nur mit Zustimmung von BMW geaendert werden
PRODUCT SHALL BE CHANGED WITH THE AGREEMENT OF BMW ONLY
- Magebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Drahtgroessenbereich 0.75 mm² in allen Kammern
moeglich jedoch nur in 4 Kammern zulaessig
WHIRE SIZE RANGE 0.75 mm² IN ALL CAVITIES POSSIBLE
BUT ONLY IN 4 CAVITIES PERMITTED
- Masse und Ausfuehrung der Rast- und Fuehrungselemente
siehe Zeichnung: TE Spez. 114-18063-2
DIMENSION AND STYLING OF GUIDE PART AND LOCKING PART
SEE DWG.: TE SPEC. 114-18063-2
- Produktspezifikation: 108-18157
PRODUCTSPECIFICATION:

Buchsenseitiger Kabelabgang Links
CABLE DIRECTION LEFT FOR SOCKET HOUSING

1:1



Buchsenseitiger Kabelabgang rechts CABLE DIRECTION RIGHT FOR SOCKET HOUSING	2-962692-2	E	B=B-E	natur/NATURAL	-	-	s	6.2	1-962693-1	962112-3	2-963616-1	2-963263-1	929650-2	962108-2
	1-962692-2	E	A=C-F	schwarz/BLACK	-	-			1-963616-1	2-963263-1				
	TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	OBERFLAECHE SURFACE			ART KIND	GRAMM	TE Zeichnungs-Nr. / DRAWING NO.		TE Zeichnungs-Nr. / DRAWING NO.			
				FARBE/COLOUR			GEWICHT WEIGHT		Abdeckkappe/SHIELD	Deckel/COVER	Abdeckkappe/SHIELD	Deckel/COVER	Buchsengeh SOCKET HSG.	
									hierzu gehoert / USED WITH		hierzu passt / SUITABLE FOR			

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140. CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN C.Beu 12OCT1994 J.Hahn 12OCT1994				NAME MQS. PIN HOUSING, 18 POS. MQS. Stiftgehäuse, 18 polig			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/UNIKEL WINKEL FUNKTIONSBEGRIFFE/FARBE				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.				SIZE A1			
MATERIAL -				WEIGHT GEWICHT -				CUSTOMER DRAWING				KUNDENZEICHNUNG			
				SCALE MASSSTAB 2:1				SHEET BLATT 1 OF 1				REV F2			