




**Screw Locks - Hood Appliance**  
**Schraubverriegelungen - Haube Gerät**



FVS... Locking screws  
 FVS... Verriegelungsschrauben




FRS... Knurled thumb screws  
 FRS... Rändelschrauben



FRSK... Knurled thumb screws with plastic head  
 FRSK... Rändelschrauben mit Kunststoffkappe

**Spring Lock**  
**Federbügelverriegelung**



Spring lock F1045-1 is mounted on the front panel and the corresponding D-Sub connector. Lockplate F1044-1 is screwed on the metal hood FMK3.

*Der Federbügel F1045-1 ist an der Frontplatte bzw. am Gegensteckverbinder montiert. An der Metallhaube FMK3 ist die Verschlussplatte F1044-1 angeschraubt.*


**Slide Lock**  
**Gleitverriegelung**

The slide lock series F-GV... is ideal for use with hoods as well as for the mounting of appliances. The lock consists of a slide locking frame, different locking elements and two corresponding locking posts from the F-SGV1/5 series. Locking in place occurs by sliding the locking frame.

*Die Gleitverriegelungsbaureihe F-GV... eignet sich sowohl für die Hauben- als auch für die Gerätemontage. Die Verriegelung besteht aus dem Gleitverriegelungsrahmen, verschiedenen Befestigungselementen und zwei Gegenschrauben der Baureihe F-SGV1/5. Die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens.*


Slide lock F-GV-3 is installed on the front panel. The corresponding lock post is mounted on the metal hood FMK3.

*Die Gleitverriegelung F-GV-3 ist an der Frontplatte angeschraubt. Die passende Gegenschraube F-SGV1/5 ist an der Metallhaube FMK3 montiert.*




Slide lock F-GV-3-H is installed on metal hood FMK3-K189. The corresponding lock post is mounted on the appliance.

*Die Gleitverriegelung F-GV-3-H ist an der Metallhaube FMK3-K189 montiert. Die Gegenschraube F-SGV1/5 ist am Gerät montiert.*



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben


### Latch Lock Rastverriegelung



The latch lock can be inserted without a tool. It consists of two latch inserts F-GK1/5, two locking screws FSGK1/5 and both locking springs FFB1/5. With the use of a locking screw, the locking insert is mounted to the shell of the mating connector. The locking springs are fixed to the hood. This type of locking system is suitable for hoods in the FPHGR, FKH, FPHF and FPHRS-3 and 4 series.

*Die Rastverriegelung kann ohne Werkzeug eingesetzt werden. Sie besteht aus jeweils zwei Rastklötzchen F-GK1/5, zwei Befestigungsschrauben FSGK1/5 und den beiden Rastbügeln FFB1/5. Mittels einer Befestigungsschraube wird das Rastklötzchen an das Gehäuse des Gegensteckverbinders montiert. Der Rastbügel wird an der Haube angebracht. Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbaureihen FPHGR, FKH, FPHF und FPHRS-3 und 4 einsetzbar.*

### Locking Hook Rasthaken- verriegelung



The locking hook illustrates a new generation of locking system. It combines the advantages of an inexpensive secure locking mechanism with simple assembly and an excellent ergonomic design.

This locking system is particularly suited for use with difficult to reach connectors, where the use of a screwdriver or similar tool are not possible. The assembly of a locking hook occurs with a closed hood, so that quick and easy modification of a suitable hood is possible. This type of locking system is suitable for hoods in the FMK, FMK...G, FKH and FMH series.

*Die Rasthakenverriegelung stellt die neue Generation in der Verriegelungstechnik dar. Sie verbindet die Vorteile der kostengünstigen sicheren Schließmechanik mit der einfachen Montage und dem gelungenen, ergonomischen Design.*

*Diese Verriegelungsart eignet sich vor allem an schlecht zugänglichen D-Sub Steckverbindern, bei denen kein Schraubendreher oder ähnliches Werkzeug eingesetzt werden kann. Die Rasthakenmontage erfolgt bei geschlossener Haube, dadurch ist eine einfache und schnelle Nachrüstung der dafür geeigneten Hauben möglich. Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbaureihen FMK, FMK...G, FKH und FMH einsetzbar.*

## Overview of Locks Übersicht der Verriegelungsarten

### Options for Cable to Cable Connections Möglichkeiten für fliegende Verbindungen



Cable to cable connection of two D-Sub connectors with FMK and FMH hoods by using locking screws, threaded block inserts and female screw locks F-GSCH1/5.

*Fliegende Verbindung von zwei D-Sub Steckverbindern mit FMK bzw. FMH Hauben mittels Verriegelungsschrauben, Gewindeeinlegeklötzchen FEK1/5 und Sechskantbolzen F-GSCH1/5.*

Cable to cable connection of two D-Sub connectors with FMK or FMH1 hoods by using locking hook FRH1/5 and latch screw.

*Fliegende Verbindung von zwei D-Sub Steckverbindern mit FMK bzw. FMH1 Hauben mittels Rasthaken FRH1/5 und Rastschraube.*




Cable to cable connection of two D-Sub connectors with FMK hoods by using locking screws and female standoff nuts F1066.

*Fliegende Verbindung von zwei D-Sub Steckverbindern mit FMK Hauben mittels Verriegelungsschrauben und Distanzstücken F1066.*





Cable to cable connection of two waterproof D-Sub connectors with FMH hoods by using locking screws, threaded spacers, washers and front seal.

*Fliegende Verbindung von zwei wasserdichten D-Sub Steckverbindern mit FMH Hauben mittels Verriegelungsschrauben, Abstandsbolzen, Unterlegscheiben und Frontdichtung.*



## Slide Lock Systems and Locking Hook Connection in Comparison

## Gleitverschluss-Systeme und Rasthakenverriegelung im Vergleich




The new locking hook connection, as an alternative to slide locking, facilitates the use of this type of locking device even with our metal hoods. This swiftly released connector locking device is thus ideal for applications in areas which require EMI / EMC secure mating. The advantage: The simplest of mounting, as the locking hook can be snapped in place within a few seconds once hood assembly has been completed.

In order to replace a slide lock with a locking hook connection, the locking screws mounted on the connector (e.g. FSGV1/5 or FSGV1/5-K140) must be replaced by snap-in locking screws F62M091S245 (4-40 UNC) or F62M096S245 (M3).


Die neue Rasthakenverbindung als Alternative zur Gleitverriegelung ermöglicht den Einsatz dieser Verbindungsart auch bei unseren Metallhauben. Damit ist diese schnell zu lösende Steckverriegelung auch in Bereichen einsetzbar, die eine EMV-gesicherte Verbindung verlangen. Vorteil: Einfachste Montage, da die Rasthakenverriegelung nach der Haubenmontage nur in wenigen Sekunden aufgerastet werden kann.

Um die Gleitverriegelung durch die Rasthakenverriegelung ersetzen zu können, müssen nur die Gegenschrauben (z. B. FSGV1/5 bzw. FSGV1/5-K140) durch die Rastschrauben F62M091S245 (4-40 UNC) bzw. F62M096S245 (M3) ersetzt werden.

Version 1: Locking hook with latch lock, instead of slide locks  
*Variante 1: Rasthaken mit Rastklötzchen anstelle Gleitverriegelung*



Version 2: Locking hook with latch screw, instead of slide locks  
*Variante 2: Rasthaken mit Rastschraube anstelle Gleitverriegelung*



Metal hood FMK3 with two locking hooks FRH1/5. The two latch locks F-GK1/5 are fixed by two rear side mounted locking screws FSGK1/5 on the front panel. They act as opposite locking elements. The maximum front panel thickness is 2,5 mm (0.098").


*Metallhaube FMK3 mit zwei Rasthaken FRH1/5. Die auf der Frontplatte mit zwei Befestigungsschrauben FSGK1/5 rückseitig fixierten Rastklötzchen F-GK1/5 dienen als Einrastelemente. Die maximale Frontplattenstärke beträgt 2,5 mm.*

Metal hood FMK3 with two locking hooks. The two latch screws, e. g. F62M091S245 are mounted on the front panel. They act as opposite locking elements. The maximum front panel thickness is 6,0 mm (0.236").

*Metallhaube FMK3 mit zwei Rasthaken FRH1/5. Die auf der Frontplatte montierten Rastschrauben, z. B. F62M091S245, dienen als Einrastelemente. Die maximale Frontplattenstärke beträgt 6,0 mm.*



## Screw Locks (Hood-Appliance) FVS



### Sizes and Order-Information


#### Größen und Bestell-Informationen

| Order Number<br>Bestellnummer | Thread Ø<br>Gewinde Ø | Type<br>Ausführung                                                    |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FVS1/5-K1163                  | 4-40 UNC              | Standard<br>Standardausführung                                        |
| FVS1/5-K1163M3                | M3*                   |                                                                       |
| FVS1/5                        | 4-40 UNC              | Rustresistant e.g. for hood FWH<br>nicht rostend, z. B. für Haube FWH |
| FVS1/5M3                      | M3*                   | Rustresistant e.g. for hood FWH<br>nicht rostend, z. B. für Haube FWH |
| FVS1/5M2,5                    | M2,5                  | Rustresistant e.g. for hood FWH<br>nicht rostend, z. B. für Haube FWH |

\* with identification ridges for M3 thread  
\* mit Kennzeichnungsrille für Gewinde M3  
All locking screws FVS1/5... are bulk packed.  
Alle Verriegelungsschrauben FVS1/5... sind als Schüttware verpackt.

### Dimensions

#### Abmessungen



### Lock Posts F-GSCH1/5SN for Locking Screw FVS1/5...

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 463 or our D-Sub Miniature Connectors Catalogue.

## Schraubverriegelungen (Haube-Gerät) FVS

### Locking Screw FVS 1/5...

#### Verriegelungsschraube FVS 1/5...

### Advantages and Special Features

The locking screw FVS1/5... is used to screw the hood to the mating connector. It is available as both a cross slit screw and as a slotted head screw. The standard thread is 4-40 UNC, however we also supply with other threads such as M3 or M2,5.

### Material

- Steel, nickel-plated
- Brass, nickel-plated
- Other materials on request.

### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Verriegelungsschraube FVS1/5... dient dazu, die Haube mit dem Gegensteckverbinder zu verschrauben. Sie ist sowohl mit Kreuzschlitz- als auch mit Schlitzkopf lieferbar. Das Standardgewinde ist 4-40 UNC, jedoch sind auch andere Gewinde wie M3 oder M2,5 verfügbar.

### Material

- Stahl, vernickelt
- Messing, vernickelt
- Andere Materialien auf Anfrage.

### Ordering Example:

Locking screws with cross slit head and thread M3, material steel nickel-plated, **Order Number: FVS1/5-K1163M3**

Locking screw with slotted head and thread 4-40 UNC, material brass nickel-plated, **Order Number: FVS1/5**

### Bestellbeispiel:

Verriegelungsschraube mit Kreuzschlitzkopf und Gewinde M3, Material Stahl vernickelt,  
**Bestellnummer: FVS1/5-K1163M3**


Verriegelungsschraube mit Schlitzkopf und Gewinde 4-40 UNC, Material Messing vernickelt,  
**Bestellnummer: FVS1/5**

### Gegenschraube F-GSCH1/5SN für Verriegelungsschraube


FVS1/5... Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und verschiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 463 oben oder in unserem D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog.

## Screw Locks for FKI (Hood - Appliance)

Locking Screw FVS1/5-...



### Dimensions *Abmessungen*



### Sizes and Order-Information *Größen und Bestellinformationen*

| Order number<br><i>Bestellnummer</i> | Thread ø<br><i>Gewinde ø</i> |
|--------------------------------------|------------------------------|
| FVS1/5-4368                          | 4-40                         |
| FVS1/5-4368M3**                      | M3*                          |
| FVS1/5-4368M2,5**                    | M2,5                         |

\* with identification ridges for M3 thread

\* mit Kennzeichnungsrille für Gewinde M3

\*\* on request /auf Anfrage

All locking screws FVS1/5... are bulk packed.

Alle Verriegelungsschrauben FVS1/5... sind als Schüttware verpackt.

## Schraubverriegelungen für FKI (Haube - Gerät)

Verriegelungsschraube FVS1/5-...

### Advantages and Special Features

The locking screw FVS1/ ... is used to screw the hood to the mating connector. It is available as both a cross slit screw and as a slotted head screw. The standard thread is - 4-40 UNC, however we also supply (on request) with other threads such as M3 or M2,5.

### Material

- Steel, nickel-plated
- Brass, nickel-plated
- Other materials on request

### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Verriegelungsschraube FVS1/5... dient dazu, die Haube mit dem Gegensteckverbinder zu verschrauben. Sie ist sowohl mit Kreuzschlitz- als auch mit Schlitzkopf lieferbar. Das Standardgewinde ist 4-40 UNC, jedoch sind auch andere Gewinde wie M3 oder M2,5 (auf Anfrage) verfügbar.

### Material:

- Stahl, vernickelt
- Messing, vernickelt
- Andere Materialien auf Anfrage

### Ordering Example:

Locking screw with slotted head and thread 4-40 UNC, material brass nickel-plated, **Order Number: FVS1/5-4368**  
Locking screws with cross slit head and thread M , material steel nickel-plated, **Order Number: FVS1/5-4368M3**

### Bestellbeispiel:

Verriegelungsschraube mit Schlitzkopf und Gewinde 4-40 UNC Material Messing vernickelt, **Bestellnummer: FVS1/5-4368**, Verriegelungsschraube mit Kreuzschlitzkopf und Gewinde M3, Material Stahl vernickelt, **Bestellnummer: FVS1/5-4368M3**



## Screw Locks (Hood-Appliance)


### Knurled Thumb Screw FRS1/5

#### Advantages and Special Features

Knurled thumb screws enable hoods and mating connectors to be screwed together easily and securely. The impressed knurl guarantees safe handling and simple, slip-free mounting. For particularly secure mounting, the thumb screw can be screwed in with a screwdriver.


#### Material

- Brass, nickel-plated
- Zinc die cast, nickel-plated



#### Dimensions

#### Abmessungen



#### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestell-Informationen

Ordering example: **FRS1/5-K190M3**

All knurled thumb screws FRS1/5 are bulk packed.

Standard (4-40UNC): **FRS1/5**

Bestellbeispiel: **FRS1/5-K190M3**

Alle Rändelschrauben FRS1/5 sind als Schüttware verpackt.

Standardausführung (4-40UNC): **FRS1/5**

**Recommended Knurled Thumb Screws for FCT Hoods please see page 457.**

**Empfohlene Rändelschrauben für FCT Hauben siehe Seite 457.**

## Schraubverriegelungen (Haube-Gerät)

### Rändelschraube FRS1/5

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Rändelschraube ermöglicht ein leichtes, sicheres Zusammen-schrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Das aufgeprägte Rändel gewährleistet eine sichere Handhabung und einfaches, rutschfreies Eindrehen der Schrauben. Für eine besonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher festgeschraubt werden.

#### Material

- Messing, vernickelt
- Zinkdruckguss, vernickelt

#### Accessories

#### Zubehör

**Lock Posts F-GSCH1/5SN for Locking Screw FRS1/5...**

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 472.

**Gegenschraube F-GSCH1/5SN für Rändelschraube FRS1/5...**

Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und verschiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 472.

Screw Locks Hood-Appliance

Schraubverriegelung Haube-Gerät

Recommended Knurled Thumb Screws for FCT Hoods

Empfohlene Rändelschrauben für FCT Hauben


| Hood Series<br>Haubenserie | For Hood Type<br>Für Haubentyp | Quantity and Order No. of the Recommended Knurled Thumb Screws<br>Anzahl und Bestellnummern der empfohlenen Rändelschrauben | Thread / Gewinde M3*       | M2,5                    | Order Number for Complete Hood<br>Bestellnummer der kompletten Haube | Thread / Gewinde M3*      | M2,5         |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| FKC                        | FKC1                           | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K364M3 |                         | 4-40 UNC                                                             | On request<br>Auf Anfrage |              |
| FKC                        | FKC2                           | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K333M3 |                         | FKC1-K282                                                            | FKC2-K1115                |              |
| FKC                        | FKC3 - FKC5                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FKC2-K282                                                            | On request<br>Auf Anfrage |              |
| FKC...G                    | FKC1G - FKC2G                  | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K526                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K333M3 |                         | FKC3-K1311                                                           | FKC1G-K995                |              |
| FKC...G                    | FKC3G - FKC5G                  | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FKC1G-K994                                                           | FKC5G-K1416               |              |
| FKS                        | FKS1 - FKS3                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3 |                         | FKS1-K994                                                            | FKS1-K995                 |              |
| FPHRS                      | FPHRS3 + 4                     | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FPHRS-1-K994                                                         | FPHRS-1-K995              |              |
| FPHGR                      | FPHGR-1                        | 2 Pcs. / St. FRS1/5                                                                                                         | 2 Pcs. / St. FRS1/5M3      | 2 Pcs. / St. FRS1/5M2,5 | FPHGR-3R                                                             | FPHGR-3RM3                | FPHGR-3RM2,5 |
| FPHGR                      | FPHGR-2 - FPHGR-5              | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FPHGR-2-K994                                                         | FPHGR-2-K995              |              |
| FKH                        | FKH1 - FKH3                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5                                                                                                         | 2 Pcs. / St. FRS1/5M3      | 2 Pcs. / St. FRS1/5M2,5 | FKH1R                                                                | FKH1RM3                   | FMH1M2,5     |
| FKH                        | FKH4 - FKH5                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FKH4-K994                                                            | FKH4-K995                 |              |
| FWH                        | FWH1 - FWH2                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FWH1-K994                                                            | FWH1-K995                 |              |
| FWH                        | FWH3                           | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3 |                         | FWH3-K1033                                                           | FWH3-K1416                |              |
| FPHF                       | FPHF-2 - FPHF-4                | 2 Pcs. / St. FRS1/5                                                                                                         | 2 Pcs. / St. FRS1/5M3      | 2 Pcs. / St. FRS1/5M2,5 | FPHF-2R                                                              | FPHF-2RM3                 | FPHF-2RM2,5  |
| FMK                        | FMK1 - FMK2                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K333M3 |                         | FMK1-K282                                                            | FMK1-K1115                |              |
| FMK                        | FMK3 - FMK5                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 1 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | On request<br>Auf Anfrage                                            | On request<br>Auf Anfrage |              |
| FMK...G                    | FMK1G - FMK5G                  | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FMK2G-K994                                                           | FMK2G-K995                |              |
| FMK...GL                   | FMK2GL, FMK5GL                 | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3 |                         | FMK2GL-K1033                                                         | FMK2GL-K1416              |              |
| FMK2G7                     | FMK2G7                         | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3 |                         | FMK2G7-K1033                                                         | FMK2G7-K1416              |              |
| FMH                        | FMH1 - FMH3                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5                                                                                                         | 2 Pcs. / St. FRS1/5M3      | 2 Pcs. / St. FRS1/5M2,5 | FMH1R                                                                | FMH1RM3                   | FMH1RM2,5    |
|                            |                                | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190                                                                                                    | 2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3 |                         | FMH4-K994                                                            | FMH4-K995                 |              |

\* with identification ridges for M3 thread


\* mit Kennzeichnungsrille für Gewinde M3



Screw Locks (Hood-Appliance) FRSK



Dimensions  
Abmessungen



Schraubverriegelungen  
(Haube-Gerät) FRSK

Knurled Thumb Screw with Plastic Head FRSK1/5  
Rändelschraube mit Kunststoffkappe FRSK1/5

Advantages and Special Features

Both the larger head radius, compared to that of the knurled thumb screw with a metal head, as well as the impressed knurl guarantee an improved handling and simple, slip-free mounting. The knurled thumb screw with a plastic head facilitates easy, simple and voltage resistant (ESD protection) assembly of hood and mating connector. For particularly secure assembly the thumbscrew can be tightened with a screwdriver.

Material

■ Brass, nickel plated

Vorteile und Merkmale im Überblick

Sowohl der größere Kappenradius gegenüber der Rändelschraube mit Metallkopf als auch das aufgeprägte Rändel gewährleisten eine noch bessere Handhabung und einfaches, rutschfreies Eindrehen der Schrauben. Die Rändelschraube mit Kunststoffkappe ermöglicht ein leichtes, sicheres und spannungsisoliertes (ESD-Schutz) Zusammenschrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Für eine besonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher eingedreht werden.

Material

■ Messing, vernickelt

Sizes and Order-Information  
Größen und Bestell-Informationen

| Order Number<br>Bestellnummer | A<br>± 0,3<br>(±0.012) | B<br>± 0,3<br>(±0.012) | C        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| FRSK1/5                       | 45,3<br>(1.783)        | 29,8<br>(1.173)        | 4-40 UNC |
| FRSK1/5M3                     | 45,3<br>(1.783)        | 29,8<br>(1.173)        | M3       |
| FRSK1/5-K190                  | 55,6<br>(2.189)        | 40,1<br>(1.579)        | 4-40 UNC |
| FRSK1/5-K190M3                | 55,6<br>(2.189)        | 40,1<br>(1.579)        | M3       |
| FRSK1/5-K526                  | 72,3<br>(2.846)        | 56,8<br>(2.236)        | 4-40 UNC |
| FRSK1/5-K526M3                | 72,3<br>(2.846)        | 56,8<br>(2.236)        | M3       |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Technical Data

#### Technische Daten

|                                                 | Plastic Head<br><i>Kunststoffkappe</i>            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Material<br><i>Material</i>                     | Polyester (UL94V-0)<br><i>Polyester (UL94V-0)</i> |
| Max. temperature<br><i>max. Temperatur</i>      | ≤130 °C (≤ 266 °F)<br><i>≤ 130 °C</i>             |
| Maximum torque<br><i>Maximales Anzugsmoment</i> | 20 Ncm (0,148 ft.lb.)<br><i>20 Ncm</i>            |
| Colour<br><i>Farbe</i>                          | Black<br><i>schwarz</i>                           |

### Knurled Thumb Screw with Plastic Head FRSK1/5

#### Suitable FCT Hoods

#### Rändelschraube mit Kunststoffkappe FRSK1/5

#### Verwendbare FCT -Hauben

| Knurled Thumb Screws<br><i>Rändelschrauben</i> |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| FRSK1/5                                        | FRSK1/5-K190 | FRSK1/5-K526 |
|                                                | FKC1G        | FKC2 - 5G    |
|                                                | FKS1-3       |              |
|                                                | FPHGR-1/2    | FPHGR-3 - 5  |
| FKH2/3                                         | FKH1/4/5     |              |
|                                                | FWH1         | FWH2/3       |
| FPHF-2 - 4                                     |              |              |
|                                                | FMK1 - 3G    | FMK4/5G      |
|                                                |              | FMK2/5GL     |
| FMH1 - 3                                       | FMH4/5       |              |

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Accessories

#### Zubehör

### Lock Posts F-GSCH1/5 for Locking Screw FRSK1/5

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 472.


### Gegenschraube F-GSCH1/5 für Rändelschraube FRSK1/5

Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und verschiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 472.




## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Screw Locks for FKI (Hood - Appliance)



#### Dimensions Abmessungen



#### Sizes and Order-Information Größen und Bestellinformationen

| Order number<br>Bestellnummer | Thread ø<br>Gewinde ø |
|-------------------------------|-----------------------|
| FRS1/5-4368                   | 4-40                  |
| FRS1/5-4368M3**               | M3*                   |
| FRS1/5-4368M2,5**             | M2,5                  |

\* with identification ridges for M3 thread

\* mit Kennzeichnungsritze für Gewinde M3

\*\* on request /auf Anfrage

All knurled thumb screws FRS1/5... are bulk packed.

Alle Rändelschrauben FRS1/5... sind als Schüttware verpackt.

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Schraubverriegelungen für FKI (Haube - Gerät)

#### Knurled thumb Screw FRS1/5-... Rändelschraube FRS1/5-...

#### Advantages and Special Features

Knurled thumb screws enable hoods and mating connectors to be screwed together easily and securely. The impressed knurl guarantees safe handling and simple, slip-free mounting. For particularly secure mounting, the thumb screw can be screwed in with a screwdriver.

#### Material

- Zinc die-cast, nickel-plated
- Brass, nickel-plated
- Other materials on request

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Rändelschraube ermöglicht ein leichtes, sicheres Zusammenschrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Das aufgeprägte Rändel gewährleistet eine sichere Handhabung und einfaches, rutschfreies eindrehen der Schrauben. Für eine besonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher festgeschraubt werden.

#### Material:

- Zinkdruckguß, vernickelt
- Messing, vernickelt
- Andere Materialien auf Anfrage

#### Ordering Example:

Standard Knurled thumb screw with 4-40 UNC,

**Order number: FRS1/5-4368**

Knurled thumb screws with thread M3

**Order number: FRS1/5-4368M3**

#### Bestellbeispiel:

Standard Rändelschraube 4-40 UNC für FKI

**Bestellnummer: FRS1/5-4368**


Rändelschraube mit Gewinde M3 für FKI

**Bestellnummer: FRS1/5-4368M3**

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Slide Lock

#### Slide Lock F-GV-3 Slide Lock F-GV-3




Slide lock F-GV-3 is installed on the front panel. The corresponding lock post is mounted on the metal hood FMK3.  
*Gleitverriegelung F-GV-3 ist an der Frontplatte angeschraubt. Die passende Gegenschraube F-SGV-1/5 ist an der Metallhaube FMK3 montiert.*

#### Suitable FCT Hoods


Slide locks for hood mounting can only be used with modified hoods (with the exception of hood series F-PHG, F-PHR). The hood order no. requires the suffix K189. Slide lock F-GV-... is installed on the appliance. For hood mounting longer screws are included with slide lock F-GV-...H. (\*) There are however no spring washers or nuts for installation. Suitable FCT-hoods series: FKC, FKC...G, FKS, FPHGR, FKH, F-PHR, F-PHG, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7, FMH

Slide lock F-GV-... is installed on the front panel  
*Gleitverriegelung F-GV-... ist an Frontplatte angeschraubt*

#### Application Examples



for front mounted mating Connector on front panel  
*für frontseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte*



an alternative mounted mating Connector to Slide lock frame (locked)  
*alternative Montage D-Sub Gegenstecker mit Gleitverriegelung (verriegelt)*

#### Packing Units


##### Verpackungseinheit

| Packing Unit       | Verpackungseinheit |
|--------------------|--------------------|
| 1 frame            | 1 Rahmen           |
| 2 screws *         | 2 Schrauben *      |
| 2 spring washers * | 2 Federringe *     |
| 2 nuts *           | 2 Muttern *        |

## Overview Slide Lock Übersicht Gleitverriegelungen

### Gleitverriegelungen

#### Gleitverriegelung F-GV-3-H Gleitverriegelung F-GV-3-H




Slide lock F-GV-3-H is installed on metal hood FMK3-K189. The corresponding lock post F-SGV-1/5 is mounted on the appliance.  
*Gleitverriegelung F-GV-3-H ist an der Metallhaube FMK3-K189 montiert. Die Gegenschraube F-SGV-1/5 ist am Gerät montiert.*

#### Verwendbare FCT Hauben

Die Gleitverriegelung bei Haubenmontage ist nur mit modifizierten Hauben (außer bei Haubenserie FPHG, F-PHR) einsetzbar. Ergänzen Sie bitte die Haubenbestellnummer mit K189. Die Gleitverriegelung F-GV-... wird am Gerät montiert. Für Haubenmontage sind bei der Gleitverriegelung Typ F-GV-...H (\*) längere Schrauben, jedoch keine Federringe und Muttern im Lieferumfang enthalten. Verwendbare FCT-Hauben: FKC, FKC...G, FKS, FPHGR, FKH, F-PHR, F-PHG, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7, FMH

Slide lock F-GV-...H is installed on metal hood  
*Gleitverriegelung F-GV-...H ist an Metallhaube montiert*

#### Einsatzbeispiel



for front mounted mating Connector on front panel  
*für frontseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte*


for rear mounted mating Connector on front panel  
*für rückseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte*

Slide Lock Frame installed on the front panel F-GV

*Gleitverschlussrahmen an der Frontplatte montiert F-GV*



Slide Lock FGV



Gleitverriegelung FGV

Slide Lock Frame installed on the  
front panel F-GV

Gleitverschlussrahmen an der  
Frontplatte montiert F-GV


Advantages and Special Features

- inclusiv fixing Screw
- wide range of accessorie
- for the mounting of appliances
- Locking in place occurs by sliding the locking frame

Vorteile und Merkmale im Überblick

- inklusive Befestigungsschraube
- umfangreiches Montagezubehör
- geeignet für die Gerätemontage
- die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens

Dimensions Slide Lock Frame F-GV  
and Fixing Screws



Abmessungen Gleitverschlussrahmen F-GV  
und Befestigungsschraube

|                                                    | E               | F               |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| For mounting on the hood<br>für Haubenmontage      | 12,4<br>(0.488) | 10,0<br>(0.394) |
| For mounting on the appliance<br>für Gerätemontage | 10,9<br>(0.429) | 8,5<br>(0.335)  |

| Shell Size<br>Gehäusegröße | Order Number for Appliance<br>Mounting<br>Bestellnummer bei<br>Gerätemontage | Order Number for Hood<br>Mounting<br>Bestellnummer bei<br>Haubenmontage | A                | B               | C               | D              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1                          | F-GV-1<br>F-GV-1M3                                                           | F-GV-1H<br>F-GV-1HM3                                                    | 35,1<br>(1.382)  | 25,0<br>(0.984) | 12,5<br>(0.492) | 4-40 UNC<br>M3 |
| 2                          | F-GV-2<br>F-GV-2M3                                                           | F-GV-2H<br>F-GV-2HM3                                                    | 43,1<br>(1.697)  | 33,3<br>(1.311) | 12,5<br>(0.492) | 4-40 UNC<br>M3 |
| 3                          | F-GV-3<br>F-GV-3M3                                                           | F-GV-3H<br>F-GV-3HM3                                                    | 56,94<br>(2.242) | 47,0<br>(1.852) | 12,5<br>(0.492) | 4-40 UNC<br>M3 |
| 4                          | F-GV-4<br>F-GV-4M3                                                           | F-GV-4H<br>F-GV-4HM3                                                    | 73,3<br>(2.886)  | 63,5<br>(2.500) | 12,5<br>(0.492) | 4-40 UNC<br>M3 |
| 5                          | F-GV-5<br>F-GV-5M3                                                           | F-GV-5H<br>F-GV-5HM3                                                    | 72<br>(2.835)    | 61,1<br>(2.406) | 14,7<br>(0.579) | 4-40 UNC<br>M3 |

Technical Details  
Technische Hinweise

|                                           | Material<br>Material                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Slide lock frame<br>Gleitverschlusßrahmen | Stainless steel<br>Edelstahl                     |
| Fixing screw<br>Befestigungsschraube      | Steel, blue chromated<br>Stahl, blau chromatiert |


Packing Units  
Verpackungseinheit

| Packing Unit       | Verpackungseinheit |
|--------------------|--------------------|
| 1 frame            | 1 Rahmen           |
| 2 screws *         | 2 Schrauben *      |
| 2 spring washers * | 2 Federringe *     |
| 2 nuts *           | 2 Muttern *        |

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Accessories for Slide Locks, Mounting on the Hood (Slide Lock Frame on the Appliance)


Corresponding Slide Lock Post F-SGV1/5  
(on the Appliance Side)



#### Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i> | Slide Lock<br><i>Gleitverriegelung</i>                | Thread<br><i>Gewinde</i> | Material<br><i>Material</i>                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| F-SGV1/5                          | Installed on the hood<br><i>an der Haube montiert</i> | 4-40 UNC                 | Steel, zinc plated, yellow chromate<br><i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i> |
| F-SGV1/5-K140                     | Installed on the hood<br><i>an der Haube montiert</i> | M3                       | Steel, zinc plated, yellow chromate<br><i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i> |
| F-SGV1/5SN                        | Installed on the hood<br><i>an der Haube montiert</i> | 4-40 UNC                 | Steel, tin plated<br><i>Stahl, verzinkt</i>                                    |
| F-SGV1/5-K140SN                   | Installed on the hood<br><i>an der Haube montiert</i> | M3                       | Steel, tin plated<br><i>Stahl, verzinkt</i>                                    |

#### Corresponding Slide Lock Post Gegenschraube



#### Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i> | Slide Lock<br><i>Gleitverriegelung</i>                 | Thread<br><i>Gewinde</i> | Material<br><i>Material</i>                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| F-SGV1/5-K372                     | Installed on the appliance<br><i>am Gerät montiert</i> | 4-40 UNC                 | Steel, zinc plated, yellow chromate<br><i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i> |
| F-SGV1/5-K373                     | Installed on the appliance<br><i>am Gerät montiert</i> | M3                       | Steel, zinc plated, yellow chromate<br><i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i> |
| F-SGV1/5K372SN                    | Installed on the appliance<br><i>am Gerät montiert</i> | 4-40 UNC                 | Steel, tin plated<br><i>Stahl, verzinkt</i>                                    |
| F-SGV1/5-K373SN                   | Installed on the appliance<br><i>am Gerät montiert</i> | M3                       | Steel, tin plated<br><i>Stahl, verzinkt</i>                                    |

## Slide Lock Gleitverriegelung

### Zubehör für die Gleitverriegelung, Montage an der Haube (Gleitverschluss- rahmen am Gerät)

Gegenschraube F-SGV1/5  
(geräteseitig)

All lock post F-SGV1/5-... are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). On request also available bulk packed.

*Alle Gegenschrauben F-SGV1/5-... sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.*

The lock posts F-SGV1/5-K372 and ...-K373 are packed in pairs (that means 2 bolts, 2 spring washers, 2 nuts). On request also available bulk packed.

To insert a corresponding slide lock post, a threaded block insert may be required as an extra, depending on the hood type.

*Die Gegenschrauben F-SGV1/5-K372 und ...-K373 sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar. Für die Aufnahme der Gegenschraube müssen je nach Haubenbaureihe Gewindeeinlegeklötzchen bzw. Gewindeeinlegeeile zur Haube ergänzt werden.*



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Slide Lock



#### Threaded Insert

During assembly of the hood slide lock frame, the threaded insert is inserted in the catch spring or threaded block insert.

**Material:** Brass

| Thread   | Order Number / Bestellnummer |                                 |
|----------|------------------------------|---------------------------------|
|          | For Hoods with Catch Spring  | For Hoods with Block Insert     |
| Gewinde  | Für Hauben mit Schnappfeder  | Für Hauben mit Einlegeklötzchen |
| 4-40 UNC | F52M122                      | F52M026                         |
| M3       | F52M123                      | F52M027                         |
| M2,5     | —                            | F52M031                         |

#### Threaded Block Insert FEK1/5

##### Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5



## Slide Lock Gleitverriegelung

### Gleitverriegelung

#### Einlegemutter

Bei der Haubenmontage des Gleitverriegelungsrahmens wird das Gewindeeinlege-  
teil in die jeweilige Schnappfeder bzw. in das Einlegeklötzchen eingefügt.

**Material:** Messing

During assembly of the hood slide lock frame, the threaded block insert FEK1/5 is inserted in the chamber usually intended for the locking screw.

Bei der Haubenmontage des Gleitverriegelungsrahmens wird das Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5 statt der Verriegelungs-  
schraube in die jeweilige Kammer eingelegt.

#### Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

| Order Number  | Thread   |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | Gewinde  |
| FEK1/5        | 4-40 UNC |
| FEK1/5M3      | M3       |
| FEK1/5M2,5    | M2,5     |



#### Sizes and Order-Information Größen und Bestellinformationen

| Order number  | Thread ø  |
|---------------|-----------|
| Bestellnummer | Gewinde ø |
| F50M150       | 4-40 UNC  |
| *             | M3        |

\* on request /auf Anfrage

#### Material Material

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Threaded insert       | Brass    |
| Einlegemutter         | Messing  |
| Threaded Block insert | PC + ABS |
| Einlegeklötzchen      | PC + ABS |

#### Threaded insert 4-40 FKI

##### Einlegemutter 4-40 FKI

#### Advantages and Special Features

During assembly of the hood slide lock frame, the threaded insert 4-40 FKI inserted in the chambers for locking screw

#### Material

■ Brass


#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Bei der Haubenmontage des Gleitverriegelungsrahmens wird die Einlegemutter 4-40 FKI in die jeweiligen Verriegelungs-  
kammern eingefügt.


#### Material:

■ Messing

**Spring Lock F1045-...**  
with corresponding Mounting Screws  
(Packed in Pairs)



**Dimensions**  
*Abmessungen*



**Sizes and Order-Information**  
*Größen und Bestell-Informationen*

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Suitable for Shell Size<br><i>Passend für Gehäusegröße</i> | A               | B               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| F1045-1                              | 1 - 4                                                      | 12,3<br>(0.484) | 14,3<br>(0.563) |
| F1045-5                              | 5                                                          | 15,5<br>(0.610) | 17,2<br>(0.677) |

**Federbügelverriegelung F1045-...**  
*mit passender Befestigungsschraube*  
(*paarweise verpackt*)

**Advantages and Special Features**

- Spring lock is mounted on the front panel and the corresponding D-Sub connector
- Lockplate F1044-1 is screwed on the metal hood
- with Corresponding Mounting Screw
- Packed in Pairs
- Material: Stainless steel

**Vorteile und Merkmale im Überblick**

- Der Federbügel wird an der Frontplatte bzw. am Gegensteckverbinder montiert
- An der Metallhaube wird die Verschlussplatte F1044-1 angeschraubt.
- mit passender Befestigungsschraube
- paarweise verpackt
- Material: Edelstahl

The locking plate F1044-1H is screwed on the metal hood FMK3. The spring lock F1045-1 is mounted on the front panel.

*Die Verschlussplatte F1044-1H ist an der Metallhaube FMK3 angeschraubt. Der Federbügel F1045-1 ist auf der Frontplatte montiert.*

**Delivery Quantity**  
*Lieferumfang*

For mounting on an application 2 spring locks F1045-... are required. Spring locks are packed in pairs (that means 2 plates, 2 spring locks, 2 spring washers, 2 nuts and 2 screws).

*Für die Montage am Gerät werden 2 Federbügel F1045-... benötigt. Die Federbügel sind paarweise (d. h. 2 Aufnahmeplatten, 2 Federbügel, 2 Federringe, 2 Muttern und 2 Schrauben) verpackt.*




Locking Plate F1044

Advantages and Special Features

- with Corresponding Mounting Screws
- packed in Pairs
- material: Stainless steel

Dimensions

*Abmessungen*



Delivery Quantity and Mounting Instruction

*Lieferumfang und Montagehinweis*

Locking plates F1044-... must be mounted on the cable side. When using a FCT hood on a cable, mounted locking plates F1044-1H must be installed. They contain longer screws and no spring washers or nuts. The locking plates F1044-1H are packed in pairs.

*Die Verschlussplatte F1044-... ist kabelseitig zu montieren. Bei Verwendung einer FCT Haube am Kabel muss die Verschlussplatte F1044-1H eingebaut werden. Diese beinhaltet längere Schrauben und keine Federringe und Muttern. Die Verschlussplatten F1044-1H sind paarweise verpackt.*

Verschlussplatte F1044

Vorteile und Merkmale im Überblick

- mit passender Befestigungsschraube
- paarweise verpackt
- Material: Edelstahl

Sizes and Order-Information

*Größen und Bestell-Informationen*

| Order Number         | Suitable for Shell Size         | A               | B               |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Bestellnummer</i> | <i>Passend für Gehäusegröße</i> |                 |                 |
| F1044-1              | 1 - 4                           | 12,3<br>(0.484) | 14,3<br>(0.563) |
| F1044-5              | 5                               | 15,6<br>(0.614) | 17,2<br>(0.677) |

Suitable FCT Hoods


*Passende FCT-Hauben*

The spring lock can only be used with hood series FKC, FKC...G, FPHGR, FKH, FPHF, FPHG, F1069, SER, FMK, FMK...G and FMH. For hoods with shell size 1, please use hood modifications K670 or K671.

*Die Federbügelverriegelung ist für die Haubenbaureihe FKC, FKC...G, FPHGR, FKH, FPHF, FPHG, F1069, SER, FMK, FMK...G und FMH geeignet. Bei Hauben der Gehäusegröße 1 sind die Haubenmodifikationen K670 bzw. K671 zu verwenden.*


## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Latch Lock F-GK1/5




For mounting, 2 latch locks are required.  
Für die Montage werden 2 Rastklötzchen benötigt.

#### Dimensions Abmessungen



#### Mounting Screw FSGK1/5 for Latch Lock Mounting Befestigungsschraube FSGK1/5 für Rastklötzchenmontage



#### Latch Spring FFB1/5 Rastbügel FFB1/5



#### Features

Material Spring steel Order number: FFB1/5. For mounting, 2 springs are required.

## Latch Lock Rastklötzchen

### Rastklötzchen F-GK1/5

For mounting, 2 latch locks are required. The lock spring FFB1/5 is mounted on the plastic hood FKH3. The latch lock F-GK1/5 is screwed on the front panel with the mounting screw FSGK1/5.

*Der Rastbügel FFB1/5 ist an der Kunststoffhaube FKH3 angebracht. Das Rastklötzchen F-GK1/5 ist mittels der Befestigungsschraube FSGK1/5 auf der Frontplatte montiert.*

#### Suitable FCT Hoods Passende FCT Hauben

This type of locking system is suitable for hoods in the FPHGR, FKH, FPHF and FPHRS-3 and 4 series.


*Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbaureihen FPHGR, FKH, FPHF und FPHRS-3 und 4 einsetzbar.*

#### Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

| Order Number<br>Bestellnummer | A         | Material<br>Material                                       |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| F-GK1/5                       | 4-40 UNC  | Zinc die-cast, nickel plated<br>Zink-Druckguss, vernickelt |
| F-GK1/5M3                     | M3        | Zinc die-cast, nickel plated<br>Zink-Druckguss, vernickelt |
| F-GK1/5K                      | Ø 2,3     | Polyester<br>Polyester                                     |
| F-GK1/5K                      | Ø (0.091) | Polyester<br>Polyester                                     |

For mounting, 2 mounting screws are required.  
Für die Montage werden 2 Befestigungsschrauben benötigt

| Order Number<br>Bestellnummer | A                                                 | Material<br>Material |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| FSGK1/5                       | 4-40 UNC                                          | Steel<br>Stahl       |
| FSGK1/5M3                     | M3                                                | Steel<br>Stahl       |
| FSGK1/5K                      | Self-tapping thread<br>selbstschneidendes Gewinde | Steel<br>Stahl       |



#### Merkmale

*Material Federstahl Bestellnummer: FFB1/5. Für die Montage werden 2 Rastbügel benötigt.*


Locking Hook  
FRH1/5 and FRH1/5P

Rasthaken  
FRH1/5 und FRH1/5P

FRH1/5



FRH1/5P



With the locking hook FRH1/5P rear and front connector mounting is possible.

As a result of their new geometry, the locking hooks facilitate better handling of the hood when mating and the retention strength of the hood on the connector is increased.

For examples of use with the relevant latch screws, please refer to page 470.



*Mit dem Rasthaken FRH1/5P ist eine rück- und/oder vorderseitige Montage der Steckverbinder möglich.*

*Durch die neue Geometrie beider Rasthaken wird die Handhabung der Haube beim Steckvorgang verbessert und die Haltekraft der Haube am Steckverbinder erhöht.*

*Anwendungsbeispiele im Einsatz der Rasthaken mit den entsprechenden Rastschrauben siehe Seite 470.*

Dimensions

*Abmessungen*



Order- Information and Technical Data  
*Bestellhinweise und Technische Daten*

| Order Number         | Colour         | Material             | Temperature Range        |
|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Bestellnummer</i> | <i>Farbe</i>   | <i>Material</i>      | <i>Temperaturbereich</i> |
| FRH1/5               | Black          | Polyetherimide       | -67 °F to 266 °F         |
|                      | <i>Schwarz</i> | <i>Polyetherimid</i> |                          |
| FRH1/5P              | Black          | Polyetherimide       | -55 °C bis 130 °C        |
|                      | <i>Schwarz</i> | <i>Polyetherimid</i> |                          |

Suitable FCT-Hoods  
*Verwendbare FCT-Hauben*

| Suitable FCT Hoods / <i>Passende FCT-Hauben</i>                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FMK1X - FMK5X                                                                             | FMK1GX - FMK5GX |
| FMK2GL, FMK2G7                                                                            | FMK5GL          |
| FMR3G                                                                                     | FMR4            |
| FKH1 - FKH5                                                                               | FMH1            |
| (only with / <i>nur mit</i> FRH1/5P-K1531) (FMH4 - FMH5 on request / <i>auf Anfrage</i> ) |                 |

Delivery Quantity  
*Lieferumfang*

For a locking hook connection two locking hooks are required. To mount the locking hooks, the hood should be closed and the hooks are simply snapped in place.

*Für die Rastverriegelung werden zwei Rasthaken benötigt. Die Rasthakenmontage erfolgt im geschlossenen Zustand der Haube durch einfaches Einrasten der Rasthaken.*

## Locking Hook Connection - Latch Lock Elements

### Latch Lock F-GK1/5

May only be used with locking hook FRH1/5.




Latch lock F-GK1/5  
(See top of page 467)

*Rastklötzchen F-GK1/5  
(Siehe Seite 467 oben)*

## Rasthakenverriegelung - Einrastelemente

### Rastklötzchen F-GK1/5


*Nur in Verwendung mit Rasthaken FRH1/5.*



Front mounted connector  
with FRH1/5 and F-GK1/5  
*Steckverbinder frontseitig montiert,  
mit FRH1/5 und F-GK1/5.*

## Latch Screw for Locking Hook Connection *Rastschraube für Rasthakenverriegelung*

### Dimensions *Abmessungen*



### Features *Merkmale*

Material: Steel, tin plated  
*Material: Stahl, verzinkt*



F62M110, F62M111,  
F62M112, F62M113



F62M091, F62M096,  
F62M099, F62M114

### Sizes and Order-Information

#### *Größen und Bestell-Informationen*

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | A        | B        | C               | D              | E              | Use with / <i>Verwendung mit</i>    |                                     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |          |          |                 |                |                | FRH1/5                              | FRH1/5P                             |
| F62M099S245+S                        | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 8,0<br>(0.315)  | 3,4<br>(0.134) | 4,7<br>(0.185) | Front mounted<br><i>frontseitig</i> | Rear mounted<br><i>rückseitig</i>   |
| F62M114S245+S                        | M3       | M3       | 8,0<br>(0.315)  | 3,4<br>(0.134) | 4,7<br>(0.185) | Front mounted<br><i>frontseitig</i> | Rear mounted<br><i>rückseitig</i>   |
| F62M091S245+S                        | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 12,0<br>(0.472) | 3,4<br>(0.134) | 4,7<br>(0.185) | Cable to cable<br><i>fliegend</i>   | —                                   |
| F62M096S245+S                        | M3       | M3       | 12,0<br>(0.472) | 3,4<br>(0.134) | 4,7<br>(0.185) | Cable to cable<br><i>fliegend</i>   | —                                   |
| F62M110S245+S                        | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 8,0<br>(0.315)  | 5,0<br>(0.197) | 6,2<br>(0.244) | —                                   | Front mounted<br><i>frontseitig</i> |
| F62M111S245+S                        | M3       | M3       | 8,0<br>(0.315)  | 5,0<br>(0.197) | 6,2<br>(0.244) | —                                   | Front mounted<br><i>frontseitig</i> |
| F62M112S245+S                        | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 12,0<br>(0.472) | 5,0<br>(0.197) | 6,2<br>(0.244) | —                                   | Cable to cable<br><i>fliegend</i>   |
| F62M113S245+S                        | M3       | M3       | 12,0<br>(0.472) | 5,0<br>(0.197) | 6,2<br>(0.244) | —                                   | Cable to cable<br><i>fliegend</i>   |

Delivery unit: Screws are bulk packed.

*Lieferumfang: Schrauben werden als Schüttware geliefert.*

## Locking Hook Connection


### Example of Use for Locking Hook Connection and Latch Screws

The thickness of the shell side on which the connector is mounted must not be more than 1,5 mm (0.059").

## *Rasthakenverriegelung*


### *Einsatzmöglichkeiten Rasthaken und Rastschraube*

*Die Gehäusewand, an der der Steckverbinder montiert ist,  
darf maximal 1,5 mm dick sein.*




Front mounted connector  
with FRH1/5 and e.g. F62M099S245+S.

*Steckverbinder frontseitig montiert, mit  
FRH1/5 und z.B. F62M099S245+S.*



Front mounted connector  
with FRH1/5P and e.g.  
F62M110S245+S.

*Steckverbinder frontseitig montiert, mit  
FRH1/5P und z.B. F62M110S245+S.*




Rear mounted connector  
with FRH1/5P and e.g.  
F62M099S245+S.

*Steckverbinder rückseitig montiert, mit  
FRH1/5P und z. B. F62M099S245+S.*

## Cable to Cable Connections

### Female Standoff Nut F1066

#### Assembly *Aufbau*



#### Delivery Quantity *Lieferumfang*


For assembly, 2 female standoff nuts F1066... are required. By screwing the opposite locking or knurled thumb screws, the cable to cable connection is completed. To even out tolerances, the enclosed washers may be used if required.

*Für die Montage werden 2 Distanzstücke F1066... benötigt. Durch Einschrauben der gegenüberliegenden Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben wird die fliegende Verbindung hergestellt. Zum Ausgleich von Toleranzen, bei Bedarf, die beigelegten Unterlegscheiben montieren.*

### Threaded Block Insert FEK1/5; Threaded Insert *Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5; Einlegemutter*

To insert a corresponding female screw lock F-GSCH1/5, an extra threaded block insert FEK1/5 or a threaded insert may be required depending on the hood type.

*Für die Aufnahme des Sechskantbolzen F-GSCH1/5 müssen je nach Haubenbaureihe Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5 bzw. eine Einlegemutter zur Haube ergänzt werden.*



## Fliegende Verbindungen

### Distanzstück F1066

#### Dimensions *Abmessungen*



#### Technical Data *Technische Daten*

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material / <i>Material</i>          | Steel / <i>Stahl</i>          |
| Platings / <i>Oberfläche</i>        | Zinc plated / <i>verzinkt</i> |
| Thread / <i>Gewinde</i>             | 4-40 UNC                      |
| Hex / <i>Schlüsselweite</i>         | 4,5 mm (0.177")               |
| Order number / <i>Bestellnummer</i> | F1066                         |

#### Modifications *Modifikationen*

| Modification<br><i>Modifikationen</i> | Addition to Order Number<br><i>Bestellnummernergänzung</i> | Ordering Example<br><i>Bestellbeispiel</i> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>        | M3                                                         | <b>F1066M3</b>                             |
| Tin plated<br><i>verzinkt</i>         | SN                                                         | <b>F1066SN</b>                             |



#### Threaded Block Insert FEK1/5 *Einlegeklötzchen komplett FEK1/5*

FPHGR, FKX, FMH, FKS

#### Threaded Insert *Einlegemutter*


FKC, FKX...G, FKS, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7

## Cable to Cable Connections

### Female Screw Lock F-GSCH1/5

#### Dimensions

#### *Abmessungen*



#### Delivery Quantity

#### *Lieferumfang*

For mounting, two female screw locks F-GSCH1/5 are required. These should be screwed into the threaded block insert FEK1/5 or threaded insert. By screwing the opposite locking or knurled thumb screws the connection is completed. All female screw locks are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). Also available bulk packed on request.

*Für die Montage werden zwei Sechskantbolzen F-GSCH1/5 benötigt. Diese werden entweder in die Gewindeeinlegeklötzchen FEK1/5 oder das Gewindeeinlegeeteil eingeschraubt. Durch Einschrauben der gegenüberliegenden Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben wird die Verbindung erstellt. Alle Sechskantbolzen sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Feder- ringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.*

### Latch Screw F62M09...

#### *Rastschraube F62M09...*



Latch screw F62M099S245+S  
(See page 469)

*Rastschraube F62M099S245+S  
(Siehe Seite 469)*



Latch screw F62M110S245+S  
(See page 469)

*Rastschraube F62M110S245+S  
(Siehe Seite 469)*

## Fliegende Verbindungen

### Sechskantbolzen F-GSCH1/5

#### Technical Data

#### *Technische Daten*

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material / <i>Material</i>          | Steel / <i>Stahl</i>          |
| Platings / <i>Oberfläche</i>        | Zinc plated / <i>verzinkt</i> |
| Outer thread / <i>Außengewinde</i>  | 4-40 UNC                      |
| Inner thread / <i>Innengewinde</i>  | 4-40 UNC                      |
| Hex / <i>Schlüsselweite</i>         | 4,5 mm (0.177")               |
| Order number / <i>Bestellnummer</i> | F-GSCH1/5-K130                |

#### Modifications

#### *Modifikationen*


| Modification<br><i>Modifikationen</i>                                              | Addition to Order Number<br><i>Bestellnummernergänzung</i> | Ordering Example<br><i>Bestellbeispiel</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Outer thread M3,<br>inner thread M3<br><i>Außengewinde M3,<br/>Innengewinde M3</i> | K431                                                       | F-GSCH1/5-K431                             |
| Tin plated<br><i>verzinkt</i>                                                      | SN                                                         | F-GSCH1/5-K130SN                           |

For further modifications please see page 419 onwards

*Weitere Modifikationen finden Sie ab Seite 419ff.*

### Exemplary Assembly

#### *Beispielhafter Aufbau*



#### Further examples:

Latch screw F62M112S245+S, locking hook FRH1/5P

#### *Weitere Möglichkeit:*


*Rastschraube F62M112S245+S, Rasthaken FRH1/5P*

## Rubber Bushing FKT



## Knickschutztülle FKT

### Dimensions Abmessungen



ØE conform to cable diameters  
ØE passt sich an Kabeldurchmesser an

As am mounting device a standard bush nipper can be used.

Als Montagehilfe kann eine handelsübliche Tüllange verwendet werden.

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i> | A                | B                | Ø F              | L                | Delivered as Standard for<br><i>serienmäßig mitgeliefert bei</i>          | Also Suitable for<br><i>auch passend für</i>                                                             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | -0,2<br>(-0.008) | -0,2<br>(-0.008) | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,4<br>(±0.016) |                                                                           |                                                                                                          |
| FKT1-2                            | 11,2<br>(0.441)  | 11,5<br>(0.453)  | 6,5<br>(0.256)   | 25,0<br>(0.984)  | FMK1, FMK2<br>FMK1G, FMK2G<br>FMH1, FMH2                                  | FKC1, FKC2<br>FKS1, FKS2, FKS3<br>FKH1, FKH2<br>FMK3, FMK3G                                              |
| FKT1-2A                           | 11,2<br>(0.441)  | 11,5<br>(0.453)  | 8,0<br>(0.315)   | 25,0<br>(0.984)  | FMK3, FMK3G                                                               | For use with cable diameters larger than FKT1-2<br><i>Für größere Kabeldurchmesser als bei FKT1-2</i>    |
| FKT1-2K                           | 11,2<br>(0.441)  | 11,5<br>(0.453)  | 7,0<br>(0.276)   | 15,0<br>(0.591)  |                                                                           | Hood sizes 1 + 2, in smaller version<br><i>Haubengröße 1 + 2, in kürzerer Bauform</i>                    |
| FKT3-4                            | 12,5<br>(0.492)  | 15,0<br>(0.591)  | 9,0<br>(0.354)   | 28,0<br>(1.102)  | FMK2-K201, FMK3-K201, FMK4<br>FMK2G-K201, FMK3G-K201, FMK4G<br>FMH3, FMH4 | FKC3<br>FKC1G, FKC2G, FKC3G<br>FKS1-K201, FKS2-K201, FKS3-K201<br>FKH3, FKH4<br>FMK5, FMK5G              |
| FKT3-4A                           | 12,5<br>(0.492)  | 15,0<br>(0.591)  | 9,7<br>(0.382)   | 28,0<br>(1.102)  | FMK5, FMK5G                                                               | For use with cable diameters larger than FKT3-4<br><i>Für größere Kabeldurchmesser als bei FKT3-4</i>    |
| FKT3-4B                           | 12,5<br>(0.492)  | 15,0<br>(0.591)  | 7,5<br>(0.295)   | 28,0<br>(1.102)  |                                                                           | For use with cable diameters smaller than FKT3-4<br><i>Für kleineren Kabeldurchmesser als bei FKT3-4</i> |
| FKT5                              | 15,4<br>(0.606)  | 20,0<br>(0.787)  | 11,5<br>(0.453)  | 30,0<br>(1.181)  | FMK4-K201, FMK5-K201<br>FMK4G-K201, FMK5G-K201<br>FMH5                    | FKC4, FKC5<br>FKC4G, FKC5G<br>FKH5                                                                       |

### Technical Data Technische Daten

| Technical Data<br><i>Technische Daten</i> | FKT...                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                  | Thermoplastic elastomer, self extinguishing black                              |
| <i>Material</i>                           | <i>Thermoplastischer Elastomer, selbstverlöschend schwarz&lt;Kein(e,r)&gt;</i> |
| Temperatur range                          | -35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)                                               |
| <i>Temperaturbereich</i>                  | <i>-35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)</i>                                        |



## Crimping Flange FCF...


### Advantages and special Features

To guarantee an optimum shielding against electromagnetic rays, even at the cable outlet of a hood, we offer standard and customer specific crimp flanges for our FCT hoods. The part number includes a crimp flange and a sleeve. The cable is inserted through the sleeve and into the flange. With the aid of the correct crimp tool (tool on request) the cable is then crimped in place. The shielding mesh is thus pressed firmly to the crimping flange, so that a secure and long term electrical connection between flange and cable shielding is ensured.

Instead of the usual cable clamping, the crimp flange is pressed into the hood opening. Through the contact of the hood with the flange a faultless galvanic bonding to the cable is achieved. The crimping increases the retention strength between hood and cable. The design of the crimping flange is also such that it prevents cable severance

### Assembly


#### Aufbau



## Crimpflansch FCF...


### Vorteile und Merkmale im Überblick

Um eine optimale Abschirmung gegen elektromagnetische Einstrahlungen auch am Kabeleingang der Haube zu gewährleisten, bieten wir standardisierte und nach Kundenspezifikation hergestellte Crimpflansche für unsere FCT Hauben an. Der Lieferumfang besteht aus einem Crimpflansch und einer Hülse. Das Kabel wird durch die Hülse auf den Flansch gesteckt und mit Hilfe einer passenden Crimpzange (Werkzeug auf Anfrage) gecrimpt. Das Schirmgeflecht ist nun fest mit dem Crimpflansch verpresst, wodurch eine sichere und dauerhafte elektrische Verbindung zwischen Flansch und Kabelschirm gewährleistet wird. Anstelle der sonst üblichen Kabelklemmung wird der Crimpflansch in die Aussparung der Haube eingedrückt. Durch den Kontakt der Haube mit dem Flansch ist eine lückenlose galvanische Kopplung zum Kabel gewährleistet. Die Crimpung verstärkt die Haltekräfte zwischen Haube und Kabel. Die Geometrie des Crimpflansches ist so ausgelegt, dass ein Kabelbruch verhindert wird.



### Dimensions for FKCG Series

#### Abmessungen für FKCG-Serie



Crimping Flange Dimensions for  
FKC, FMK, FMK...G Series

*Crimpflansch Abmessungen für  
FKC, FMK, FMK...G Serie*

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Suitable for Hoods<br><i>Passend für Hauben</i> | Ø A            | Ø B             | C              | Ø D             | Ø E             | F               | Recommended Crimping Tools and Dies                       |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                      |                                                 |                |                 |                |                 |                 | ±0,3<br>±0.012  | <i>Empfohlene Crimpwerkzeuge<br/>und Werkzeugeinsätze</i> |       |
|                                      |                                                 |                |                 |                |                 |                 |                 | M22520/5-01                                               | DCT4- |
| FCF1/01                              | FMK1, FMK1G<br>FKC1                             | —              | —               | —              | 0<br>(0.000)    | —               | 4,2<br>(0.165)  | Blind flange<br><i>Blindflansch</i>                       |       |
| FCF1/02                              | FMK1, FMK1G<br>FKC1                             | 9,4<br>(0.370) | 10,3<br>(0.406) | 9,5<br>(0.374) | 5,8<br>(0.228)  | 6,8<br>(0.268)  | 11,0<br>(0.433) | Y144                                                      | 144   |
| FCF1/03                              | FMK1, FMK1G<br>FKC1                             | 4,8<br>(0.189) | 5,9<br>(0.232)  | 7,0<br>(0.276) | 2,0<br>(0.079)  | 3,0<br>(0.118)  | 11,0<br>(0.433) | Y141                                                      | —     |
| FCF1/04                              | FMK1, FMK1G<br>FKC1                             | 6,6<br>(0.260) | 7,6<br>(0.299)  | 9,5<br>(0.374) | 3,0<br>(0.118)  | 4,0<br>(0.157)  | 11,0<br>(0.433) | Y195                                                      | 138   |
| FCF1/05                              | FMK1, FMK1G<br>FKC1                             | 6,6<br>(0.260) | 7,6<br>(0.299)  | 9,5<br>(0.374) | 3,5<br>(0.138)  | 4,5<br>(0.177)  | 11,0<br>(0.433) | Y195                                                      | 138   |
| FCF1/06                              | FMK1, FMK1G<br>FKC1                             | 7,3<br>(0.287) | 8,4<br>(0.331)  | 7,0<br>(0.276) | 4,0<br>(0.157)  | 5,0<br>(0.197)  | 11,0<br>(0.433) | Y140                                                      | 144   |
| FCF2/01                              | FMK2 - FMK3<br>FMK2G - FMK3G                    | 7,3<br>(0.287) | 8,4<br>(0.331)  | 7,0<br>(0.276) | 4,0<br>(0.157)  | 5,0<br>(0.197)  | 12,0<br>(0.472) | Y140                                                      | 144   |
| FCF2/02                              | FMK2 - FMK3<br>FMK2G - FMK3G                    | 9,4<br>(0.370) | 10,3<br>(0.406) | 9,5<br>(0.374) | 6,0<br>(0.236)  | 7,0<br>(0.276)  | 12,0<br>(0.472) | Y144                                                      | 144   |
| FCF2/03                              | FMK2 - FMK3<br>FMK2G - FMK3G                    | 12<br>(0.472)  | 13<br>(0.512)   | 9,5<br>(0.374) | 8,0<br>(0.315)  | 9,0<br>(0.354)  | 12,0<br>(0.472) | Y148                                                      | 145   |
| FCF2/05                              | FMK2 - FMK3<br>FMK2G - FMK3G                    | —              | —               | —              | 0<br>(0.000)    | —               | 5,1<br>(0.201)  | Blind flange<br><i>Blindflansch</i>                       |       |
| FCF3/01                              | FMK4 - FMK5<br>FMK4G - FMK5G                    | 9,4<br>(0.370) | 10,3<br>(0.406) | 9,5<br>(0.374) | 6,0<br>(0.236)  | 7,0<br>(0.276)  | 12,0<br>(0.472) | Y144                                                      | 144   |
| FCF3/02                              | FMK4 - FMK5<br>FMK4G - FMK5G                    | 12<br>(0.472)  | 13<br>(0.512)   | 9,5<br>(0.374) | 8,0<br>(0.315)  | 9,0<br>(0.354)  | 12,0<br>(0.472) | Y148                                                      | 145   |
| FCF3/03                              | FMK4 - FMK5<br>FMK4G - FMK5G                    | 15<br>(0.591)  | 16<br>(0.630)   | 9,5<br>(0.374) | 10,0<br>(0.394) | 11,0<br>(0.433) | 12,0<br>(0.472) | Y1774                                                     | —     |
| FCF4/01                              | FKC1G, FKC2G                                    | 9,4<br>(0.370) | 10,3<br>(0.406) | 9,5<br>(0.374) | 5,8<br>(0.228)  | 6,8<br>(0.268)  | 15,2<br>(0.598) | Y144                                                      | 144   |

Further crimping flanges on request.

*Weitere Crimpflansche auf Anfrage.*

Technical Data, Material and Platings

*Technische Daten, Material und Oberflächen*

|                                | Crimping Flange<br><i>Crimpflansch</i> | Cable Reduction<br><i>Kabelreduzierung</i> | Crimping Sleeve<br><i>Crimphülse</i> |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Material and plating           | Brass, tin plated                      | Zinc die cast, nickel plated               | Brass, tin plated                    |
| <i>Material und Oberfläche</i> | <i>Messing, verzinkt</i>               | <i>Zinkdruckguß, vernickelt</i>            | <i>Messing, verzinkt</i>             |



Delivery Quantity

Delivery consists of one crimping flange, complete with a riveted cable reduction insert and one sleeve.


*Lieferumfang*

*Im Lieferumfang ist jeweils ein Crimpflansch komplett mit angenieteter Kabelreduzierung sowie eine Hülse enthalten.*


## Crimping Processing

## Crimpflansch Verarbeitung


1. Strip the wire.  
*Kabel abisolieren.*



2. Shorten the insulation braiding to 0.118".  
*Schirmgeflecht auf 3mm kürzen.*




3. Fold the insulation braiding back over the cable covering.  
*Schirmgeflecht über Kabelisolierung zurückstreifen.*




4. Slide the crimp sleeve over the folded back insulation braiding.  
*Crimphülse über das zurückgestreifte Schirmgeflecht schieben.*



5. Slide the crimp flange between the individual wires and the insulation braiding on to the crimp sleeve.  
*Crimpflansch zwischen Einzeladern und Schirmgeflecht schieben.*



6. Complete crimping with a crimp tool.  
*Crimpung mit Crimpzange fertigstellen.*



### Tools

Crimping Tools see page 491

### Werkzeuge


Crimpwerkzeuge siehe Seite 491

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Plastic Dust Cap F1042 with Clip and Chain for Mounting on Hoods with Pin Connector



#### Dimensions Abmessungen



#### Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

For Pin Connectors  
Für Stiftsteckverbinder

| Order Number<br>Bestellnummer | Shell Size<br>Gehäusegröße | A                | B                | C                | F                |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |                            | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,2<br>(±0.008) |
| F1042-1PLAH                   | 1                          | 21,8             | 13,2             | 7,4              | 16,0             |
| F1042-1PK...AH*               |                            | (0.858)          | (0.520)          | (0.291)          | (0.630)          |
| F1042-2PLAH                   | 2                          | 30,0             | 13,2             | 7,4              | 16,0             |
| F1042-2PK...AH*               |                            | (1.181)          | (0.520)          | (0.291)          | (0.630)          |
| F1042-3PLAH                   | 3                          | 44,2             | 13,2             | 7,4              | 31,0             |
| F1042-3PK...AH*               |                            | (1.740)          | (0.520)          | (0.291)          | (1.220)          |
| F1042-4P...AH*                | 4                          | 59,8             | 13,2             | 7,4              | 46,0             |
|                               |                            | (2.354)          | (0.520)          | (0.291)          | (1.811)          |
| F1042-5P...AH*                | 5                          | 57,8             | 15,9             | 7,4              | 44,0             |
|                               |                            | (2.276)          | (0.626)          | (0.291)          | (1.732)          |

\* On request / auf Anfrage

#### Ordering Information

Order number chain length 3.740": F1042-...K1...

#### Bestell-Informationen:

Bestellnummer Kettenlänge 95 mm: F1042-...K1...

## Plastic Dust Cap Kunststoff-Staubkappe

### Kunststoff-Staubkappe F1042 mit Lasche und Kette für Montage an Hauben mit Stiftsteckverbinder

#### Advantages and Special Features

The antistatic plastic dust cap F1042-...AH can be used with connectors which are mounted in a hood. Recesses have been formed in the plastic cap to match the geometry of the hoods. The standard plastic dust cap is suitable for mounting on hoods with socket connectors. The Plastic Dust Caps are equipped with Clip and Chain for Mounting on Hoods with Pin Connector.


#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die antistatische Kunststoff-Staubkappe F1042-...AH kann auf Steckverbindergehäuse, die in einer Haube montiert sind, aufgesetzt werden.

Es sind Aussparungen in der Kunststoffkappe entsprechend der Haubengeometrie eingebaut. Für die Montage an Hauben mit Buchsensteckverbindern ist die Standard Kunststoff-Staubkappe verwendbar. Die Kunststoff-Staubkappen sind mit Lasche und Kette für die Montage an Hauben mit Stiftsteckverbinder ausgestattet.

#### Example of Use for Plastic Dust Cap F1042-...AH

#### Einsatzbeispiel für Kunststoff-Staubkappe F1042-...AH



## Shielded Right Angled Adapter, Screwable FAW...

### Advantages and Special Features

- May be used as a bracket adaptor, e.g. in narrow installation conditions
- Suitable for robust application
- Very good shielding properties
- No loose component or assembly parts, screws are pre-mounted
- A change in the termination direction is facilitated with "reverse" mounted contacts
- Very good electrical properties through the use of one-piece contacts
- For D-Sub Miniature, High-Density and Mixed Layout connectors
- RoHS conform

## Geschirmter Winkeladapter, verschraubbar FAW...


### Vorteile und Merkmale im Überblick

- nutzbar als Winkeladapter, z.B. bei beengten Einbauverhältnissen
- für robuste Einsätze geeignet
- sehr gute Abschirmeigenschaften
- keine losen Einzel- und Montageteile, Verriegelungsschrauben vormontiert
- Änderung der Anschlussrichtung durch „reverse“ montierte Kontakte
- sehr gute elektrische Eigenschaften durch Verwendung von einteiligen Kontakten
- für D-Sub Miniatur, High Density und Mixed Layout Steckverbindern
- RoHS konform




### Ordering Code, Use Contact Type and Direction of Right Angled Contacts

#### Bestellschlüssel, Nutzung Kontaktart und Richtung der abgewinkelten Kontakte



### Application Example *Einsatzbeispiel*



For more detailed information please see page 85 onwards.

*Detaillierte Angaben siehe Seite 85ff.*