


71430 - 050

Technische Daten (in Verbindung mit den zugehörigen Steckdosen):

Belastbarkeit/Kontakt:	3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)
Durchgangswiderstand:	Kontaktfeder/Steckerstift < 10 mΩ
	Erdungsfeder/Steckerhülse < 30 mΩ
Isolationswiderstand:	Kontakt/übrige Metallteile > 10 ⁵ MΩ
	(Wert für Auslieferungszustand, trocken)
Spannungsfestigkeit:	500 V ~ eff.
Anwendungsklasse:	(1 Minute, Kontakt/Kontakt u. Kontakt/Masse)
Lebensdauer:	H S F (nach DIN 40040)
	500 Steckzyklen

Änderung der Ausführung und der Maße vorbehalten.

Das Bauteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Polzahl - Kontaktanordnung - Zeichnungsnummer

2polig mit ISO-Zapfen
analog DIN 41524

DISCONTINUED



71430 - 020

3polig
DIN 41524



71430 - 030

4polig
analog DIN 41524



71430 - 040

5polig Stereo
DIN 41524



71430 - 050

5polig, Teilg. 60°
analog DIN 45322



71430 - 250

6polig
DIN 45322



71430 - 060
12 CL GM

7polig
DIN 45323



71430 - 070

8polig
DIN 45326



71430 - 080



PREH

71430 series