




3510

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:
Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3510

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Direct connection, with the printed circuit board edge:
Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

3510

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:
Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates


Tous dessins vus dans le sens d'enchâssement (*)

2


2-polig
2 poles
2 pôles

3510 02 K04


Kodierung/keying/codage:
P1

3510 02 K05



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 02 K06



Kodierung/keying/codage:
K1/2

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3510 03 K06


Kodierung/keying/codage:
K1/2 P1 P2

3510 03 K07



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 03 K13



Kodierung/keying/codage:
P1

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3510 04 K02


Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 04 K03



Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

3510 04 K16



Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1

5


5-polig
5 poles
5 pôles

3510 05 K01


Kodierung/keying/codage:
K4/5

3510 05 K02


Kodierung/keying/codage:
P1 P2


3510 05 K07


Kodierung/keying/codage:
K4/5 P1 P2

6


6-polig
6 poles
6 pôles

3510 06 K06




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 06 K12



Kodierung/keying/codage:
K2/3

3510 06 K14




Kodierung/keying/codage:
K4/5 P1 P2

7


7-polig
7 poles
7 pôles

3510 07 K07




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 07 K08




Kodierung/keying/codage:
K2/3

3510 07 K09



Kodierung/keying/codage:
K6/7 P1 P2

3510 07 K15




Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

8


8-polig
8 poles
8 pôles

3510 08 K03




Kodierung/keying/codage:
P1

3510 08 K11




Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

3510 08 K12



Kodierung/keying/codage:
K6/7 P1 P2

3510 08 K18




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

9


9-polig
9 poles
9 pôles

3510 09 K06




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 09 K07



Kodierung/keying/codage:
P1

3510 09 K16




Kodierung/keying/codage:
K2/3

10


10-polig
10 poles
10 pôles

3510 10 K03




Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

3510 10 K05



Kodierung/keying/codage:
K4/5

3510 10 K06




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

11


11-polig
11 poles
11 pôles

3510 11 K05



Kodierung/keying/codage:
K2/3

3510 11 K09




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

12


12-polig
12 poles
12 pôles

3510 12 K02




Kodierung/keying/codage:
K11/12 P1 P2

3510 12 K07



Kodierung/keying/codage:
P1

3510 12 K08




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

13


13-polig
13 poles
13 pôles

3510 13 K05



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 13 K08




Kodierung/keying/codage:
P2

14


14-polig
14 poles
14 pôles

3510 14 K02




Kodierung/keying/codage:
K13/14 P1 P2

3510 14 K07



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 14 K09




Kodierung/keying/codage:
P1

15


15-polig
15 poles
15 pôles

3510 15 K02



Kodierung/keying/codage:
K7/8

3510 15 K06




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

16


16-polig
16 poles
16 pôles

3510 16 K02



Kodierung/keying/codage:
K11/12

3510 16 K03




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

17


17-polig
17 poles
17 pôles

3510 17 K02




Kodierung/keying/codage:
P1

3510 17 K07



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 17 K09




Kodierung/keying/codage:
P2

18

18-polig
18 poles
18 pôles

3510 18 K08




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

19

19-polig
19 poles
19 pôles

3510 19 K05




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

20


20-polig
20 poles
20 pôles

3510 20 K02



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3510 20 K05



Kodierung/keying/codage:
P1