

**RAFIX 16 - Drucktaster nicht beleuchtbar, flache Blende, Bund quadratisch anreihbar**
**1.30.070.451/0100**

Beschriftung auf Anfrage.


**Approbationen**

|            |                  |
|------------|------------------|
| ENEC       | IEC 61058        |
| CSA NRTL/C | C22.2 No. 14-M91 |

**Allgemein**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Betätiger    | flache Blende         |
| Blendenfarbe | opak schwarz          |
| Bundform     | quadratisch anreihbar |

**Einbaumaße**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bundmaß       | 24,95 x 24,95 mm |
| Bundmaß       | 24,95 x 24,95 mm |
| Bauhöhe       | 7,15 mm          |
| Einbautiefe   | 44,7 mm          |
| Einbauöffnung | 16,2 mm          |
| Tasterraster  | 25 x 25 mm       |

**Mechanischer Aufbau**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Befestigung       | Gewinding             |
| Kontaktfunktion   | je nach Schaltelement |
| Kontaktbestückung | je nach Schaltelement |
| Beleuchtung       | nein                  |

**Mechanische Kennwerte**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betätigungsweg          | 3 mm  |
| Anschlagfestigkeit min. | 100 N |

**Sonstige Angaben**

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lebensdauer min. (Schaltzyklen)          | 2.000.000 Zyklus                      |
| Schutzart frontseitig                    | IP65                                  |
| Arbeitstemperatur min.                   | -25 °C                                |
| Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max. | +70 °C                                |
| Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.  | +55 °C                                |
| Lagertemperatur min.                     | -40 °C                                |
| Lagertemperatur max.                     | +85 °C                                |
| Umweltbeständigkeit                      | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 |

## Einbauöffnung

