

3645

RAST-5-Messerleiste, abgewinkelt, mit untenliegender Verriegelung, hohe Bauform

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+120 °C
- 2. Werkstoffe**




Kontaktträger ¹	PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktmesser 3645	CuZn, unternickelt und verzinkt
Kontaktmesser 3645 V167	CuZn, unternickelt und versilbert
- 3. Mechanische Daten**

Kontaktmesser	6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
Kontaktierung mit 3645	Steckverbindern 3611, 3615, 3623, 3626, Steckverbindern nach RAST-5-Standard
3645 V167	Steckverbindern 3625, Steckverbindern nach RAST-5-Standard


Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
- 4. Elektrische Daten**

Bemessungsstrom 3645	10 A bei T _U 70 °C
Bemessungsstrom 3645 V167	16 A bei T _U 70 °C
Bemessungsspannung ²	250 V AC
Isolierstoffgruppe ²	IIIa (CTI ≥ 350)
Kriechstrecke	≥ 4,0 mm
Luftstrecke	≥ 4,0 mm
Isolationswiderstand	> 10 GΩ

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
² Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) nach DIN EN 60664/IEC 60664



*b



- *a K = Kodierung
 K = keying
 K = codage
 P = Positionierung
 P = positioning
 P = positionnement
 V = Raum für Verriegelung
 V = space for lock
 V = emplacement pour verrouillage

- *b Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
 printed circuit board layout, solder side view
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

3645

RAST 5 tab header, angular, with lower side lock, higher version

- 1. Temperature range** -40 °C/+120 °C
- 2. Materials**

Insulating body¹ PA GF, V0 according to UL 94
 Contact tab 3645 CuZn, pre-nickel and tinned
 Contact tab 3645 V167 CuZn, pre-nickel and silvered
- 3. Mechanical data**

Contact tab 6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
 Mating with 3645 connectors 3611, 3615, 3623, 3626, connectors acc. to RAST 5 standard
 3645 V167 connector 3625, connectors acc. to RAST 5 standard
 Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
- 4. Electrical data**

Rated current 3645 10 A at T_{amb} 70 °C
 Rated current 3645 V167 16 A at T_{amb} 70 °C
 Rated voltage² 250 V AC
 Material group² IIIa (CTI ≥ 350)
 Creepage distance ≥ 4.0 mm
 Clearance ≥ 4.0 mm
 Insulation resistance > 10 GΩ

¹ component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
² according to DIN EN 60664/IEC 60664

3645

Réglette à couteaux RAST 5, angulaire, avec verrouillage en bas, version surélevée

- 1. Température d'utilisation** -40 °C/+120 °C
- 2. Matériaux**

Corps isolant¹ PA GF, V0 suivant UL 94
 Contact à couteau 3645 CuZn, sous-nickelé et étamé
 Contact à couteau 3645 V167 CuZn, sous-nickelé et argenté
- 3. Caractéristiques mécaniques**

Contact à couteau 6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
 Raccordement avec 3645 connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626, connecteurs suivant standard RAST 5
 3645 V167 connecteur 3625, connecteurs suivant standard RAST 5
 Codages proposés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com
- 4. Caractéristiques électriques**

Courant assigné 3645 10 A à T_{amb} 70 °C
 Courant assigné 3645 V167 16 A à T_{amb} 70 °C
 Tension assignée² 250 V AC
 Groupe de matériau² IIIa (CTI ≥ 350)
 Distance d'isolement ≥ 4,0 mm
 Ligne de fuite ≥ 4,0 mm
 Résistance d'isolement > 10 GΩ

¹ composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
² suivant DIN EN 60664/CEI 60664

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
3645 02	2	250	5,0	10,2	12,3
3645 03	3	250	10,0	15,2	17,3
3645 04	4	250	15,0	20,2	22,3
3645 05	5	250	20,0	25,2	27,3
3645 06	6	250	25,0	30,2	32,3
3645 07	7	250	30,0	35,2	37,3
3645 08	8	250	35,0	40,2	42,3
3645 09	9	250	40,0	45,2	47,3
3645 10	10	250	45,0	50,2	52,3
3645 11	11	250	50,0	55,2	57,3
3645 12	12	250	55,0	60,2	62,3

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.