



Copyright © 2011 ANS-MANN. All rights reserved. This document is the property of ANS-MANN. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of ANS-MANN. The right to modify and improve any time the product described in this document without prior notice.



95





28.5


Spannungseinstellung mit mini Stecker (jumper)/
voltage adjust with mini plug (jumper)

Rundleitung schwarz 30cm ±2cm lang geschirmt/
roundcable black 30cm ±2cm long with shield

Ferritkern/
ferrit core



Nettogewicht/
net weight : 220g
Gehäuse/
case : Tischgehäuse, schwarz, Typ/ 0055-H
desktop housing, black, type
Gehäusematerial/
case material : UL94V-0
Leiterplattenmaterial/
pcb material : CEM1
Schutzart/
case protection : IP 40
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front : ---
Typenschild Rückseite/
ratingplate back : silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/
silver label with black printing/
Anleitungen/
instructions : yes
Approbationen/
approvals : CE, cETLus, GS
Normen/
standards : IEC/EN60950
Betriebsanzeige/
operating indicator : LED rot leuchtet bei Netzkontakt/
LED red lights if mains is connected



M/scale: 2:1

NetzadapterEU/UK
AC AdaptorEU/UK
part. no.: 10950063/01


Schraube zur Befestigung des
Euro-Steckers
screw for fix the european
plug

Sicherung 3A/
fuse 3A



Netzleitung Euro/main lead
Länge/length 1,2m

Ferritkern/
ferrit core



Hohlstecker / hollow plug
Ø1.4xØ6x12mm with inner pin



Hohlstecker / hollow plug
Ø1.7xØ4x11.5mm



Hohlstecker / hollow plug
Ø1.5xØ5x12mm with inner pin



Hohlstecker / hollow plug
Ø1.35xØ3.5x12mm



Hohlstecker / hollow plug
Ø1.7xØ4.75x11mm



Hohlstecker / hollow plug
Ø2.5xØ5.5x13.3mm




Hohlstecker / hollow plug
Ø3xØ6.3x12mm



Hohlstecker / hollow plug
Ø2.1xØ5.5x12mm



Jumper M2:1



xxV Ausgangsspannungswert 12-24V/
output voltage value 12-24V

Technische Daten/
technical data : Tischnetzgerät/
desktop power supply
Eingangsspannung/
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Glassicherung T3,15A
glas fuse
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption : ≤ 0.3W
Nenn-Leistungsaufnahme/
Rated Power : ca./ approx. 40W
Ableitstrom/
Leakage current : < 250uA
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage : max. 10% nom.
Ausgangsspannung/
output voltage : 12 13 14 15 16 17 18 18.5 19 19.5 20 21 22 23 24 V DC ±10%
Ausgangsstrom/
output current : 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 1.95 1.93 1.9 1.88 1.85 1.8 1.75 1.7 1.65 bei/at
100-240V
Brummspannung/
ripple voltage : < 300mV
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection : gegen Kurzschluß/ gegen Überlast/
against short circuit against overload
Spannungsfestigkeit/
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzklasse/
protection class : II
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C...+40°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C...+70°C

Technische Daten/
technical data : Tischnetzgerät/
desktop power supply
Eingangsspannung/
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Glassicherung T3,15A
glas fuse
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption : ≤ 0.3W
Nenn-Leistungsaufnahme/
Rated Power : ca./ approx. 40W
Ableitstrom/
Leakage current : < 250uA
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage : max. 10% nom.
Ausgangsspannung/
output voltage : 12 13 14 15 16 17 18 18.5 19 19.5 20 21 22 23 24 V DC ±10%
Ausgangsstrom/
output current : 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 1.95 1.93 1.9 1.88 1.85 1.8 1.75 1.7 1.65 bei/at
100-240V
Brummspannung/
ripple voltage : < 300mV
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection : gegen Kurzschluß/ gegen Überlast/
against short circuit against overload
Spannungsfestigkeit/
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzklasse/
protection class : II
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C...+40°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C...+70°C

Verwendungsbereich/Application range		Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
für Anfrage/for inquiry AN-IS-2011-						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX			
						Zeichnungsname/Drawing name			
						Tischnetzgerät/ desktop power supply			
						12V...24V/ 1.65A...2.5A			
						Zeichnungsnummer/Part number			
						2102-0007			
						Blatt/ Sheet			
						1			
Version		Änderung/Change		Datum/Date Name		Ursprung/Origin Proj. 0EM-0111-11-DE		Ersatz für/Replaced by	
V0		label color changed		10.01.12 JE					
V0		part. no. corrected		05.01.12 JE					