


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

T63/38/25-3C90
4327 030 57731



Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 305.93 mm ²	A_{min} : 305.93 mm ²	I_e : 152.09 mm	V_e : 46528 mm ³
0.5	0.002				
					Weight:/Waga: ≈ 220 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	I_{AC} [mA]	Turns (Liczba zwojów) (3)	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	<0.112	mW/mm ³	25	200	---	5	---	100
Pv	<0.112 (2)	mW/mm ³	100	100	---		---	100
Al	5814±20%	nH	100	0.17	1.0		HP-4284A	25±3


(1) Or similar / Lub podobny

(2) Average within the specified value

Individual values could go up +10%

Dopuszczalna różnica między pojedynczą wartością pomiaru a średnią wartością strat mocy dla próbki pomiarowej +10%

(3) Diameter of the wire 0.5 mm / Średnica drutu 0.5 mm

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Grzegorz Winczewski		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959 MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Marek Kaczorowski		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		T63/38/25-3C90				TYPE NUMBER / TYP				LAB REF No.	
						4327 030 57730				D C B A	
Status/Status		Issued by: Wydano przez: J.Krawczyk / K.S. SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 05-10-20		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 05-10-20		A-4		A-4	