



THA-450 / THA-413

フラッシュリフトハンドル / 止め金具

Flush Lever Handle Compression Type / Cam



**平成6年度通商産業省選定 グッドデザイン商品
EMI シールドラック等に最適**

特長

ハンドルを収納すると、止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用しました。扉を締め付けるためガタツキもなく、さらにシールド効果が高められます。取付け面からの奥行を浅くし、スペースの有効利用が可能となります。又、デザイン的にもすぐれています。止め金具にロッドを組み込 3 点ロック機構にもできます。

用途

情報機器（デジタル装置、磁気ディスク装置）等の EMI 防止用シールドラック・制御盤・鉄道車両・航空機・その他



注意事項

EMI シールドラック等に使用の際は、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。

ご希望により鍵番号 No.200 仕様も承ります。

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	ZDC	Cr(サチライト) (Satellite Chrome Plating)	1
2	ハンドル Handle			1
3	ラッチ Latch			1
4	シャフトガイド Shaft Guide			1
5	キャップ Cap		Ni	1
6	ラッチカバー Latch Cover	SPCC	Cr	1
7	ワン形ワッシャー Pan Head Washer	SPCE	Ni	4
8	E形止メ輪 E-Shaped Snap Ring	SUS	—	1
9	ばね座組込なべ小ねじ Pan Head Screw with Spring Washer	S	Ni	4
10	ばね平座組込なべ小ねじ Pan Head Screw with Flat Spring Washe			1
11	ローター Rotor	ZDC/SUS	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment / —	1
12	キー Key	C3713	Ni	2



仕様 Specification

型番 Model No.	鍵番号 Key No.	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
THA-450-1K	No.2200	318	¥3,900
THA-450-1	鍵ナシ Without Key	314	¥3,500

仕様 Specification THA-413 止め金具 Cam

型番 Model No.	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
THA-413	47	¥125

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.