

Übersetzung Herstellernummer

Art.Nr. DISTRELEC	Herstellerummer 1	Herstellerummer 2	Beschreibung	Beschreibung 2	Beschreibung 3
24 02 89	9.018	P100/1509	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 0,9 x 15 mm, P100/1509	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 90	9.022.12.0	P100/1512	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 1,2 x 15 mm, P100/1512	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 91	9.022.15.0	P100/1515	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 1,5 x 15 mm, P100/1515	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 92	9.024.01	P100/1528	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 2,8 x 15 mm, P100/1528	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 94	9.026	P100/3045	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 4,5 x 30 mm, P100/3045	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 93	9.027	P100/1545	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 4,5 x 15 mm, P100/1545	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 04 52	9.036.5 +400°C	P0K1.102.4W.B.010	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm 2,0 x 10 x 1,3 mm	10 mm Anschlüsse horizontal, -200 °C...+400 °C
24 21 57	9.038.02.02.00	P1K0.1206.1P.B	Messwiderstand 1xPt1000, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm SMD 1206, 3,2 x 1,6 x 0,4 mm	-50 °C...+150 °C
24 21 56	9.038.02.03.00	P0K5.1206.1P.B	Messwiderstand 1xPt500, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm SMD 1206, 3,2 x 1,6 x 0,4 mm	-50 °C...+150 °C
24 21 55	9.038.02.04.00	P0K1.1206.1P.B	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm SMD 1206, 3,2 x 1,6 x 0,4 mm	-50 °C...+150 °C
24 04 56	9.039 +600°C	P1K0.102.6W.B.010	Messwiderstand 1xPt1000, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm 2,0 x 10 x 1,3 mm	10 mm Anschlüsse horizontal, -200 °C...+600 °C
24 04 55	9.039.232V.40.00.00	P1K0.232.4SW.B.015	Messwiderstand 1xPt1000, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm 2,0 x 2,3 x 1,3 mm	15 mm Anschlüsse vertikal, -200 °C...+400 °C
24 02 96	9.041	P2100/1528	Messwiderstand 2xPt100, W 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 2,8 x 15 mm, P2100/1528	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 97	9.042	P2100/1545	Messwiderstand 2xPt100, W 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 4,5 x 15 mm, P2100/1545	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 02 98	9.043	P2100/3045	Messwiderstand 2xPt100, W 0,30 (Kl.B)	Draht gewickelt D 4,5 x 30 mm, P2100/3045	IEC 60751, -200 °C...+850 °C
24 04 50	9.056.1.0	P0K1.161.4W.B.010	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm 1,2 x 1,6 x 1,3 mm	10 mm Anschlüsse horizontal, -200 °C...+400 °C
24 04 51	9.058.2	P0K1.232.6W.B.010	Messwiderstand 1xPt100, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm 2,0 x 2,3 x 1,3 mm, horizontal	10 mm Anschlüsse horizontal, -200 °C...+600 °C
24 04 53	9.059.500.232.B-H	P0K5.232.4W.B.010	Messwiderstand 1xPt500, F 0,30 (Kl.B)	Dünnsfilm 2,0 x 2,3 x 1,3 mm	10 mm Anschlüsse horizontal, -200÷+400°C