



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1501 09	2	500

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1501 09

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25P2B, 2,5 mm,
2-polig/mono, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für
Leiterplatten, für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+60 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT
Kontaktbuchse	CuZn, vernickelt
Kontaktfeder	CuZn, vernickelt
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	3–20 N
Ziehkraft	2–20 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern KLS 1, KLS 10
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	20–300 mA
Bemessungsspannung	16 V DC
Prüfspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1501 09

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC25P2B, 2.5 mm,
2 poles/mono, angular version, with break contact, for
printed circuit boards, for back side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+60 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT
Contact bush	CuZn, nickeled
Contact spring	CuZn, silvered TiCuP, silvered
3. Mechanical data	
Insertion force	3–20 N
Withdrawal force	2–20 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs KLS 1, KLS 10
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	20–300 mA
Rated voltage	16 V DC
Test voltage	250 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1501 09

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC25P2B, 2,5 mm,
2 pôles/mono, version angulaire, avec contact repos, pour
cartes imprimées, pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-20 °C/+60 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT
Douille de contact	CuZn, nickelé
Ressort de contact	CuZn, argenté TiCuP, argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	3–20 N
Force de séparation	2–20 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack KLS 1, KLS 10
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	20–300 mA
Tension assignée	16 V DC
Tension d'essai	250 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ