










Lochbild board drillings

Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$
 drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$
 finished hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$

Kontakt-Maße contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
 (mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)



Kontaktbelegung contact loading

17 41 072 4204	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 41 072 2204	2	Au flash over PdNi over Ni
17 41 072 1204	1	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Dat.	Name	2:1	har-bus HM Messerleiste 6-reihig 72 pol., Anschlußlänge 3,7 mm har-bus HM male connector 6-row 72 pol., termination length 3,7 mm
34337	10.05.07	Hage.	Insp.	23.03.04	Buß.		
31807			Stand.		Ko		
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP						TB 17 41 072 x204	Blatt/ page

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17410722204](#)