



232 237/269/270/282/294/300

Ø 8 mm LED's
in Metallfassungen

Ø 8 mm Bezel LED's
Signal LED Ø 8 mm

Technische Daten	Technical Data	
Werkstoff, Fassung	Bezel Material	Messing, hochgl. oder schwarz verchromt/Brass, mirror or black chrome finished
Werkstoff, Einsatz	Insert Material	POM
Umgebungstemperatur	Ambient Temperature	-40°C ... +85°C
Löttemperatur	Soldering Temperature	260°C ≤ 5 sec.





Gehäuse- farbe Bezel-Colour	LED-Type●	LED Farbe/ Colour	Art.-Nr.
verchromt chrome	A29	Superrot/Superred	2676.8021
	A30	Gelb/Yellow	2676.8071
	A31	Grün/Green	2676.8081
matt-schwarz mat-black	A29	Superrot/Superred	2676.8023
	A30	Gelb/Yellow	2676.8073
	A31	Grün/Green	2676.8083



Ø 5 mm LED's
in Metallfassungen

Ø 5 mm Bezel LED's

Mit **Vergrößerungslinse**, wasserdichte Montage IP 65
With **Magnifying Lens**, watertight Mounting IP 65



Mit **Leuchtkappe**
With **Lens**



Gehäuse- farbe Bezel-Colour	LED-Type●	LED Farbe/ Colour	Art.-Nr.
verchromt chrome	A6	Superrot Superred	2672.8011
	A5	Rot/Red	2672.8021
	A7	Gelb/Yellow	2672.8071
	A8	Grün/Green	2672.8081
	A52	Blau/Blue	2672.8061
verchromt chrome	B4	Rot/Red	2675.8021
	B5	Gelb/Yellow	2675.8071
	B6	Grün/Green	2675.8081

● Technische Daten der LED's auf Seite 4.

● LED-Specifications on page 4.

Magerdruck keine Lagertypen · Bestellmengen und Preise auf Anfrage

Light printing non stock item · Quantity and pricing upon request