



TM-168 スライドレール(ロック付)

Drawer Slide Rail



特長

ドローワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。

用途

各種測定機・通信機等の筐体・OA 機器等

注意事項

本品は左右共通です。ドローワーメンバーのみ取外しができますが、他のメンバーとの組替えは行わないでください（ディスクネクストスプリングを図中矢印の方向へ押して、引出す）。本品は、引出した時だけロックがかかります。解除の方法は、ディスクネクストスプリングを矢印の方向に押し、メンバーを押込んでください。定格荷重は、普通の使用状態（静荷重で、かつ人の操作可能な引出し速度）で設定しています。衝撃・振動の加わる場合は、適当な安全率をとってください。使用温度範囲は、0°C～+60°Cです（但し、氷結しないこと）。使用ネジはM4、頭部形状はサラ・バインド・トラスのいずれかを御使用ください。

■部品表 Parts List



部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish
1	キャビネットメンバー Cabinet Part	SPCC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment
2	ミドルメンバー アッセンブリ Middle Part Assembly		
3	ドロワーメンバー Drawer Part		
4	リテナー Retainer	亜鉛めっき鋼板 Galvanized Sheet Iron	—
5	ボールベアリング Ball Bearing	炭素鋼球 Carbon Steel Ball	

●アクセスホールの合わせ方

- ドロワーメンバーを抜き、リテナーを後方へずらす。
 - リアロックラッチを手で解除する。
 - ドロワーメンバーをずらしてアクセスホールを合わせる。

● How to position access hole

1. Pull drawer part and move retainer backward.
 2. Unlock rear lock latch by hand.
 3. Move drawer part to position access hole.



寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	Ls	Lt	A	B	C	D	E	F	定格荷重(kg/セット) Rated Load (kg/Set)	自重(g/セット) Net Weight (g/Set)	価格(円/2本セット) Price (yen)
TM-168-12	305	327	—	—	260.3	273	—	—	64	1198	¥13,440
TM-168-14	356	378			298.4	311.1	323.8	—	60	1382	¥13,440
TM-168-16	406	429			349.2	361.9	374.6	250.8	57	1579	¥13,440
TM-168-18	457	480	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	53	1793	¥13,440
TM-168-20	508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	49	2000	¥15,120
TM-168-22	559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	45	2198	¥15,120

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.