




7 6 5 4 3 2 1

Schnitt B-B 80

Schnitt A-A
um 90° gedreht gezeichnet

Index	Änderung	Tag	Name
A	4 Nasen hinzugefügt	4.9.1979	R. Blunck
B	Niederhalter verlängert	11.1.1981	R. Blunck
C	siehe ECN 3306	3.3.1981	R. Blunck



Feuchtigkeitgehalt der Teile beträgt 2-3 Gewichtsprozent nach Herstellungsvorschrift 118-1030

I	Maß 58,2 auf 59,5 geändert	3.12.85	R. Blunck
H	Benennung: Standard-Timer	3.1.85	R. Blunck
G	Tabslot Maß 1 hinaus	3.7.81	R. Blunck
F	Konditionierung hinzu	1.7.81	R. Blunck
E	Radius in D7 hinzugefügt	14.3.80	R. Blunck
D	Kodierlappen ergänzt, Leer = kammern entfernt (ECN 3363)	25.3.80	R. Blunck

AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.		K	
Benennung 16-pol. Standard-Timer-Gehäuse für Drehwahlschalter		K	
PA 66 UL 94 V-2 926 261-1 (z.B. Zytel 101) natur		K	
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Form
24.7.1979	Gepr.	Farbe	D
Maßstab 5:1		Zeichnungs-Nr. 926 261	