


REVISIONS ÄNDERUNGEN				
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	OWN APVD
E		P & P ADAPTER FOR 1-966926-0 and 1- -2 IS CHANGED	10FEB2017	RP PS




EMPFOHLENES LEITERPLATTEN-LAYOUT



BEMERKUNGEN:

- STECKBEREICH: MIN. 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni
- LÖTBEREICH: 2.5-4.0µm Sn ÜBER 1.27µm Ni
- 2. VERPACKUNG DER STIFTSLEISTEN SIEHE ZEICHN. 966926
- BOHRUNG FÜR SHROUD-BEFESTIGUNG
- GEOHRTES LOCH: Ø1.18
- PLATTIERUNG: Sn ÜBER MIN. 0.025 Cu
- LÖTAUGE AUF DER PLATINENUNTERSEITE: Ø1.65 MIN
- PN 176135 ODER
- PN 964 976 MIT PN 969047 / 969129
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- GOLD FLASH IS PERMITTED ON THE SURFACE SHOWN(TOP SURFACE OF SOLDER TAIL)

GEGENSTECKER:
MATING PART:



POS PER ROW	L	M±0.05	N	PART NO
2	4.0	7.6	2	966926-2
3	6.0	9.6	4	966926-3
4	8.0	11.6	6	966926-4
5	10.0	13.6	8	966926-5
6	12.0	15.6	10	966926-6
7	14.0	17.6	12	966926-7
8	16.0	19.6	14	966926-8
9	18.0	21.6	16	966926-9
10	20.0	23.6	18	1-966926-0
11	22.0	25.6	20	1-966926-1
12	24.0	27.6	22	1-966926-2
13	26.0			
14	28.0			
15	30.0			
16	32.0			

OBSOLETE

OBSOLETE


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN A.HOFFMANN 11-APR-96		TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENMHEITEN: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96		NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMER 11-APR-96		AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18544		SIZE	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		CAGE CODE	
2 PLC ± -		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. A3 00779		RESTRICTED TO NUR FUER	
3 PLC ± -		WEIGHT GEWICHT		SHEET BLATT	
4 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG		REV E	
ANGLES / WINKEL ± -		SCALE MASSSTAB 5:1		1 OF VON 3	
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		SHEET BLATT		REV E	

REVISIONS


ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1




DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1




DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1


FOR PN 5-2





SECTION B-B
SCHNITT B-B



SECTION C-C
SCHNITT C-C



SECTION C-C
SCHNITT C-C



BEMERKUNGEN:

- 9 VERPACKUNGSEINHEIT=MINDESTBESTELLMENGE; 1000 STIFTELEISTEN PRO SPULE
- 10 ABWICKELRICHTUNG
- 11 STIFTELEISTEN MIT GERADER POLZAHL JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 12 STIFTELEISTEN MIT UNGERADER POLZAHL JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTASCHE POSITONIERT.
- 13 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST / VERKLEBT
- 14 STIFTELEISTEN MIT GERADER POLZAHL JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 15 STIFTELEISTEN MIT UNGERADER POLZAHL JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 16 UMGEKEHRT GEWICKELT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENEHTEIN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC	± 0.2
1 PLC	± 0.1
2 PLC	± 0.1
3 PLC	± 0.1
4 PLC	± 0.1
ANGLES / WINKEL	± 0.1

MATERIAL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

DWN	18-MAY-98
CHK	18-MAY-98
APVD	-
NAME	G.FELDMER
PRODUCT SPEC	108-18544
APPLICATION SPEC	VERARBEITUNGSSPEZ.
WEIGHT	GEWICHT



TE Connectivity

AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A3	00779	C-966926	-

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB 1:3 SHEET BLATT 3 of 3 REV E