


## RoHS



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Voltage Rating:</b>              | 58 VDC          |
| <b>Interrupting Ratings:</b>        | 1000A @ 32 VDC  |
| <b>Operating Temperature Range:</b> | -40°C to +125°C |

**Dimensions in mm / Maße in mm**



Low-Profile-MINI Sicherungen bieten ähnliche Leistungsmerkmale wie Standard-MINI-Sicherungen. Ihre geringere Gesamthöhe ermöglicht Platz- und Gewichtseinsparungen. Sie sind für offene Kabelschuhe/ Gabelkontakte ausgelegt, sodass Kontaktbuchsen entfallen und zusätzliche Gewichts- und Materialeinsparungen beim Entwurf von Sicherungskästen erzielt werden können.

### Time-Current Characteristics / Schmelzzeit-Grenzwerte

| <b>% of Rating<br/>% des Nennstromes</b> | <b>Opening Time Min / Max (s)<br/>Schmelzcharakteristik Min / Max (s)</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 110                                      | 100 h / –                                                                 |
| 135                                      | 750 ms / 1800 s                                                           |
| 200                                      | 150 ms / 5 s                                                              |
| 350                                      | 80 ms / 250 ms                                                            |
| 600                                      | 30 ms / 100 ms                                                            |

| Part Number<br>Artikel-Nr. | Current Rating<br>Nennstrom | Housing Color<br>Kennfarbe                                                          | Cold Resistance<br>Kaltwiderstand | I²t |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 0897002_                   | 2 A                         |  | —                                 | —   |
| 0897003_                   | 3 A                         |  | —                                 | —   |
| 0897004_                   | 4 A                         |  | —                                 | —   |
| 0897005_                   | 5 A                         |  | —                                 | —   |
| 089707.5_                  | 7.5 A                       |  | —                                 | —   |
| 0897010_                   | 10 A                        |  | —                                 | —   |
| 0897015_                   | 15 A                        |  | —                                 | —   |
| 0897020_                   | 20 A                        |  | —                                 | —   |
| 0897025_                   | 25 A                        |  | —                                 | —   |
| 0897030_                   | 30 A                        |  | —                                 | —   |

© 2006 Littelfuse • Automotive Circuit Protection Products