

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター緩衝器付
キャスターアジャスター付
キャスター
CASTERS WITH ADJUSTER

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレバーブル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

キャリマウントS

CARRY MOUNTS

**K-91**
鉄製

K-91-50



K-91-60

特徴 Feature





- 機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。
- 据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。
- アジャスターに抜止め機構が付いています。
- アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。
- Movement and installation of equipment can be done simultaneously so it's useful for changing layout of equipment.
- Adjuster is centered when installing. It has a looseness-free structure and great stability.
- Adjuster has a slip-preventive device.
- Adjuster uses oiliness-free rubber.

- 仕様
- 材質: 本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪/ナイロン
 - 表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途
- OA機器・事務機器・計測機器・精密機器
- 納期
- 標準品...納期お問合せ下さい
- 備考
- 移動: ロックナットを緩めアジャスターを収納してから移動して下さい。
 - 固定: 設置後ロックナットを締めて下さい。

- Specifications
- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC).
Wheel: Nylon
 - Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific-use
- OA, office, measuring and precision equipment
- Remarks
- To move loosen lock nut and store adjuster beforehand.
 - To fix loosen lock nut after installation.

[K-91-50]

[K-91-60]



※許容荷重は車輪部を示します。
※Allowable loads are given for the wheels.

商品番号 Product No.	RoHS ZD/B3	CAD ZD/B3	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
K-91-50	●	●	580	400	31060	¥2,350	6個~ Quantity
K-91-60	●	●	980	800	31061	¥3,150	6個~ Quantity

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。